

Antennensteckdose EDU 04 F

Bestell-Nr.: 0046 00


Für Einzel-Antennenanlagen und für Gemeinschafts-Antennenanlagen, BK- und SAT-Hausverteilanlagen an entkoppelten Stichleitungen.

Zwei gleichwertige Ausgänge (Buchse und Stecker) nach IEC 169-2 (DIN 45 325).
Beliebiger Anschluß von RF-, TV- und SAT-Empfängern.
Fernspeisetauglich über den Stecker.



Beschreibung

- BZT-Zulassungs-Nr.: G 683 032 D
- Erfüllt die Vorschrift 1 R 8-15 und die DIN EN 50 083, Teil 1 und 2
- Schirmungsmaß
bis 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB
- Vereinfachtes Anschließen und leichte Montage des Koax-Kabels durch seitlich aufklappbare Klappschelle
- Zum Anschließen von Mini-Koax-Kabel und von Koax-Kabel bis 5,5 mm Außenleiter- \varnothing


Anwendungsbeispiel: Etagenstern




Montage




1. Die Antennensteckdosen können in UP-Dosen mit 58 mm \varnothing eingesetzt werden. Koax-Kabel mit einer Reserve von ca. 12 cm in der UP-Dose versehen. Kabelende abisolieren.
2. Klappschelle K über die Stellung ① hinaus vollständig aufklappen, bis in Stellung ②. In Stellung ② ist K arretiert.



3. Kontaktschraube S soweit lösen, bis Innenleiter zwischen das weiße und schwarze Kunststoffteil eingelegt werden kann.



4. Innenleiter mit Kontaktschraube S befestigen. Klappschelle K einklappen und festschrauben.



5. Antennensteckdose in UP-Dose einsetzen und mit beiden Spreizkrallen Sk befestigen.

6. Antennensteckdose komplettieren

Technische Daten

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Anschlußdämpfung	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Kopplungsdämpfung intern	dB	20	24	20	20	16
Max. Fernspeisung/-strom	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = Rückkanalbereich


2) SK = Sonderkanäle

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de