

Πρίζα Κεραίας EDU 04 F

Αρ. παραγγελίας: 0046 00

Για συστήματα μεμονωμένης κεραίας και συστήματα κοινόχρηστης κεραίας, ιδιωτικά συστήματα διανομής BK και SAT σε απομονωμένες γραμμές διακλάδωσης.

Δύο ισοδύναμες έξοδοι (υποδοχή και φιος) κατά IEC 169-2 (DIN 45 325).


Σύνδεση κατά επιλογή δεκτών RF, TV και SAT.

Κατάλληλο για τηλετροφοδότηση μέσω του φιος.



Περιγραφή

- Αριθμός έγκρισης BTN: G 683 032 D
- Πληροί την προδιαγραφή 1 R 8-15 και το DIN EN 50 083, Τμήμα 1 και 2
- Όριο απώλειας θωράκισης
έως 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB
- Απλή σύνδεση και εύκολη συναρμολόγηση του ομοαξονικού καλωδίου χάρη στο πτυσσόμενο κολάρο που ανοίγει στο πλάι
- Για σύνδεση μίνι ομοαξονικού καλωδίου και ομοαξονικού καλωδίου με $\varnothing$ εξωτερικού αγωγού έως 5,5 mm

Παράδειγμα εφαρμογής: Αστεροειδής διάταξη ορόφου




Συναρμολόγηση




1. Οι πρίζες κεραίας μπορούν να τοποθετηθούν σε εντοιχιζόμενα κουτιά με 58 mm $\varnothing$. Το ομοαξονικό καλώδιο πρέπει να έχει απόθεμα περ. 12 cm στο εντοιχιζόμενο κουτί.

Απογυμνώστε την απόληξη του καλωδίου.


2. Ανοίξτε το πτυσσόμενο κολάρο K στη θέση ① και από εκεί εντελώς μέχρι τη θέση ②. Στη θέση ② το K ασφαλίζει.



3. Λύστε τη βίδα επαφής S μέχρι ο εσωτερικός αγωγός να μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο πλαστικό τμήμα.



4. Στερεώστε τον εσωτερικό αγωγό με τη βίδα επαφής S. Κλείστε το πτυσσόμενο κολάρο K και βιδώστε το γερά.



5. Τοποθετήστε την πρίζα κεραίας στο εντοιχιζόμενο κουτί και στερεώστε την με τους δύο εκτεινόμενους συγκρατητές SK.
6. Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση της πρίζας κεραίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	f/MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Εξασθένιση σύνδεσης	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Εξασθένιση ζεύξης εσωτερικά	dB	20	24	20	20	16
Μέγ. τάση/ρεύμα τηλετροφοδότησης	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = Περιοχή καναλιού επιστροφής

2) SK = Ειδικά κανάλια

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Τηλέφωνο: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com