



Nøglekontakt
10 A 240 V~ til alle
DIN-profil-halvcylindre

GIRA

Kontakt 2 polet
0144 30

Knap 1 polet
0163 30

12/16

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
EI-installationssystemer

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tlf. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191

info@gira.de
www.gira.de

Generelle sikkerhedsanvisninger

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af elektrikere.

Der er risiko for alvorlige kvæstelser, f.eks. pga. elektrisk stød, brand eller tingsskader, hvis apparatet monteres ukorrekt. Læs vejledningen helt igennem, og overhold den.

Denne vejledning er en del af produktet og skal blive hos slutkunden.

Produktbeskrivelser

Nøglekontaktindsatsen 10 A/240 V giver betydelige fordele takket være det nye ESM-system (en-skrue-monteringssystem):

- Hurtig montering og demontering af hele kontakten
- Låsepladen monteres helt uden skruer (stikmontering)
- EI-kontakten monteres helt uden skruer (stikmontering)
- Størst mulig sikkerhed takket være det indvendige dæksel og profil-halvcylindre, der monteres plant
- Kan anvendes universelt som nøglekontaktindsats vægmonteret og indbygget

Leverance

- 1 stk. nøglekontaktindsats
- 1 stk. monterings- og betjeningsvejledning

Kontrollér, om emballagens indhold er komplet og ubeskadiget. Ved reklamationer, se "garanti".

Nødvendigt tilbehør

- Profil-halvcylinder lås sorteret (bestill.-nr. 0001 00)
- Profil-halvcylinder lås ens (bestill.-nr. 0002 00)
- Profil-halvcylinder VdS klasse B (bestill.-nr. 0003 00)


Tilbehør

- Afdækning med symbol (bestill.-nr. 0097 30)
- Afdækning uden symbol (bestill.-nr. 0098 30)
- Sæt persiennestyring med indgang til ekstra enheder (bestill.-nr. 0389 00)


Forberedelse

Adskil først, før nøglekontaktindsatsen monteres som beskrevet.


1. Løsn skruen (1), og tag frontpladen (2) af.
2. Træk pakningen (3) og dækslet (4) forsigtigt ud.
3. Skub låsepladen (5) op (= låst op) og ud.
4. Træk kontaktindsatsen (6) ud af huset (7).



5. Tilslut jordlederen til huset (se pilen).




Kontaktindsats - for- og bagside




6. Trådfør kontaktindsatsen alt efter anvendelsen.

Kontakt 2 polet (bestill.-nr. 0144 30)



Knap 1 polet (bestill.-nr. 0163 30)



Montering



Montering

Overhold følgende under husets montering:

- Montering kan udføres "vægmonteret" (= APZ) eller "indbygget" (= EPZ).
- Åbningen til vandudløbet skal altid vende nedad.
- Bræk en af de tre kabelåbninger ud forinden (oppe, nede samt bag på huset).
- Skru på med en kontramøtrik for at fastgøre huset (M20).

1. Kobl netspændingen fra.
2. Monter huset.
3. Sæt kontaktindsatsen igen ind i huset, og tryk kablerne omhyggeligt på plads.
4. Sæt låsepladen i, og skub den ned (= låst).
5. Monter profil-halvcylindrene: Før dem ind bagfra gennem dækslets åbning, og fastgør dem med den vedlagte sikringsstift (EPZ fra venstre mod højre; APZ fra højre mod venstre). Sæt nøglen ind i profil-halvcylindrene, og drej (45°-stilling til højre) således, at cylinderspidsen er plan med låsepladen.
6. Skub dækslet ind i huset.
7. Tryk pakningen i.
8. Sæt frontpladen på, og fastgør den igen med skruen.
9. Slå netspændingen til.

Tekniske data

Driftsspænding:	AC 240 V
Brugskategori:	AC15
Normal	
termisk strøm:	16 A
Driftsstrøm:	5 A
Isolationsspænding:	300 V
Kontakter:	2
Tilslutninger:	Maks. 2,5 mm ²
Type:	Skruelemme
Hus	
Materiale:	Trykstøbt aluminium
Dimensioner (BxHxD):	75 x 75 x 66 mm

Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og
effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren
(forhandleren/installatørvirksomheden/el-
fagfolk) med en beskrivelse af fejlen. Vi betaler
porto.

Enhederne sendes herfra til Gira Service
Center.