



Caja de conexiones de red BTR

Ref.: 0166 00


Confección del cable



Quite el revestimiento de plástico.




Corte el par trenzado apantallado ...




... Retirando el revestimiento y cortando alrededor.

Montaje del cable




Desmonte completamente la caja de conexión, de forma que todas las piezas individuales queden separadas.


El número de piezas individuales difiere según el modelo de la caja de conexión.



Introduzca el cable en la parte inferior de la carcasa. Fije la abrazadera de descarga de tracción y la abrazadera de conexión apantallada.




Inserte los hilos del cable según el código de colores (véase el apartado Indicaciones de conexión) y la dirección de salida de cable deseada (p. ej., desde la izquierda).




Corte el revestimiento apantallado ...

Schritt 4b




... y separe los pares de hilos por colores.

Schritt 5a




Inserte la placa conductora en la parte inferior de la carcasa y conecte los hilos del cable a los bornes con la ayuda de la herramienta de inserción LSA plus ® (**BTR Telecom N° tipo 130 818-E**).

Schritt 5b




Schritt 6




Coloque la parte superior de la carcasa y apriete los tornillos de cierre hasta que la carcasa quede cerrada.

Schritt 7




Monte la tapa del marco y la pieza central.

Indicaciones para la conexión



Conexión según ISO/IEC 11801,
EN50173

Observe los códigos de colores para
el cableado según TIA/EIA-568A y B.



Ejemplos de conexión para cableado de cuatro hilos

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

- ()* Optional für externe Stromversorgung
 ()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
 W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Garantía

Nuestra garantía se ofrece dentro del marco de los acuerdos legales.

Por favor, envíe el aparato libre de franqueo con una descripción del problema a nuestra central de atención al cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Teléfono: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com