



Κουτί Σύνδεσης Δικτύου BTR

Αρ. παραγγελίας: 0166 00


Κατασκευή καλωδίου



Απογυμνώστε την πλαστική επένδυση.




Μειώστε το μήκος της δέσμης θωράκισης ...




... μετατοπίζοντάς την προς τα πίσω και κόβοντάς την περιμετρικά.

Συναρμολόγηση καλωδίου




Ξεβιδώστε εντελώς το κουτί σύνδεσης, έτσι ώστε όλα τα μεμονωμένα εξαρτήματα να παρατίθενται διαχωρισμένα.


Ο αριθμός των μεμονωμένων εξαρτημάτων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο έκδοσης του κουτιού σύνδεσης.



Εισάγετε το καλώδιο στο κάτω τμήμα του περιβλήματος. Στερεώστε το κολάρο λαβής καλωδίου και το συνδετικό κολάρο θωράκισης.




Τοποθετήστε τα σύρματα καλωδίου με βάση την έγχρωμη κωδικοποίηση (βλ. επίσης ενότητα Υποδείξεις σύνδεσης) και την επιθυμητή κατεύθυνση εξόδου του καλωδίου (π.χ. από κάτω αριστερά).




Μειώστε το μήκος της μεμβράνης θωράκισης ...

Schritt 4b




... και διαχωρίστε τα ζεύγη συρμάτων κατά χρώμα.

Schritt 5a




Τοποθετήστε την πλακέτα κυκλώματος στο κάτω τμήμα του περιβλήματος και συνδέστε τα σύρματα καλωδίου με το εργαλείο τοποθέτησης LSA plus ® (κωδ. αρ. **BTR Telecom 130 818-E**) στις επαφές.

Schritt 5b




Schritt 6




Τοποθετήστε το άνω τμήμα του περιβλήματος και σφίξτε τις τερματικές βίδες, μέχρι να κλείσει το περίβλημα.

Schritt 7




Συναρμολογήστε την πλάκα κάλυψης και το κεντρικό τμήμα.

Υποδείξεις σύνδεσης



Σύνδεση κατά ISO/IEC 11801,
EN50173

Παρακαλούμε προσέξτε την έγχρωμη
κωδικοποίηση για τη διασύνδεση κατά
TIA/EIA-568A και B.



Παραδείγματα σύνδεσης για τετρασύρματη καλωδίωση

Αderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Τηλέφωνο: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com