



Síťová připojovací krabice BTR

Objednací číslo: 0166 00


Kabelová konfekce



Odizolujte plastový plášť.




Zkratíte stínící opleť...




... Přetáhněte zpět a po obvodu odstříhněte.

Montáž kabelu




Připojovací krabici zcela rozšroubujte, aby všechny jednotlivé díly byly samostatně k dispozici.

Počet jednotlivých dílů se liší podle provedení připojovací krabice.




Kabel zaveďte do spodního dílu pouzdra.

Upevněte objímku odlehčení tahu a objímku přípojky stínění.




Vložte žíly kabelu způsobem, který je v souladu s barevným kódováním (viz také část Informace k zapojení) a požadovaným směrem výstupu kabelu (např. vlevo dole).




Zkратte stínicí fólii...

Schritt 4b




... a páry žil rozdělte podle barvy.

Schritt 5a




Základní desku vložte do spodního dílu pouzdra a žíly kabelu připojte ke svorkám pomocí připojovacího nástroje LSA plus ® (**BTR Telecom** č. výr. 130 818-E).

Schritt 5b




Schritt 6




Nasadte horní díl pouzdra a utahujte šrouby uzávěru, až se pouzdro uzavře.

Schritt 7




Namontujte krycí desku s centrálním dílem.

Informace k zapojení



Zapojení podle ISO/IEC 11801,
EN50173

Řiďte se barevným kódováním pro
zapojení podle TIA/EIA-568A a B.



Příklady zapojení pro čtyřdrátovou kabeláž

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S ₀	U _{P0} U ₂₀₀ U* U _{2B1Q}	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

()* Optional für externe Stromversorgung

()** Optional für E (Erdtastenfunktion) und
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

Ø Ader 0,4 - 0,63 mm

Ø Isolation 0,7 - 1,6 mm

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com