

Info-Display 2.0

Art. Nr.: 0510 2x

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du aktuell på Internett under www.gira.de.

Funksjon

Info-displayet mottar telegrammer via Instabus EIB og gjør det mulig å fremstille (LCD-display) fritt programmerbare tekster og verdier.

Det kan programmeres opp til 12 sider med 1, 2 eller 4 linjer.

Til hver linje kan det tilordnes en funksjon (kopling, dimming, verdiindikering osv.).

På en ekstra alarmside kan det forvaltes opp til 12 alarmmeldinger.

Til en alarmmelding kan det tilordnes en akustisk og / eller optisk alarmfunksjon.

Programmeringen av apparatet skal utføres med ETS 2 fra versjon 1.2a.

**Informasjon om farer**

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå skader på apparatet, brann eller andre faresituasjoner.

Installasjonsveiledning


1. Skru kunststoffadapteren (4) fast til holderingen (5)
2. Plugg info-displayet (2) på vegg-busstilkopleren (3)
3. Fest info-displayet ved hjelp av sikringsskruen (6)
4. Sett på skrudekselet (7).

Kontakten gis via brukergrensesnittet (8).

Anvendelse

De to høyre tastene (1a) brukes til å bla frem og tilbake mellom de enkelte meldingene.

De to venstre tastene (1b) er funksjoner som er tilordnet til den aktuelle displaylinjen som er valgt. Etter en tilsvarende prosjektering sendes det telegrammer til Instabus EIB når disse tastene trykkes.



Tekniske data

Forsyning	
Instabus:	21- 32 V DC via vegg-bus-stilkopler (BK)
Tilkopling	
Instabus:	2-pols støpsel via BK
Brukergrensesnitt:	Plugges på BK
Display:	LCD belyst 4 linjer (16 tegn) eller 2 linjer (8 tegn) eller 1 linje (4 tegn)
Betjeningsselementer:	4 taster
Tekstminne:	Max. 12 sider med 4 linjer pr. side à 16 tegn/linje
Signalgiver:	2 signallyder (ca. 512 / 2048 Hz) kan kvitteres
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Beskyttelsestype:	IP 20

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de