


Tomada de antena de 3 saídas EDA 3902 F

N.º de encomenda: 093700

Para sistemas de antenas unifamiliares ou colectivas em linhas derivadas desacopladas.
Com uma saída respectivamente para a ligação de um receptor de rádio, um receptor de televisão (ambos segundo a norma IEC 169-2 (DIN 45 325)) e um receptor de satélite ou televisor com um receptor de satélite integrado.



Descrição

- Ligações:
Conector macho para televisão (47 - 862 MHz), conector fêmea para rádio (87,5 - 108 MHz), conector F para o primeiro intervalo de frequências do sinal de satélite (950 - 2400 MHz)
- N.º de homologação BZT: G 683 025 C
- Cumpre a norma geral DIN V VDE 0855
- Limite das perdas na blindagem
até 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2050 MHz ≥ 55 dB
- Apto para alimentação remota através da ligação para o primeiro intervalo de frequências do sinal de satélite (950 - 2400 MHz)
Alimentação remota de corrente, no máximo, 500 mA
- Aro de fixação, simétrico e aberto, para uma montagem e ligação fácil da tomada de antena
- Cobertura (76 x 76 mm) incluído no fornecimento

Dados técnicos

	f / MHz	B I 47 - 68	UKW 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Perdas por ligação RF	dB	-	2,0	-	-	-
Perdas por ligação TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Perdas por ligação SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾SK = Canais suplementares perdas por ligação

Montagem embutida




Imagem 1




Imagem 2

As tomadas de antena podem ser montadas em caixas embutidas com 58 mm Ø.
Colocar na caixa embutida o cabo encaminhado em tubo ou embutido com uma reserva de aproximadamente 15 cm.
Descarnar a extremidade do cabo.

Aparafusar a abraçadeira de aperto K.
Fixar o condutor interno com o parafuso de contacto S.
Aparafusar firmemente a abraçadeira de aperto K.
Ter atenção a um bom contacto!
Colocar a tomada de antena na caixa embutida e fixá-la com ambas as garras de expansão SK.
Completar a tomada de antena com a cobertura.

Montagem saliente




Imagem 3




Imagem 4

Quebrar na armação saliente, segundo a necessidade, o ponto de ruptura para a introdução do cabo.
Fixar a armação saliente na parede com os parafusos A incluídos.
Introduzir o cabo na armação, deixando uma reserva de aproximadamente 15 cm. Descarnar a extremidade do cabo segundo a imagem 1.

Aparafusar a abraçadeira de aperto K.
Fixar o condutor interno com o parafuso de contacto S (Imagem 2).
Aparafusar firmemente a abraçadeira de aperto K.
Ter atenção a um bom contacto!
Colocar a tomada de antena na armação saliente e fixá-la com os parafusos B incluídos.
Completar a tomada de antena com a cobertura.

Informação importante:

- 1) Na versão embutida, a tomada de antena apenas pode ser montada como caixa individual.
- 2) Para montar a cobertura, utilizar o parafuso incluído no interior.
- 3) Para a montagem saliente, a armação saliente tem de ser encomendada em separado (n.º de encomenda 947 562-001).

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefone: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com