


Prefaldur loftnetstengill EDA 3902 F

Pöntunarnúmer: 093700

Fyrir loftnetskerfi í einbýli og fjölbýli á frátengdum greinilínunum.
Útgangar fyrir tengingu útvarpsmóttakara, sjónvarpsmóttakara (báðir samkvæmt IEC 169-2 (DIN 45 325)) og gervihnattamóttakara eða sjónvarpstækis með gervihnattamóttöku.



Lýsing


- Tengi:
Tengi fyrir sjónvarp (47 - 862 MHz), tengi fyrir útvarp (87,5 - 108 MHz) og F-tengi fyrir 1. millitíðnisvið gervihnatta (950 - 2400 MHz).
- BZT-leyfisnúmer: G 683 025 C.
- Samræmist forstaðlinum DIN V VDE 0855.
- Skerming
að 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2050 MHz ≥ 55 dB
- Fjarfæðing möguleg með tengi fyrir 1. millitíðnisvið gervihnatta (950 - 2400 MHz).
Mesti fjarfæðistraumur 500 mA.
- Opinn, symmetrískur burðarhringur einfaldar tengingu og uppsetningu loftnetstengilsins.
- Lok (76 x 76 mm) fylgir með.

Tæknilýsing


	f/MHz	B I 47 - 68	UKW 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Tengideyfing RF	dB	-	2,0	-	-	-
Tengideyfing TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Tengideyfing SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾SK = Tengideyfing sérrása

Uppsetning í vegg



Mynd 1



Mynd 2

Hægt er að setja loftnetstenglana í innfelldar dósir með 58 mm þvermáli. Ef kapallinn er lagður í vegg eða dreginn í rör skal hafa 15 cm af honum til vara í innfelldu dósinni.

Afeinangrið enda kapalsins.

Skrúfið klemmu K á.

Festið innri leiðarann með snertuskrúfunni S.


Skrúfið klemmu K fasta.

Gætið þess að tengingin sé góð!

Setjið loftnetstengilinn í innfelldu dósina og festið hann með báðum víkkunarklónum SK.


Gangið frá loftnetstenglinum með því að setja lokið á hann.

Uppsetning á vegg



Länge 15cm

Mynd 3



Mynd 4

Ef þörf krefur skal brjóta upp opið fyrir strenginntakið á utanálggjandi rammanum. Festið utanálggjandi rammann við vegginn með meðfylgjandi skrúfum (A).

Dragið kapalinn inn í rammann og hafið þar u.þ.b. 15 cm af honum til vara. Afeinangrið enda kapalsins eins og sýnt er á mynd 1.

Skrúfið klemmu K á.

Festið innri leiðarann með snertuskrúfu S (mynd 2).

Skrúfið klemmu K fasta.

Gætið þess að tengingin sé góð!

Setjið loftnetstengilinn inn í utanálggjandi rammann og festið hann með meðfylgjandi skrúfum (B).

Gangið frá loftnetstenglinum með því að setja lokið á hann.

Mikilvægar upplýsingar:

- 1) Í innfelldu útfærslunni er eingöngu hægt að setja loftnetstengilinn upp sem stakan tengil.
- 2) Þegar lokið er fest á skal nota skrúfuna sem fylgir með að innanverðu.
- 3) Ef setja á tengilinn upp á vegg þarf að panta utanáliggjandi rammann sérstaklega (pöntunarnúmer 947 562-001).

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com