


Antenna csatlakozódoboz 3-szoros EDA 3902 F

Rendelési sz.: 093700

Egyes antenna-berendezésekhez és közös antenna-berendezésekhez, leválasztott ágvezetéseken. Egy-egy kimenet rádióvevő, televízió-vevő (mindkettő IEC 169-2 (DIN 45 325 szerint) és egy szatellit vevőrészrel ellátott televíziókészülék szatellit-vevő csatlakozásához.



Leírás


- Csatlakozások:
Dugasz televízióhoz (47 - 862 MHz), dugaszalj rádióhoz (87,5 - 108 MHz),
F-konnektor az 1. SAT-ZF-tartományhoz (950 - 2400 MHz)
- BZT-engedély sz.: G 683 025 C
- Teljesíti a DIN V VDE 0855 előzetes szabványt
- Árnyékolási méret
470 MHz-ig ≥ 75 dB
470 - 862 MHz ≥ 65 dB
950 - 2050 MHz ≥ 55 dB
- Televízió-táplálás képes az 1. SAT-ZF (950 - 2400 MHz) hoz való csatlakozáson keresztül.
Max. távoli tápáram 500 mA
- Nyitott, szimmetrikus tartógyűrű az antenna csatlakozódoboz egyszerű csatlakoztatásához és szereléséhez.
- Fedél (76 x 76 mm) a szállítás terjedelemben.

Műszaki adatok


	f / MHz	B I 47 - 68	UKW 87,5 - 108	B III / SK ¹⁾ 174 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2400
Csatlakozási csillapítás RF	dB	-	2,0	-	-	-
Csatlakozási csillapítás TV	dB	1,5	-	1,5	1,5	-
Csatlakozási csillapítás SAT	dB	-	-	-	-	2,0 3,0

¹⁾ SK = különleges csatornák csatlakozási csillapítás

Vakolat alatti felszerelés



1 ábra




2 ábra

Az antenna dugaszaljak behelyezhetők 58 mm $\varnothing$ vakolat alá szerelt dobozokba.
Készítse elő a vakolat alatt, vagy a csőbe behúzott kábelt kb. 15 cm-es tartalékkal a vakolat alá szerelt dobozban.
Csupaszítsa meg a kábelvéget


Csavarja ki a szorítóbilincset.
Rögzítse a középső vezetéket az S kontaktus-csavarral.
Rögzítse csavarral a szorítóbilincset.
Ügyeljen a jó érintkezésre!
Helyezze be az antenna dugaszaljat a vakolat alá szerelt dobozba és rögzítse mindkét SK terpeszkarommal.
Szerelje teljessé az antenna csatlakozódobozt a fedéllel.

Vakolat feletti felszerelés



Länge 15 cm

3 ábra



4 ábra

Törje ki a vakolat feletti kereten az előre meghatározott töréspontot a kábelbevezetésnek a szükség szerint.
Rögzítse a falon a vakolat feletti keretet a mellékelt A jelű csavarokkal.
Vezesse be a kábelt a keretbe és készítse elő 15 cm-es tartalékkal. Csupaszítsa meg a kábelvéget az 1 ábra szerint.

Csavarja ki a szorítóbilincset.
Rögzítse a középső vezetéket az S kontaktus-csavarral (2. ábra).
Rögzítse csavarral a szorítóbilincset.
Ügyeljen a jó érintkezésre!
Helyezze be az antenna csatlakozódobozt a vakolat feletti keretbe és rögzítse a mellékelt B jelű csavarokkal.
Szerelje teljessé az antenna csatlakozódobozt a fedéllel.

Fontos utasítások:

- 1) Az antenna csatlakozódoboz a süllyesztett változatban kizárólag egyes dobozként szerelhető.
- 2) A fedél felszereléséhez kizárólag a belső oldalon mellékelt csavarokat használja.
- 3) A vakolat feletti felszereléshez a vakolat feletti keretet külön kell megrendelni (rendelési sz. 947 562-001).

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com