

Elektronisk tidsur Easy


Best.-nr. : 1175..

Bruksanvisning**1 Sikkerhetsinformasjon**

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.


Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre farlige situasjoner.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter

- (1) Display
- (2) Kontrolltaster
- (3) Visning ✎ = automatikkfunksjon AV
- (4) Visningsfelt for aktuelt klokkeslett
- (5) Visningsfelt for tilstanden til koblingsutgangen
- (6) Visningsfelt for neste koblingstid ved automatisk funksjon, eller infotekst når klokkeslettet stilles inn
- (7) Lagringsplass for koblingstid kun synlig under programmeringen
- (8) Funksjonsvisning for betjeningstastene



Bilde 2: Tidsbryterens oppbygging

- (9) Tidsbryterinnsats
- (10) Ramme
- (11) Tidsbryter
- (12) Stikkontakt for innsats

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Manuell og tidsstyrt kobling av forbrukere
- Drift med tidsbryterinnsats
- Montering på tidsbryterinnsatsen

Produktegenskaper

- Programmering av to innkoplingstider og to utkoplingstider for ukesekvensene man-fre og lør-søn
- Programmerte koplingstider lagres permanent
- Displayet slå av etter strømsvikt, dato og klokkeslett beholdes for en gangreserve på cirka 4 timer.
- Automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid

Tiltak etter strømsvikt

Forbrukerne er fortsatt slått av når strømtilførselen er gjenopprettet.

4 Betjening

Stille inn dato og klokkeslett

- Trykk på tasten **Prog** og **Man** samtidig i mer enn 10 sekunder. Ikke nødvendig etter reset eller strømsvikt.
Klokkeslett, time blinker, visningsfeltet (6) viser **HOUR**.
- Still inn timen med tasten **▲** eller **▼**.
- Trykk på tasten **Set**.
Minutt blinker, visningsfeltet (6) viser **MIN**.
- Still inn minuttene med tasten **▲** eller **▼**.
- Trykk på tasten **Set**.
År blinker, visningsfeltet (6) viser **YEAR**.
- Still inn året med tasten **▲** eller **▼**.

- Trykk på tasten **Set**.
- Still inn dato for måned **MON** og dag **DAY** på samme måte. Klokkeslett og dato er lagret.

Slå på forbrukerne

- Trykk på tasten **Λ**.


Slå av forbrukerne

- Trykk på tasten **∇**.

i Forbrukerne kan også slås på og av manuelt når automatikkfunksjonen er aktiv.

Programmere responstidene

1	Mo-Fr	ON	5:00
1	Mo-Fr	OFF	23:00
2	Mo-Fr	ON	-:-:-
2	Mo-Fr	OFF	-:-:-
3	Sa+Su	ON	5:00
3	Sa+Su	OFF	7:30
4	Sa+Su	ON	21:00
4	Sa+Su	OFF	23:00



Bilde 3: Eksempel programminne

På hver lagringsplass kan det programmeres et innkoblingsklokkeslett og et utkoblingsklokkeslett. Lagringsplass [1] og [2] er konfigurert for koblingstider fra mandag til fredag, lagringsplass [3] og [4] for koblingstider på lørdag og søndag (bilde 3).

- Trykk på tasten **Prog** i lenger enn 4 sekunder.
Den første lagringsplassens **Mo-Fr** innkoblingstid vises.
- Velg koblingstid som skal endres, med tasten **Λ** eller **∇**. Legg samtidig merke til symbolene **ON/OFF** og **Mo-Fr/Sa+Su** i displayet (bilde 3).
- Bekreft valget med tasten **Set**.
Timevisningen for koblingstid blinker.
- Endre timen med tasten **Λ** eller **∇**.
- Trykk på tasten **Set**.
Minuttvisningen blinker.
- Still inn minuttene med tasten **Λ** eller **∇**.
- Trykk på tasten **Set**.
Neste koblingstid kommer til syne i visningsfeltet (6).
- Programmer alle ønskede koblingstider på samme måte.
- Gå ut av programmeringsmodus med tasten **Esc**.

i Hvis du ikke trykker på noen taster i mer enn 2 minutter, avsluttes programmeringsmodus automatisk.

Slette koblingstid

- Trykk på tasten **Prog** i lenger enn 4 sekunder.
Den første lagringsplassens **Mo-Frinnkoblingstid** vises.
- Velg koblingstid som skal endres, med tasten **▲** eller **▼**.
- Bekreft valget med **Set**.
Timevisningen for koblingstid blinker.
- Trykk på tasten **▲** og **▼** samtidig i mer enn 4 sekunder.
Koblingstid viser --:--.
- ❗ Still inn alternativt klokkeslett på --:--.
- Trykk på tasten **Set**.
Koblingstid er slettet.

Slette alle koblingstider

- Trykk på tasten **Prog** i lenger enn 4 sekunder.
Den første lagringsplassens **Mo-Frinnkoblingstid** vises.
- Trykk på tasten **Set**.
Timevisningen for koblingstid blinker.
- Trykk på tasten **▲** og **▼** samtidig i mer enn 10 sekunder.
Visningen slettes.
Alle responstidene er slettet.

Reset

Leveringstilstanden gjenopprettes med reset-funksjonen.

- Trykk på tasten **Prog** og **Man** i mer enn 20 sekunder.
Alle responstidene er slettet. Klokkeslett og dato må stilles inn på nytt.

Lagre det aktuelle klokkeslettet som koblingstid, hurtigprogrammering

Responstidene kan også lagres uten å åpne programmeringsmenyen. På ønsket tidspunkt kan det aktuelle klokkeslettet lagres som koblingstid for hele uken.

- ❗ Hurtigprogrammeringen overskriver inn- eller utkoblingstidene for lagringsplassene [1] og [3] og sletter responstidene for lagringsplassene [2] og [4] (bilde 3).
- Trykk på tasten **▲** og tasten **Prog** samtidig i cirka 4 sekunder for å lagre det aktuelle klokkeslettet som innkoblingstidspunkt, eller
- trykk på tasten **▼** og tasten **Prog** samtidig i cirka 4 sekunder for å lagre det aktuelle klokkeslettet som utkoblingstidspunkt.
Klokkeslettet er nå lagret som inn- eller utkoblingstidspunkt og vises i cirka 5 sekunder.

Slå på automatikkfunksjonen

Responstidene er lagret. **☞** vises i displayet.

- Trykk kort på tasten **Prog**.
Neste koblingstid kommer til syne i visningsfeltet (6). Visningen **☞** slettes. Automatikkfunksjonen er aktivert.
- ❗ Er det ikke lagret noen koblingstid, vises --:-- kort i displayet.

Slå av automatikkfunksjonen

Neste koblingstid kommer til syne i visningsfeltet (6).

- Trykk kort på tasten **Man**.
☞ vises i displayet.

Deaktivere automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid

Ved levering er automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid aktiv. Tidsbryteren stiller klokkeslette fram én time til sommertid den siste søndagen i mars, og tilbake til vintertid den siste søndagen i oktober.

- Trykk på tasten **⬆** og **Man** i lenger enn 20 sekunder.
AU:_1 i visningsfeltet (4) viser at den automatiske omstillingen er aktivert.
- Trykk på tasten **⬇**.
AU:_0 står i visningsfeltet (4). Den automatiske omstillingen er deaktivert.
- Trykk på tasten **Set**.

Aktivere automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid

- Trykk på tasten **⬆** og **Man** i lenger enn 20 sekunder.
AU:_0 i visningsfeltet (4) viser at den automatiske omstillingen er deaktivert.
- Trykk på tasten **⬆**.
AU:_1 står i visningsfeltet (4). Den automatiske omstillingen er aktivert.
- Trykk på tasten **Set**.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere**5.1 Montering og elektrisk tilkobling****Sett på tidsbryterur****FARE!**

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.


Før montering av tidsbryteruret må innsatsen frigis.

Tidsbryterinnsatsen er tilkoblet (se bruksanvisningen for innsatsen).

- Sett tidsbryteruret (11) med rammen (10) på tidsbryterinnsatsen (9) (bilde 2).

Montere beskyttelse mot demontering

Tidsbryteren kan utstyres med en beskyttelse mot demontering, som hindrer at den kan trekkes av innsatsen.



Bilde 4: Beskyttelse mot demontering

- Sett plastadapteren (14) inn i åpningen (13) til innsatsen og trykk den utover, til den smekker i lås.
- Sett tidsbryteren og rammen på innsatsen.
- Fest tidsbryteren med låseskruen (15).
- Sett på skruehetten (16).

5.2 Igangsetting

Foreta grunninnstillinger

Tidsbryteren er satt på innsatsen.

- Slå på nettspenningen.
- Stille inn klokkeslett og dato (betjening).



I leveringstilstanden er det ikke programmert noen koplingstider.

- Programmere responstidene (betjening).
Apparatet er klart til drift.

6 Vedlegg

6.1 Tekniske data

Omgivelsestemperatur	0 ... +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur	-10 ... +60 °C
Antall koplingstider	8
Gangnøyaktighet per måned	± 1 min
Gangreserve med lagringskondensator	ca. 4 t

6.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de