Station d'appartement vidéo pour montage apparent 7

GIRA



Mode d'emploi

Table des matières Caractéristiques du produit 3 Description des appareils 4 Description des appareils — Détail 4 Utilisation 5 Conversation normale 6 Prendre l'appel de porte 7 Enregistrer l'image 8 Atténuateur de bruits 9 Terminer l'appel de porte9 Reprendre l'appel de porte 10 Désactiver et activer la tonalité d'appel 10 Fonctions de commutation 11 Ouvrir la porte 11 Commutation de l'éclairage (uniquement


Afficher/réduire la barre de menu	12
Régler le niveau sonore de la tonalité d'appel	1
Appeler la mémoire d'images	1
Appeler les caméras	1
Appels internes	1
Activer ou désactiver les appels internes	
automatiques	1
Activer ou désactiver l'ouvre-porte	
automatique	1
Réglages	18
Masque de saisie	20
Fonctions	2
Gestion des caméras	2
Réglage de la mémoire d'images	2
Renommer des appels de porte	2
Renommer un appel interne	
Renommer un appel d'étage	2
Renommer une action de commutation	
Gestion des favoris	2
Appareil	30
If It is a second of the secon	

Activation du verrouillage d'écran 30 s	30
Réglage des mélodies d'appel et	
tonalités de touches	31
Réglage des paramètres de l'appareil	32
Protection par PIN	34
Effectuer une mise à jour	35
Effectuer une sauvegarde des données	35
Informations	36
Version système	36
Convention de licence	36
Avis juridiques	36
Coordonnées	36
Carte microSD	37
Informations générales	37
Introduction des cartes microSD	
Retrait de la carte microSD	39
Indications d'entretien	40
Que faire si	41

Caractéristiques du produit


La station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 du système de communication de porte Gira est une unité complètement préassemblée avec écran couleur TFT de 17,78 cm (= 7") et une confortable fonction mains libres. La commande s'effectue via l'écran tactile et les cinq touches de commande capacitives. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant. L'actionnement réussi des touches peut être signalé, en option, grâce à une tonalité d'acquittement désactivable ainsi que grâce à une confirmation tactile optionnelle (vibration).

Description de l'appareil



- 1 Écran à fonction tactile
- 2 Ouverture de haut-parleur
- 3 Touches de commande, capacitives
- 4 Ouverture de microphone
- Emplacement pour carte SD


Description de l'appareil - Détail




- 1 Barre de menu, possibilité d'afficher/réduire
- 2 Prendre et terminer l'appel de porte
- 3 Activer/désactiver la sonnerie
- 4 <u>六</u> Allumer la lumière
- 5 Ouvrir la porte
- 6 Activer ou désactiver l'écran. En cas de navigation dans le menu : retour à l'écran principal.
- 7 Écran à fonction tactile

Commande







Barre de menu

Afficher et régler le niveau sonore de la tonalité d'appel (voir également page 13).

Afficher les réglages et paramétrer la station d'appartement (voir également page 18).

Conversation normale



Durée maximale de la communication

La durée maximale de communication s'élève à 2 min. Après écoulement des 2 min, la communication est automatiquement terminée.

Dans le cas de l'utilisation d'une alimentation en tension supplémentaire

En cas d'alimentation en tension via BUS.

L'écran reste sombre en cas d'appel interne entrant.



Prendre appel de porte

Prendre l'appel soit par « Appel de porte accepter » dans la barre de menu ou directement par et commencer la conversation.

Réglage du niveau sonore de parole

Pendant la communication, sélectionner dans la barre de menu « Réglages ouvrir » et « Volume de parole modifier ». Le niveau sonore de parole peut être modifié sur sept niveaux par le biais du curseur. Le niveau sonore est automatiquement sauvegardé

Conversation normale



Enregistrer des images

(uniquement possible si validé par l'installateur)

Enregistrer manuellement des images

Lors de la prise d'un appel de porte, il est toujours possible de sauvegarder manuellement des images pendant la conversation.

Pour ce faire, appuyer sur « Image déclencher » dans la barre de menu. Veuillez tenir compte de l'indication sur la protection des données à la page 23.

Enregistrer automatiquement des images

Si l'appel de porte n'est pas pris en l'espace de 2 min, il est possible d'enregistrer automatiquement des images (voir également « Réglage de la mémoire d'images », page 23).

Un clignotant en vert signalise alors que de nouvelles images sont disponibles dans la mémoire d'images.



Atténuateur de bruits


Utilisez la fonction d'atténuateur de bruits dès que les bruits de fond à la station de porte empêchent la personne se trouvant devant la porte de vous entendre.

- Pendant la communication, maintenir la touche ou enfoncée. La confirmation
 « Atténuateur de bruits activé » apparait audessus de l'image de caméra.
 Pour la durée de l'actionnement de la touche, on peut uniquement parler de la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 vers la station de porte.
- 2. Relâcher la touche o ou et terminer l'atténuateur de bruits.

Terminer l'appel de porte

© s'allume pendant la communication vocale. Il est possible de terminer l'appel de porte soit par « © Conversation porte terminer » dans la barre de menu, soit en appuyant sur ©. Une fois l'appel de porte terminé, © s'éteint.

Conversation normale





Reprendre l'appel de porte

Une fois l'appel de porte terminé, il est possible pendant 4 secondes de reprendre la communication avec « Conversation de porte reprendre » dans la barre de menu ou directement en appuyant sur C. De plus, la caméra se remet en marche.

Désactiver/réactiver la tonalité d'appel

O Désactiver la tonalité d'appel uniquement si nécessaire

Ne désactivez la tonalité d'appel que dans des cas exceptionnels. Sinon, vous risquez de ne pas entendre la sonnerie, p. ex. en cas d'urgence.

- Appuyer brièvement sur A.
 s'allume en permanence en rouge : la tonalité d'appel est désactivée en continu.
- 2. Appuyer de nouveau brièvement sur 🙇 : l'appel est réactivé.

Fonctions de commutation





Ouvrir la porte

L'ouvre-porte peut être déclenché de deux manières différentes :

- par « (o-) Porte ouvrir » dans la barre de menu.
- en appuyant sur ⊙—.

Pour plusieurs portes, l'ouvre-porte dont la station de porte a transmis l'appel est actionné dans les 2 minutes. 2 minutes après la réception de l'appel ou 30 secondes après la fin de la conversation de porte, la commutation se fait vers la porte principale.

Allumer la lumière (uniquement en liaison avec un actionneur de commutation)

Les actions de commutation peuvent être déclenchées de deux manières différentes :

- avec ♣, on allume la lumière (p. ex. l'éclairage extérieur ou l'éclairage de cage d'escaliers).
- en tant que « Favori » dans la barre de menu.

Barre de menu — accès rapide

1.



2



Afficher ou réduire la barre de menu

La station d'appartement dispose d'une barre de menu pour l'accès rapide.


Vous voyez ci-contre la barre de menu standard (modifier le niveau sonore de la tonalité d'appel et appeler les réglages).


La barre de menu peut à tout moment être affichée ou réduite.

- Appuyer sur « réduire » et réduire la barre de menu.
- Appuyer sur et ouvrir de nouveau la barre de menu.

Le réglage sélectionné est conservé automatiquement. Cela signifie : Lorsque la barre de menu est réduite lors d'un appel entrant, la barre de menu reste réduite. Selon le paramétrage, les réglages suivants peuvent être visibles dans la barre de menu :

Favoris, Mémoire d'images ouvrir, Appels internes appeler, Caméras ouvrir, Prise d'appel interne autom. activer/désactiver et Ouvre-porte autom. activer/désactiver.







Modifier le niveau sonore de la tonalité d'appel


Appuyer sur et sélectionner « Volume tonalité appel modifier » dans la barre de menu. Le niveau sonore de la tonalité d'appel peut être modifié sur sept niveaux par le biais du curseur. Le niveau sonore est automatiquement sauvegardé. Pour désactiver la tonalité d'appel, voir page 10.

Appeler la mémoire d'images

(uniquement visible si validé par l'installateur) Les nouvelles images sont indiquées par un point vert dans le symbole d'image.

- Appuyer sur « Mémoire d'images ouvrir » dans la barre de menu et visualiser les images sauvegardées. L'image enregistrée en dernier est toujours affichée en premier.
- 2. Sélectionner l'image et la visualiser.
- 3. Supprimer les images une par une avec (1) ou appuyer sur (2) pour en sélectionner plusieurs, puis les supprimer.

Barre de menu - accès rapide



Appeler les caméras

(uniquement visible si validé par l'installateur) Vous pouvez activer et désactiver manuellement la/les caméra(s) listée(s).

Enclencher la caméra

Si la caméra est activée, les images ne peuvent être enregistrées manuellement que si la mémoire d'images a été validée.

Pour ce faire, appuyer sur 🖾 dans la barre de menu supérieure.


Pour afficher le plein écran, appuyer sur (※). La barre de menu est alors automatiquement réduite.

L'image peut être déplacée à l'aide des touches fléchées.

1.



2.



Appel interne

(uniquement visible si affecté par l'installateur)

- Sélectionner le but (dans l'exemple : Bureau appeler ») dans la barre de menu. La station d'appartement affectée est appelée et le symbole Cilignote en rouge.
- 2. L'appel interne a été pris. La confirmation s'affiche à l'écran et est allumée en rouge en continu. Pendant la conversation, le niveau sonore de parole peut être appelé et modifié avec « Volume de parole modifier ».
- 3. Terminer l'appel interne avec Conversation int. terminer » dans la barre de menu ou directement avec .

Barre de menu — accès rapide





Activer ou désactiver l'appel interne automatique (uniquement visible si validé par l'installateur)


Appel interne d'une autre station d'appartement

Cette fonction peut uniquement être assurée si une seule station d'appartement avec prise d'appel automatique est appelée par appel interne. Les « Appels circulaires » d'une station d'appartement vers plusieurs stations d'appartement en même temps ne sont pas possibles.

Pas de surveillance spatiale possible

La prise d'appel interne automatique ne peut pas être utilisée pour la surveillance acoustique d'un local (fonction de babyphone).





Dans la barre de menu, sélectionner « () Appel int. autom. activer ».

En cas d'appel interne entrant, l'écran s'allume automatiquement et C clignote en vert. Un appel interne entrant est automatiquement pris (C s'allume en rouge en continu).

Activer/désactiver l'ouvre-porte automatique (uniquement visible si validé par l'installateur)

Dans la barre de menu, sélectionner « Ouvre-porte autom. activer ». O s'allume en permanence en vert.


Lors d'un appel de porte entrant, l'ouvre-porte est déclenché automatiquement.

Ouvre-porte automatique et mémoire d'images

En cas d'ouvre-porte automatique activé, aucune image n'est enregistrée automatiquement.

Réglages

Appuyer sur 🖒 et sélectionner « Réglages ouvrir » dans la barre de menu. L'affichage suivant apparait :




Pour naviguer dans le menu, le faire défiler avec le doigt.

Zone	Sélection	Réglages
Fonctions	Caméras	Afficher et renommer les caméras. Régler le moment de mise hors service, la luminosité, le contraste et la couleur de l'image de caméra.
	Mémoire d'images*	Sélectionner Prise de vue autom. activer/désactiver ; Nombre d'images en cas d'appel de porte et Pause entre les prises de vue. Supprimer la mémoire d'images.
	Appels de porte/appels internes**/appels d'étage	Afficher et renommer les appels ; Sélectionner une mélodie ou Remplacer la mélodie.
	Actions de commutation	Renommer une action de commutation.
	Gérer les favoris	Activer et paramétrer un favori.
Système	Activer le verrouillage de l'écran pour 30 s	Activer pour nettoyer l'écran.
	Mélodies d'appel et Tonalités touches	Écouter ou remplacer les mélodies d'appel par des mélodies personnelles sur la carte microSD. Réinitialiser la mélodie d'appel standard. Activer/désactiver les tonalités de touches. Sélectionner le type et régler le niveau sonore.
	Paramètres de l'appareil	Régler la luminosité de l'écran. Activer ou désactiver la vibration des touches et régler l'intensité. Régler la langue d'écran et de menu ainsi que la date et l'heure.
	Protection par PIN*	Activer la protection par code PIN et saisir le code PIN.
	Mise à jour*	Installer une mise à jour du micrologiciel à partir d'une carte microSD.
	Sauvegarde des données*	Sauvegarder les données, récupérer des données, sauvegarder la mémoire d'images.
Informations	Version du système	Des informations sur la version du micrologiciel et du matériel, l'adresse de bus et l'état de l'index s'affichent ici. En outre, le texte de la convention de licence et les avis juridiques sont mentionnés ici. La convention de licence peut être mémorisée sur une carte microSD. Les coordonnées de la ligne d'assistance technique Gira sont enregistrées ici.
	Convention de licence	
	Mentions légales	
	Coordonnées	

^{*} si validé / ** si affecté

Masque de saisie



 Caméra 1
 ⊗

 q
 w
 e
 r
 t
 z
 u
 i
 o
 p
 ⊗

 a
 s
 d
 f
 g
 h
 j
 k
 l
 ✓

 Φ
 y
 x
 c
 v
 b
 n
 m
 @
 .
 Φ

 123ä.?
 _
 _
 _
 _
 _
 _
 _

La station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 possède deux masques de saisie :

- Masque de saisie numérique (A) pour entrer la date et l'heure ou le code PIN.
- Masque de saisie alphabétique (B) pour entrer les désignations.


La suppression des chiffres s'effectue avec <<a>X. Ce faisant, chaque chiffre ou lettre est effacé individuellement.

La nouvelle entrée est confirmée avec 🕢.

En appuyant sur (\times) , la nouvelle entrée est rejetée et la valeur ou la désignation précédente reste inchangée.

В

Fonctions



Gérer les caméras

(uniquement visible si au moins une caméra est affectée par l'installateur).

Régler l'heure de mise hors service de la caméra (uniquement visible si validé par l'installateur) Le curseur permet de régler la durée (de 20 à 120 s) d'affichage de l'image de caméra lorsque la caméra est activée manuellement.

Réglage d'usine : 30 s

Renommer les caméras

- Sélectionner la caméra et taper sur le champ portant son nom. Le masque de saisie pour le changement de nom apparaît.
- 2. Modifier le nom via le masque de saisie et confirmer avec ().

Fonctions




Régler les caméras

(uniquement visible si validé par l'installateur) Régler la « Luminosité », le « Contraste » et la « Couleur » avec le curseur correspondant. La valeur réglée est automatiquement mémorisée.

Réglages pour plusieurs stations d'appartement vidéo pour montage apparent 7 et caméras couleur

Les réglages « Luminosité », « Contraste » et « Couleur » ne s'appliquent qu'à la connexion de la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 active à la caméra couleur. Cela signifie qu'en présence de plusieurs stations d'appartement ou caméras, les paramètres sont réglés individuellement pour chaque caméra à chaque station d'appartement.

La « Luminosité », le « Contraste » et la « Couleur » peuvent être modifiés à tout moment dans la barre de menu lors de la prise d'un appel de porte. Peu importe si « Caméra activée manuellement » a été validé ou non.



Réglage de la mémoire d'images

(uniquement visible si validé par l'installateur)

Réglementation sur la protection des données

Veuillez noter que dans l'UE, l'observation de l'espace public au moyen de techniques opto-électroniques et le stockage des données ainsi collectées sont soumis aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'aux autres lois nationales (en Allemagne en particulier : § 4 BDSG) et que leur licéité dépend de différentes conditions légales spécifiques. Les réglementations nationales applicables, notamment en matière de protection des données, doivent également être prises en compte hors de l'UE.

Réglage de la mémoire d'images

Sélectionner « Mémoire d'images » et régler les paramètres suivants :

- Activer la prise de vue automatique en cas d'appel de porte.
- Nombre d'images (1 à 3) lors d'appel de porte.
- Pause entre les prises de vue (2 à 5 s).

Tenez compte de ce qui suit :

la mémoire d'images interne de la station d'appartement peut contenir au maximum 200 images. Par conséquent :

1 image par appel = max. 200 appels de porte enregistrables

3 images par appel = max. 66 appels de porte enregistrables

L'image 201 écrase automatiquement l'image 1, l'image 202 écrase automatiquement l'image 2, etc. Dès que 170 images sont stockées dans la mémoire d'images, un message apparaît pour enregistrer et/ ou supprimer les images en externe.

Dans le cas de l'image 200, le message indique que chaque image de la mémoire d'images sera désormais écrasée.


Ô

Comportement d'archivage

Les prises de vue manuelles sont enregistrées dans la mémoire d'images interne de la station d'appartement. Si la « Prise de vue automatique en cas d'appel de porte » est activée, les nouvelles images sont automatiquement archivées dans la mémoire d'images en cas de refus d'un appel de porte.

Pour un appel de porte accepté ou en cas d'actionnement de la touche ouvre-porte, les images ne sont pas automatiquement enregistrées dans la mémoire d'images interne.

Pour des informations complémentaires relatives au thème « Enregistrer des images », voir page 35.




Renommer un appel de porte

- 1. Sélectionner un appel de porte et taper sur le champ portant son nom. Le masque de saisie pour le changement de nom apparaît.
- 2. Modifier la désignation via le masque de saisie et confirmer avec (exemple : appel de porte 1 -> porte d'entrée).

Modifier la mélodie d'appel

Sélectionnez « melody_01.wav -> » et modifiez la mélodie d'appel pour l'appel de porte (voir également page 31).

Fonctions



Renommer un appel interne

(uniquement visible si affecté par l'installateur) En ce qui concerne les appels internes, on distingue :


- Les appels internes sortants (de la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 vers une autre station d'appartement) et
- les appels internes entrants (d'une autre station d'appartement vers la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7).

Renommer un appel interne.

- Sélectionner l'appel interne et taper sur le champ portant son nom. Le masque de saisie pour le changement de nom apparaît.
- 2. Modifier la désignation via le masque de saisie et confirmer avec (exemple : appel interne 1 -> bureau).

Modifier la mélodie d'appel

Sélectionnez « melody_02.wav -> » et modifiez la mélodie d'appel pour l'appel interne (voir également page 31).



Renommer un appel d'étage

(uniquement visible si affecté par l'installateur)


Renommer un appel d'étage.

- 1. Sélectionner un appel d'étage et taper sur le champ portant son nom. Le masque de saisie pour le changement de nom apparaît.
- 2. Modifier la désignation via le masque de saisie et confirmer avec (exemple : appel d'étage -> porte d'appartement).

Modifier la mélodie d'appel

Sélectionnez « melody_03.wav -> » et modifiez la mélodie d'appel pour l'appel d'étage (voir également page 31).

Fonctions





Renommer une action de commutation

(uniquement visible si affecté par l'installateur)

Renommer une action de commutation

- 1. Sélectionner l'action de commutation et taper sur le champ portant son nom. Le masque de saisie pour le changement de nom apparaît.
- 2. Modifier la désignation via le masque de saisie et confirmer avec (v) (ex. : action de commutation 1 -> éclairage extérieur).





Gérer les favoris


Deux favoris peuvent être affichés dans la barre de menu de l'écran. Les réglages possibles sont indiqués à l'exemple du Favori 1. Cela s'applique également au Favori 2.

- 1. Sélectionner le Favori 1.
- 2. Activer avec l'interrupteur « Afficher favoris ». Le favori apparaît automatiquement dans la barre de menu de l'écran.

Les paramètres suivants peuvent être choisis comme favoris :

- Actions de commutation / Lumière
 (Actions de commutation : seuls les actionneurs de
 commutation affectés sont activés ; lumière : tous
 les actionneurs de commutation non affectés sont
 activés).
- Appels internes (uniquement si affectés).
- Caméras (uniquement si affectées).

Appareil






Activer le verrouillage de l'écran pour 30 s

Pour le nettoyage, l'écran (y compris les touches de commande) peut être verrouillé pendant 30 s.

Actionner l'interrupteur près d'« Activer le verrouillage de l'écran pendant 30 s » : L'écran de verrouillage s'affiche et le compte à rebours se déclenche automatiquement.

Un appel entrant interrompt immédiatement le verrouillage de l'écran.







Réglage des mélodies d'appel et tonalités de touches

Mélodies d'appel

Dix mélodies d'appel pouvant être écoutées et sélectionnées sont disponibles.

En outre, vous pouvez remplacer chacune de ces mélodies d'appel installées par vos propres mélodies.

Veuillez tenir compte des remarques concernant la carte microSD à la page 37.

Vous pouvez à tout moment restaurer la mélodie d'appel par défaut.

Réglage d'usine :

Appel de porte : melody_01.wav

Appel interne : melody_02.wav

• Appel d'étage : melody_03.wav

Tonalités de touches

Les tonalités de touches peuvent être activées/ désactivées via l'interrupteur.

De plus, vous pouvez régler la tonalité (son ; clic ; tonalité multifréquence) ainsi que le volume.

La tonalité multifréquence convient aux malentendants.

Réglage d'usine : activé?; tonalité?: clic

Appareil





Régler les paramètres de l'appareil


Réglages d'écran


Réglez la luminosité de l'écran avec le curseur. Réglage d'usine : luminosité max.

Vibration des touches

Vous pouvez ici activer ou désactiver la vibration liée à la confirmation tactile lors de l'actionnement des touches. L'intensité des vibrations est réglée avec le curseur.

Réglage d'usine : activé et au centre





Langue

Vous pouvez modifier ici la langue d'écran et de menu. Sélectionnez une langue et confirmez votre sélection. La langue change automatiquement.

Date et heure

Vous pouvez modifier ici le format de la date ainsi que l'heure et le format de l'heure.


Date

- Sélectionner le format de date et appuyer sur « retour ».
- 2. Modifier la date via le masque de saisie et confirmer avec ().

Heure

- Si souhaité, activer le format 12 heures à l'aide du curseur.
- 2. Modifier l'heure via le masque de saisie et confirmer avec ().

Appareil



Protection par PIN

(uniquement visible si validé par l'installateur)

- 1. Activer la protection par code PIN via l'interrupteur.
- 2. Entrer le code PIN (à 6 chiffres) via le masque de saisie et confirmer avec 🗸).

Dès que « Réglages ouvrir » est sélectionné dans la barre de menu, le masque de saisie pour code PIN apparait.

- 1. Entrer le code PIN.
- ? Code PIN correct : Le menu des réglages est appelé.





Effectuer une mise à jour

(uniquement visible si validé par l'installateur)

Veuillez tenir compte des remarques concernant la carte microSD à la page 37.

Appuyez sur « Mise à jour » et suivez les instructions de l'assistant.

Effectuer une sauvegarde des données

(uniquement visible si autorisé par l'installateur).


Veuillez tenir compte des remarques concernant la carte microSD à la page 37.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Sauvegarder les données
- Rétablir les données
- Sauvegarder la mémoire d'images

Sélectionnez un paramètre et suivez les instructions de l'assistant. Le dossier « backup » est automatiquement créé lors de la sauvegarde des données et le dossier « pictures » est automatiquement créé lors de la sauvegarde de la mémoire d'images.

Informations





Version du système

Vous trouverez ici des informations sur la version du micrologiciel et du matériel, sur l'adresse de bus et l'état de l'index.

Convention de licence

Vous trouverez ici le texte de la convention de licence. La convention de licence peut être mémorisée. Veuillez tenir compte des remarques concernant la carte microSD à la page 37. Suivez les instructions de l'assistant lors de la sauvegarde.

Lors de la sauvegarde de la convention de licence, le dossier « licences » est créé automatiquement. De plus, les conventions de licence sont disponibles sous www.legal.gira.com/1209-17v1-de.pdf.

Mentions légales

Vous trouverez ici les mentions légales.

Coordonnées

Vous trouverez ici les coordonnées de la ligne d'assistance technique Gira ou de l'entreprise spécialisée responsable.

Carte microSD

Informations générales

Vous avez besoin d'une carte microSD de format FAT32 et au moins 500 Mo d'espace mémoire. Les répertoires « mélodies » pour les propres mélodies d'appel et « update » pour les mises à jour doivent être créés manuellement sur la carte microSD.

Les répertoires « picture », « backup » et « licences » sont créés automatiquement lors de l'exportation des fichiers.

Format d'image

Les images sont mémorisées avec le codage suivant : YYYYMMDD_hhmmss.jpg

Exemple : 20181120_162538.jpg Cette image a été mémorisée le 20.11.2018 à 16 h 25 min 38 secondes.

Mélodies d'appel

En ce qui concerne les mélodies d'appel, on distingue les mélodies d'appel pour la station d'appartement avec alimentation en tension de bus et avec alimentation en tension supplémentaire. Ainsi, il est garanti que la mélodie de tonalité d'appel correcte est utilisée en fonction de l'alimentation.

Longueur de la mélodie d'appel avec tension de bus : max. 2 s.

Longueur de la mélodie d'appel avec tension supplémentaire : max. 30 s.



Écraser une mélodie d'appel

Toutes les mélodies d'appel peuvent être individuellement écrasées. Le nom de fichier de la mélodie d'appel à écraser ne doit pas être conservé.

Formats des mélodies d'appel



Paramètres pour fichiers WAVE

Les paramètres suivants doivent être respectés lors de l'utilisation de nouveaux fichiers WAVE :


Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz

Résolution : 16 bits Piste audio : Mono



Paramètres pour fichiers mp3

Les formats mp3 actuellement courants sont supportés.



Introduction de la carte microSD

Introduisez la carte microSD comme indiqué dans l'assistant.

Le verrouillage de la carte microSD dans l'emplacement carte SD doit être audible.

Retrait de la carte microSD

- Avec le doigt, appuyer brièvement de bas en haut sur la carte microSD. Cela suffit pour que la carte microSD sorte partiellement de son logement.
- 2. Avec deux doigts, tirer alors la carte microSD vers le bas hors de son logement.

Indications d'entretien

Nettoyage

Ô

Essuyer la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 avec un chiffon humide (pas de produit de nettoyage contenant des solvants) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser un chiffon sec, vu le danger d'une accumulation de charges électrostatiques.

Actionnement de touche indésirable lors du nettoyage

Avant de nettoyer la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7, activez le verrouillage du clavier (voir page 30).

Rénovation

Avant le début des travaux de rénovation (p. ex. peinture ou tapissage), retirer la station d'appartement vidéo pour montage apparent 7 de la plaque de montage. (voir instructions de montage et de mise en service). Masquez la borne de raccordement p. ex. avec un adhésif pour peintre pour la protéger contre un endommagement ou encrassement.

La plaque de montage dispose d'une soi-disant compensation de papier peint d'une épaisseur de 2 mm max.

Que faire si ... ?



... ct clignotent alternativement en rouge? Ce message s'affiche lorsque soit l'alimentation en tension supplémentaire soit la tension de bus est en panne.

... Clignote en vert alors que l'écran est éteint?

Ce message s'affiche lorsque des images ont automatiquement été sauvegardées dans la mémoire des images lors d'un appel de porte non pris. Appuyer sur Appelle la mémoire d'images.

... \circlearrowleft est allumée en vert en continu alors que l'écran est éteint ?

Ce message s'affiche lorsque la station d'appartement est en mode de programmation du système ou qu'au moins une touche d'appel est affectée.

... O- s'allume en vert en continu ?

Ce message s'affiche lorsque l'ouvre-porte automatique est activé.

11/19

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-InstallationsSysteme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Alemania
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de

GIRA