Gira huisstation video opbouw 7

GIRA



Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Productkenmerken 3
Apparaatbeschrijving 4
Apparaatbeschrijving - detail 4
Bediening 5
Normale gespreksmodus 6
Deuroproep aannemen 7
Spraakvolume instellen 7
Beeld opslaan 8
Voorrangsfunctie 9
Deuroproep beëindigen 9
Deuroproep voortzetten 10
Beltoon uit- en weer inschakelen 10
Schakelfuncties 11
Deur openen 11
Licht schakelen (alleen met schakelactuator) 11

Menubalk – sneltoegang 12
Menubalk in- of uitklappen 12
Volume oproepsignaal instellen 13
Beeldopslag openen 13
Camera's openen 14
Interne oproep 15
Automatische interne oproep
in- of uitschakelen16
Automatische deuropener
in- of uitschakelen 16
Instellingen 18
Invoervenster
Invoervenster
Invoervenster20Functies21Camera's beheren21
Invoervenster20Functies21Camera's beheren21Beeldopslag instellen23
Invoervenster20Functies21Camera's beheren21Beeldopslag instellen23Namen van deuroproepen wijzigen25
Invoervenster20Functies21Camera's beheren21Beeldopslag instellen23Namen van deuroproepen wijzigen25Namen van interne oproepen wijzigen26
Invoervenster20Functies21Camera's beheren21Beeldopslag instellen23Namen van deuroproepen wijzigen25Namen van interne oproepen wijzigen26Namen van etage-oproepen wijzigen27
Invoervenster20Functies21Camera's beheren21Beeldopslag instellen23Namen van deuroproepen wijzigen25Namen van interne oproepen wijzigen26Namen van etage-oproepen wijzigen27Namen van schakelhandelingen wijzigen28

Apparaat 30)
Beeldschermvergrendeling 30 s activeren 30)
Beltonen en knoptonen instellen 31	
Apparaatparameters instellen 32)
PIN-beveiliging 34	ŀ
Update uitvoeren 35	;
Back-up uitvoeren 35	,
Informatie)
Systeemversie	5
Licentieovereenkomst 36	;
Wettelijke aanwijzingen 36	;
Contactgegevens 36	;
microSD-kaart 37	,
Algemene informatie 37	,
microSD-kaarten plaatsen 39)
microSD-kaart verwijderen 39)
Onderhoud 40)
Wat als 41	

Productkenmerken

Het huisstation video opbouw 7 uit het Gira deurcommunicatiesysteem is een compleet voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (= 7") TFT-kleurenbeeldscherm en comfortabele handsfree-functie. De bediening vindt plaats via het beeldscherm met touch-functie en de vijf capacitieve bedieningsknoppen. Voor bediening is een lichte aanraking van de symbolen voldoende. De toetsbediening kan optioneel door een uitschakelbare bevestigingstoon en via een optionele tactiele retourmelding (vibratie) plaatsvinden.

Beschrijving van het apparaat



- 1 Beeldscherm met touch-functie
- 2 Luidsprekeropening
- 3 Bedieningsknoppen, capacitief
- 4 Microfoonopening
- 5 SD-kaartpoort

Apparaatbeschrijving - Detail



- 7 Beeldscherm met touch-functie

Bediening



- Het beeldscherm in- of uitschakelen.
- 1.ì Bij navigatie in het menu: terug naar hoofdaanzicht.
- De deuropener aansturen (zie ook Pagina 11). <u>O</u>---
- Een schakelactuator direct schakelen
- -<u>Ö</u>-(zie ook Pagina 11).



- De beltoon uit- en weer inschakelen (zie ook Pagina 10).
- Oproep aannemen, beëindigen of voorrangsfunctie activeren (zie ook Pagina 7 en Pagina 9).

Menubalk

Ø

Volume oproepsignaal openen en instellen (zie ook Pagina 13).

Instellingen openen en het huisstation parametreren (zie ook Pagina 18).



Maximale gespreksduur

Ô

De maximale gespreksduur bedraagt 2 min. Na afloop van de 2 min wordt het gesprek automatisch beëindigd.

Bij gebruik van een extra voedingseenheid

Als de oproep afkomstig is van een deurstation video wordt ook het camerabeeld zichtbaar. Bij meerdere camera's in het systeem wordt de naam van de weergegeven camera vermeld (zie voor camera hernoemen Pagina 21). Hieronder wordt in dit document de deuroproep video beschreven.

Bij voeding via BUS.

Bij een binnenkomende interne oproep blijft het beeldscherm donker.



Deuroproep aannemen

Oproep ofwel aannemen via " \bigcirc **Deuroproep** aannemen" in de menubalk of direct via \bigcirc en beginnen met spreken.

Spraakvolume instellen

Tijdens het spraakverkeer in de menubalk "instellingen openen " en "**Spraakvolume** wijzigen" selecteren. Het spraakvolume kan via de schuifregelaar in zeven stappen worden gewijzigd. Het geluidsvolume wordt automatisch opgeslagen



Beelden opslaan

(alleen mogelijk indien vrijgegeven door de installateur)

Beelden handmatig opslaan

Bij een aangenomen deuroproep kunnen tijdens het gesprek handmatig beelden worden opgeslagen. Hiervoor in de menubalk op "(B) **Beeld** opnemen" drukken. Neem het privacyreglement op Pagina 23 in acht.

Beelden automatisch opslaan

Indien de deuroproep niet binnen 2 min wordt aangenomen, kunnen automatisch beelden worden opgeslagen (zie ook 'Beeldopslag instellen' op pagina 23).

Een groen knipperend 🛆 geeft dan aan dat er nieuwe beelden in het beldopslag beschikbaar zijn.



Voorrangsfunctie

Gebruik de voorrangsfunctie zodra het achtergrondgeluid van het deurstation verhindert dat u de voor de deur staande persoon kunt horen.

Tijdens het spreken
 of
 ingedrukt houden.

 Boven het camerabeeld verschijnt de melding
 "Voorrangsfunctie geactiveerd".

Zolang de knop wordt ingedrukt, kan uitsluitend vanaf het huisstation video opbouw 7 naar het deurstation worden gesproken.

Deuroproep beëindigen





Deuroproep hervatten

Na beëindiging van de deuroproep kan het gesprek binnen 4 sec met " Deurgesprek opnieuw opnemen" in de menubalk of direct door drukken op weer worden aangenomen. Bovendien wordt de camera weer ingeschakeld.

Beltoon uit- of weer inschakelen

• Oproepsignaal uitsluitend uitschakelen wanneer noodzakelijk

Schakel het oproepsignaal slechts bij uitzondering uit. Anders bestaat het gevaar dat de bel in noodgevallen e.d. niet wordt opgemerkt.

1. Kort op 🖉 drukken.

 \swarrow brandt continu rood: de beltoon is permanent uitgeschakeld.

 Opnieuw kort op A drukken: de beltoon is weer ingeschakeld.

Schakelfuncties





Deur openen

De deuropener kan op twee verschillende manieren worden geactiveerd:

- via " Deur openen" in de menubalk.
- door op ⊙-- te drukken.

Bij meerdere deuren wordt tot 2 min de deuropener aangestuurd van het deurstation waarvan de oproep afkomstig is. 2 min na ontvangst van de oproep resp. 30 s na beëindiging van het deurgesprek wordt overgeschakeld naar de hoofddeur.

Licht schakelen (uitsluitend in combinatie met een schakelactuator)

Schakelhandelingen kunnen op twee verschillende manieren worden geactiveerd:

- Met A wordt het licht (b.v. de buiten- of trappenhuisverlichting) ingeschakeld.
- als "Favoriet" in de menubalk.



Menubalk in- of uitklappen

Het huisstation beschikt over een menubalk voor sneltoegang.

Hieronder ziet u de standaard menubalk (Volume oproepsignaal wijzigen en instellingen openen). De menubalk kan te allen tijde worden in of uitgeklapt.

- 1. Op "Inklappen" drukken en de menubalk inklappen.
- 2. Op \equiv drukken en de menubalk weer uitklappen.

De gekozen instelling wordt automatisch behouden. Dit betekent: bij ingeklapte menubalk **en** een inkomende oproep blijft de menubalk ingeklapt. De volgende instellingen kunnen, afhankelijk van de parametrisering, in de menubalk zichtbaar zijn: favorieten, beeldopslag openen, interne oproepen, camera's openen, automatisch aannemen van interne oproepen in- of uitschakelen en automatische deuropener in- of uitschakelen.

Menubalk - sneltoegang







Volume oproepsignaal wijzigen

Op 🖒 drukken en in de menubalk "Volume oproepsignaal wijzigen" selecteren. Het volume oproepsignaal kan via de schuifregelaar in zeven stappen worden gewijzigd. Het volume wordt automatisch opgeslagen. Oproepsignaal uitschakelen zie Pagina 10.

Beeldopslag openen

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

Nieuwe beelden herkent u aan een groene punt in het beeldsymbool.

- 1. Op "Beeldopslag openen" in de menubalk drukken en de opgeslagen beelden bekijken. Het laatst opgenomen beeld wordt altijd het eerst weergegeven.
- 2. Beeld selecteren en bekijken.
- 3. leder beeld afzonderlijk via (iii) verwijderen of op

(a) drukken om meerdere beelden te selecteren en deze vervolgens te verwijderen.

Menubalk - sneltoegang



Camera's openen

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

U kunt de camera('s) in de lijst handmatig in- en uitschakelen.

Camera inschakelen

Bij een ingeschakelde camera kunnen beelden alleen handmatig worden opgeslagen, als ook het beeldgeheugen is vrijgegeven.

Hiervoor op 🖻 drukken in de bovenste menubalk. Om het volledige beeld weer te geven op 🔅 drukken. De menubalk wordt dan automatisch ingeklapt. Met de pijltoetsen kan het beeld worden verschoven.





Interne oproep

(alleen zichtbaar indien toegewezen door de installateur)

- In de menubalk het doel (in het voorbeeld: "Kantoor oproepen") kiezen. Het toegewezen huisstation wordt opgeroepen en C knippert rood.
- Interne oproep is aangenomen. Melding via beeldscherm en knippert continu rood. Tijdens het gesprek kan het spraakvolume via "Spraakvolume wijzigen" worden opgeroepen en gewijzigd.
- Interne oproep via " Intern gesprek beëindigen" in de menubalk of direct via beëindigen.

Menubalk - sneltoegang





Automatische interne oproep in- of uitschakelen (alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

o Interne oproep van ander huisstation

Deze functie kan uitsluitend worden gewaarborgd, wanneer per interne oproep slechts één huisstation met geactiveerd automatisch beantwoorden wordt opgeroepen. "Omroepen" van een huisstation aan meerdere huisstations tegelijk is niet mogelijk.

o I Geen ruimtebewaking mogelijk

Het automatisch aannemen van een interne oproep kan niet worden gebruikt om een ruimte akoestisch te bewaken (babyfoonfunctie).





In de menubalk "() Autom. interne oproep inschakelen" selecteren.

Bij een binnenkomende interne oproep wordt het beeldscherm automatisch ingeschakeld en \mathcal{C} knippert groen.

Een inkomende interne oproep wordt automatisch aangenomen (C blijft permanent rood branden).

Automatische deuropener in- of uitschakelen

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

In de menubalk " Autom. deuropener inschakelen" selecteren. O- brandt permanent groen.

Bij een inkomende deuroproep wordt automatisch de deuropener geactiveerd.

o Automatische deuropener en beeldopslag

Bij ingeschakelde automatische deuropener worden er geen beelden automatisch opgeslagen.

Instellingen

Op () drukken en in de menubalk "Instellingen openen" selecteren. Het volgende aanzicht verschijnt:

🔆 Instellingen			$(\times$	beëindigen
Functies				
Camera's	\rightarrow			
Beeldopslag	\rightarrow			
Deuroproepen	\rightarrow			
Interne oproepen	\rightarrow			
Etage-oproepen	\rightarrow			
Favorieten beheren	\rightarrow			
Apparaat				

Door met uw vinger te scrollen navigeert u door het menu.

Instellingen

Zone	Selectie	Instellingen		
	Camera's	Camera's weergeven en naam wijzigen. Uitschakeltijd, lichtsterkte, contrast en kleur van het camerabeeld instellen (alleen als de camera handmatig is geactiveerd).		
Beeldopslag*		Autom. beeldopname activeren/deactiveren; aantal beelden bij deuroproep en pauze tussen de beeldopnamen kiezen. Beeldopslag verwijderen.		
	Deuroproepen/interne oproepen**/etage-oproepen	Oproepen weergeven en hernoemen; oproepmelodie kiezen of vervangen.		
	Schakelhandelingen	Naam van schakelhandeling wijzigen.		
	Favorieten beheren	Favoriet activeren en parametreren.		
	Beeldschermvergrendeling 30 s activeren	Voor reinigen van het beeldscherm activeren.		
	Beltonen en knoptonen	Oproepmelodieën beluisteren of vervangen door eigen oproepmelodieën van microSD- kaart.Terugzetten naar standaard-beltoon. Knoptonen activeren of deactiveren. Type selecteren en luidsterkte instellen.		
Systeem	Apparaatparameters	Beeldschermlichtsterkte instellen. Toetsenvibratie activeren of deactiveren en intensiteit instellen. Beeldscherm- / menutaal selecteren en datum / tijd instellen.		
	PIN-beveiliging*	PIN-beveiliging activeren en PIN invoeren.		
	Update*	Firmware-update van microSD-kaart installeren.		
	Back-up*	Back-up, gegevens herstellen, back-up van beeldopslag maken.		
	Systeemversie	Hier wordt informatie over de firmware- en hardwareversie, het busadres en de		
Informatie	Licentieovereenkomst	indexversie weergegeven. Bovendien staat hier de tekst van de licentieovereenkomst		
	wettelijke aanwijzingen	worden opgeslagen. De contactgegevens van de Gira hotline zijn hier opgeslagen.		
	Contactgegevens	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

* indien vrijgegeven / ** indien toegewezen

Invoervenster





Het huisstation video opbouw 7 beschikt over twee verschillende invoervensters:

- numeriek invoervenster (A) voor invoer van datum en tijd of PIN.
- alfabetisch invoervenster (B) voor invoer van benamingen.

Verwijderen van de cijfers en letters vindt plaats door middel van (X). Hierbij wordt ieder cijfer en iedere letter afzonderlijk verwijderd.

Nieuwe invoer wordt met \oslash bevestigd.

Door op \bigotimes te drukken wordt de nieuwe invoer geannuleerd en de oorspronkelijke waarde of naam blijft bestaan.

Functies

🔅 Instellingen	X beëindigen
Functies	Camera's
Camera's $ ightarrow$	Camera handmatig activeren
Beeldopslag \rightarrow	Camera uitschakelen na
Deuroproepen	
Interne oproepen \rightarrow	Camera 1 →
Etage-oproepen →	
Schakelhandelingen $ ightarrow$	
Favorieten beheren $ ightarrow$	

Camera's beheren

(alleen zichtbaar als er minstens één camera door de installateur is toegewezen).

Uitschakeltijd van de camera instellen

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

Via de schuifregelaar wordt ingesteld hoe lang (20 tot 120 s) het camerabeeld zichtbaar is bij handmatige activering van de camera. Fabrieksinstelling: 30 s

Naam wijzigen van camera's

- 1. Camera selecteren en in het veld met de naam tikken. Het invoervenster voor de naamswijziging verschijnt.
- Naam via invoervenster wijzigen en bevestigen met

Functies



Camera's instellen

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

"Lichtsterkte", "Contrast" en "Kleur" via de desbetreffende schuifregelaar instellen. De ingestelde waarde wordt automatisch opgeslagen.

Instellingen bij meerdere huisstations video opbouw 7 en kleurencamera's

De instellingen "Lichtsterkte", "Contrast" en "Kleur" gelden telkens alleen voor de verbinding van het actieve huisstation video opbouw 7 met de kleurencamera. D.w.z. bij meerdere huisstations of camera's worden de parameters individueel op ieder huisstation ingesteld voor iedere camera.

"Lichtsterkte", "Contrast" en "Kleur" kunnen te allen tijde bij een aangenomen deuroproep in de menubalk worden gewijzigd. Dit is ongeacht of "Camera's handmatig geactiveerd" is vrijgegeven of niet.

🚱 Instellingen	X beëindigen
Functies	Beeldopslag configureren
Camera's –	Automatische beeldopname bij deuroproep activeren
Beeldopslag –	Aantal beelden bij deuroproep 1 2 3
Deuroproepen -	
Interne oproepen -	Tijd tussen de beeldopnames
Etage-oproepen -	
Schakelhandelingen -	>
Favorieten beheren	>

Beeldopslag instellen

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

o O Gegevensbescherming

Let op: in de EU is bewaking van de openbare ruimte met behulp van opto-elektronische techniek en het opslaan van de vergaarde gegevens onderhevig aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige nationale wetgeving en de rechtmatigheid hiervan is gebonden aan bijzondere wettelijke voorwaarden. Ook buiten de EU dienen de relevante nationale voorschriften te worden opgevolgd, in het bijzonder met betrekking tot de gegevensbescherming.

Functies

Beeldopslag instellen

"Beeldopslag" selecteren en de volgende parameters instellen:

- Automatische beeldopname activeren bij deuroproep.
- Aantal beelden (1 tot 3) bij deuroproep.
- Pauze tussen beeldopnamen (2 tot 5 s).

Let op het volgende:

Het interne beeldopslag van het huisstation biedt plaats voor maximaal 200 beelden. Dat betekent:

1 beeld / oproep = max. 200 deuroproepen die kunnen worden opgeslagen

3 beelden / oproep = max. 66 deuroproepen die kunnen worden opgeslagen

Het 201e beeld overschrijft automatisch beeld 1, het 202e overschrijft automatisch beeld 2 enz.

Zodra in het beeldopslag 170 beelden zijn opgeslagen, verschijnt de melding dat u de beelden extern moet opslaan en/of moet verwijderen.

Bij beeld 200 verschijnt daarnaast de melding dat vanaf nu ieder beeld in het beeldopslag wordt overschreven.

o Archiveringsgedrag

Handmatig opgenomen beelden worden in het interne beeldopslag van het huisstation opgeslagen. Bij activering van de "Automatische beeldopname bij deuroproep" worden bij een niet-aangenomen deuroproep de nieuwe beelden automatisch in het beeldgeheugen opgeslagen.

Bij een beantwoorde deuroproep of bij bediening van de deuropenertoets worden beelden niet automatisch in het interne beeldopslag opgeslagen.

Zie voor informatie over het opslaan van beelden Pagina 35.

Dinstellingen	X beëindigen
Instellingen	Deuroproep 1
Camera's \rightarrow	Aanduiding
Enable image memory	Deuroproep 1
Beeldopslag \rightarrow	
Deuroproepen $ ightarrow$	
Interne oproepen $ ightarrow$	
Etageoproepen $ ightarrow$	
Favorieten beheren $ ightarrow$	

Naam van deuroproep wijzigen

- 1. Deuroproep selecteren en in het veld met de naam tikken. Het invoervenster voor de naamswijziging verschijnt.
- Naam via het invoervenster wijzigen en met bevestigen (voorbeeld: Deuroproep 1 -> Huisdeur).

Oproepmelodie wijzigen

Kies "melody_01.wav ->" en wijzig de oproepmelodie voor de deuroproep (zie ook Pagina 31).

Functies

Distellingen	X beëindigen
Functies	Uitgaande interne oproepen
Camera's \rightarrow	Interne oproep 1
Beeldopslag \rightarrow	Inkomenden interne oproepen
Deuroproepen \rightarrow	Interne oproep 1
Interne oproepen \rightarrow	
Etage-oproepen \rightarrow	
Schakelhandelingen $ ightarrow$	

Naam van interne oproep wijzigen

(alleen zichtbaar indien toegewezen door de installateur)

Bij interne oproepen wordt onderscheiden tussen:

- uitgaande interne oproepen (van het huisstation video opbouw 7 naar een ander huisstation) en
- inkomende interne oproepen (van een ander huisstation naar het huisstation video opbouw 7).

Naam van interne oproep wijzigen.

- Interne oproep selecteren en in het veld met de naam tikken. Het invoervenster voor de naamswijziging verschijnt.
- Naam via invoervenster wijzigen en met bevestigen (voorbeeld: Interne oproep 1 -> Kantoor).

Oproepmelodie wijzigen

Kies "melody_02.wav ->" en wijzig de oproepmelodie voor de interne oproep (zie ook Pagina 31).

🔅 Instellingen		X beëindigen
Functies		Bedrade etage-oproep
Camera's	\rightarrow	Benaming
Beeldopslag	\rightarrow	Bedrade etage-oproep
Deuroproepen	\rightarrow	melody_03.wav
Interne oproepen	\rightarrow	
Etage-oproepen	\rightarrow	
Schakelhandelingen	\rightarrow	
Favorieten beheren	\rightarrow	

Naam van verdiepingsoproep wijzigen (alleen zichtbaar indien toegewezen door de installateur)

Naam van verdiepingsoproep wijzigen.

- 1. Verdiepingsoproep selecteren en in het veld met de naam tikken. Het invoervenster voor de naamswijziging verschijnt.
- Naam via invoervenster wijzigen en bevestigen met (voorbeeld: Verdiepingsoproep -> Woningdeur).

Oproepmelodie wijzigen

Kies "melody_03.wav ->" en wijzig de oproepmelodie voor de verdiepingsoproep (zie ook Pagina 31).

Functies

Distellingen	(← terug
Functions	Schakelhandeling 1
Camera's \rightarrow	Benaming
Beeldopslag	Schakelhandeling 1
Deuroproepen	
Interne oproepen $ ightarrow$	_
Etage-oproepen \rightarrow	
Schakelhandelingen $ ightarrow$	
Favorieten beheren $ ightarrow$	

Naam van schakelhandeling wijzigen

(alleen zichtbaar indien toegewezen door de installateur)

Naam van schakelhandeling wijzigen

- Schakelhandeling selecteren en in het veld met de naam tikken. Het invoervenster voor de naamswijziging verschijnt.
- Naam via invoervenster wijzigen en bevestigen met (voorbeeld: Schakelhandeling 1 -> Buitenverlichting).

🔅 Instellingen	(← terug
Functies	Favoriet 1
Camera's	Favoriete weergeven
Beeldopslag	Schakelhandelingen / licht \rightarrow
Deuroproepen	, Interne oproepen →
Interne oproepen	Camera's \rightarrow
Etage-oproepen	-
Schakelhandelingen	>
Favorieten beheren	

Favorieten beheren

Er kunnen twee favorieten in de menubalk van het beeldscherm worden weergegeven. Aan de hand van Favoriet 1 wordt getoond wat er kan worden ingesteld. Hetzelfde geldt voor Favoriet 2.

- 1. Favoriet 1 selecteren.
- 2. Via de schakelaar "Favoriet weergeven" activeren. De favoriet wordt automatisch zichtbaar in de menubalk van het beeldscherm.

De volgende parameters kunnen als favoriet worden geselecteerd:

- Schakelhandelingen / Licht (Schakelhandelingen: alleen toegewezen schakelactuatoren worden geschakeld; Licht: alle niet toegewezen schakelactuatoren worden geschakeld).
- Interne oproepen (alleen indien toegewezen).
- Camera's (alleen indien toegewezen).

Apparaat

)		X beëindigen
Apparaat		
Beeldschermvergrend. 30 s activeren		
Optroepmelodieën en toetstonen	\rightarrow	
Apparaatparameters	\rightarrow	
PIN-beveiliging	\rightarrow	
Update	\rightarrow	
Gegevens-backup	\rightarrow	
Instellingen terugzetten	\rightarrow	

ļ



Beeldschermvergrendeling 30 s activeren

Voor reinigingsdoeleinden kan het beeldscherm (incl. bedieningsknoppen) gedurende 30 s worden geblokkeerd.

De schakelaar bij "Beeldschermvergrendeling 30 s activeren" inschakelen: Het blokkeerbeeldscherm verschijnt en de countdown loopt automatisch. Een inkomende oproep beëindigt direct de beeldschermvergrendeling.

💮 Instellingen			X beëindigen
Apparaat		Oproepmelodieën	
Beeldschermvergrend. 30 s activeren	\bigcirc	melody_01.wav	\rightarrow
Optroepmelodieën en toetstonen	\rightarrow	melody_02.wav	\rightarrow
Annaraatnaramatare		melody_03.wav	\rightarrow
		melody_04.wav	\rightarrow
Update	\rightarrow	melody_05.wav	\rightarrow
Gegevens-backup	\rightarrow	melody_06.wav	→
Informatie		melody_07.wav	→
Systeemversie	\rightarrow	melody_08.wav	→

(> Instellingen		X beëindigen] [malody_01.wav
Apparat	Oproepmelodielin			Onroenmelodie afenelen
Beeldschermvergrend. 30 s activeren	melody_01.wav	÷	<	
Öptroepmelodieën en toetatonen	→ melody_02.wav	÷	ן ו	Oproepmelodie wijzigen →
Annarastrarameters	melody_03.wav	→		
	melody_04.wav	÷		(Standaard oproepmelodie herstellen
Update	→ melody_05.wav	→		
Gegevens-backup	→ melody_06.wav	÷	'	
Informatio	melody_07.wav	÷		
Systeenversie	→ melody_08.wav	→		



Beltonen en knoptonen instellen

Beltonen

Er zijn tien oproepmelodieën beschikbaar die kunnen worden beluisterd en geselecteerd.

Daarnaast kunt u alle vooraf geïnstalleerde oproepmelodieën vervangen door eigen oproepmelodieën.

Volg de instructies inzake de microSD-kaart vanaf Pagina 37 op.

U kunt de standaardbeltonen altijd herstellen.

Fabrieksinstelling:

- Deuroproep: melody_01.wav
- Interne oproep: melody_02.wav
- Verdiepingsoproep: melody_03.wav

Knoptonen

De knoptonen kunnen via de schakelaar worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Daarnaast kunt u het type toon (toon; klik; multifrequentietoon) en de luidsterkte instellen. De multifrequentietoon is geschikt voor slechthorenden

Fabrieksinstelling: geactiveerd; toontype: klik

Apparaat

) Instellingen		(← terug
Apparaat		Beeldscherminstellingen
Beeldschermvergrendeling 30 s activeren	\bigcirc	Beeldscherm lichtsterkte
Optroepmelodieën en toetstonen	\rightarrow	¢
Apparaatparameters	\rightarrow	
PIN-beveiliging	\rightarrow	
Update	\rightarrow	
Informatie		
Systeemversie	\rightarrow	

() Instellingen \leftarrow terua Apparaa Toetsvibratie Beeldschermvergrendeling 30 s activeren Vibratie bii het aanraken van de toetsen Intensiteit Oproepmelodieën en toetstonen \rightarrow **_***#% Device parameters PIN-beveiliging \rightarrow Update \rightarrow Informatie Systeemversie \rightarrow

Apparaatparameters instellen

Beeldscherminstellingen

Stel de beeldschermlichtsterkte in via de schuifregelaar.

Fabrieksinstelling: max. lichtsterkte

Toetsenvibratie

Hier kunt u de vibratie van de tactiele retourmelding bij toetsbediening activeren of deactiveren. Via de schuifregelaar wordt de intensiteit van de vibratie ingesteld.

Fabrieksinstelling: geactiveerd en gemiddeld

💮 Instellingen		← terug
Apparaat		Taal selecteren
Beeldschermvergrend. 30 s activeren	\bigcirc	Deutsch
Optroepmelodieën en toetstonen		English
A	,	Espagnol
Apparaatparameters	\rightarrow	Francais
PIN-beveiliging	\rightarrow	Italiano
Update	\rightarrow	Nederlands
Informatie		+ m
Systeemversie	\rightarrow	



Taal

Hier kunt u de beeldscherm- en menutaal wijzigen. Selecteer een taal en bevestig deze selectie. De taal wordt automatisch gewijzigd.

Datum en tijd

Hier kunt u het datumformaat en de tijd alsmede het formaat van de tijd wijzigen.

Datum

- 1. Datumformaat selecteren en op "Terug" drukken.
- Datum via invoervenster wijzigen en bevestigen met (-).

Tijd

- 1. Indien gewenst, 12-uurs-formaat via de schuifregelaar activeren.
- 2. Tijd via invoervenster wijzigen en met ⊘ bevestigen.

Apparaat

Instellingen		× beëindigen
Apparaat		PIN-beveiliging
Beeldschermvergrendeling 30 s activeren	\bigcirc	PIN-beveiliging activeren
Optroepmelodieën en toetstonen	\rightarrow	PIN
Apparaatparameters	\rightarrow	
PIN-beveiliging	\rightarrow	
Update	\rightarrow	
Informatie		
Systeemversie	\rightarrow	

PIN-beveiliging

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

- 1. PIN-beveiliging via de schakelaar activeren.
- PIN (max. 6 cijfers) via invoervenster invoeren en met bevestigen.

Zodra in de menubalk "Instellingen openen" wordt geselecteerd, verschijnt het PIN-invoervenster.

- 1. PIN invoeren.
- ✓ PIN juist: het instelmenu wordt opgeroepen.

Apparaat

🔅 Instellingen		×	beëindigen
Apparaat			
Beeldschermvergrendeling 30 s activeren	\bigcirc		
Oproepmelodieën en toetstonen	\rightarrow		
Apparaatparameters	\rightarrow		
PIN-beveiliging	\rightarrow		
Update	\rightarrow		
Informatie			
Systeemversie	\rightarrow		

Instellingen		X beëindige	n
Apparaat		Gegevens-backup	
Beeldschermvergrendeling 30 s activeren	$\bigcirc \bigcirc$	Gegevens back-uppen	\rightarrow
Optroepmelodieën en toetstonen	\rightarrow	Gegevens terugzetten	\rightarrow
Apparaatparameters	\rightarrow	Beeldopslag back-uppen	\rightarrow
PIN-beveiliging	\rightarrow		
Update	\rightarrow		
Gegevens-backup	\rightarrow		

Update uitvoeren

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur)

Volg de instructies inzake de microSD-kaart vanaf Pagina 37 op.

Op "Update" drukken en de aanwijzingen van de assistent opvolgen.

Gegevensback-up uitvoeren

(alleen zichtbaar indien vrijgegeven door de installateur).

Volg de instructies inzake de microSD-kaart vanaf Pagina 37 op.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Back-up
- Gegevens herstellen
- Back-up van beeldopslag maken

Selecteer een parameter en volg de aanwijzingen van de assistent op. Bij de databack-up wordt automatisch de map "backup" en bij de beeldbackup de map "pictures" aangemaakt.

Informatie

🔅 Instellingen	X beëindigen
	Systeemversie
Apparaatparameters \rightarrow	Firmwareversie
Update \rightarrow	SoC.: 00,05 Buil: 1867 PIC: 01.34 / 01.42 Keyboard: 01.11
Informatie	Hardwareversie
Systeemversie $ ightarrow$	00
Licentieovereenkomst \rightarrow	Busadres
Wettelijke aanwijzingen $ ightarrow$	00:00:50
Contactgegevens \rightarrow	100

Distellingen	X beëindigen
	Contact information
Apparaatparameters \rightarrow	Naam
Update \rightarrow	Gira Kundenservice
Informatie	Straatnaam, huisnummer
Systeemversie \rightarrow	Dahlienstraße 12
Licentieovereenkomst ->	Postcode
	42477 Plaats
Contactgegevens $ ightarrow$	Radevormwald

Systeemversie

Hier vindt u informatie over de firmware- en hardwareversie, het busadres en de indexversie.

Licentieovereenkomst

Hier staat de tekst van de licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst kan worden opgeslagen. Volg de instructies inzake de microSD-kaart vanaf Pagina 37 op. Volg bij het opslaan de aanwijzingen van de assistent op.

Bij het opslaan van de licentieovereenkomst wordt automatisch de map "licences" aangemaakt. Daarnaast vindt u de licentieovereenkomsten op www.legal.gira.com/1209-17v1-nl.pdf.

Wettelijke aanwijzingen

Hier vindt u wettelijke aanwijzingen.

Contactgegevens

Hier vindt u de contactgegevens van de Gira hotline of de verantwoordelijke vakhandel.

microSD-kaart

Algemene informatie

U heeft een microSD-kaart met de indeling FAT32 en minstens 500 MB geheugenruimte nodig. De mappen "melodies" voor eigen oproepmelodieën en "update" voor updates moeten handmatig op de microSD-kaart worden aangemaakt.

De mappen "picture", "backup" en "licences" worden automatisch bij de export van de bestanden aangemaakt.

Beeldformaat

Beelden worden opgeslagen met de volgende codering: YYYYMMDD_hhmmss.jpg Voorbeeld: 20181120_162538.jpg Dit beeld is op 20-11-2018 om 16:25:38 uur opgeslagen.

Beltonen

Bij de beltonen wordt onderscheid gemaakt tussen beltonen voor huisstations met busvoeding en met aanvullende voeding. Daardoor wordt, afhankelijk van het type voeding, altijd de juiste oproepmelodie gebruikt.

Lengte van de beltoon bij busspanning: max. 2 s. Lengte van de beltoon bij aanvullende voeding: max. 30 s.

Oproepmelodie overschrijven

Alle beltonen kunnen individueel worden overschreven. De bestandsnaam van de te overschrijven beltoon hoeft niet te worden behouden.

microSD-kaart

Formaten van de beltonen

Ő Parameters voor WAVE-bestanden

De volgende parameters moeten worden aangehouden bij het gebruik van nieuwe WAVEbestanden:

Sample rate: 16 kHz

Resolutie: 16 bit

Geluidsspoor: mono

Ô Parameters voor mp3-bestanden

De momenteel gangbare mp3-indelingen worden ondersteund.



microSD-kaart plaatsen

Plaats de microSD-kaart zoals weergegeven in de assistent.

De microSD-kaart moet merkbaar vastklikken in de SD-kaartpoort.

microSD-kaart verwijderen

- 1. Met een vinger van onderaf even op de microSDkaart drukken. De microSD-kaart springt automatisch een stukje uit de SD-kaartpoort.
- 2. De microSD-kaart met twee vingers naar onderen toe uit de SD-kaartpoort trekken.

Onderhoud

Reiniging

Het huisstation video opbouw 7 met een vochtige doek (geen oplosmiddelhoudende reiniger) of met een antistatische doek afvegen.

Gebruik nooit een droge doek vanwege het risico van statische oplading.

• Onbedoelde toetsbediening bij het reinigen

Activeer de toetsblokkering (zie Pagina 30) voor aanvang van de reiniging van het huisstation video opbouw 7.

Renovatie

Voor aanvang van de renovatiewerkzaamheden (bv. schilderen of behangen) het huisstation video opbouw 7 van de montageplaat aftrekken. (zie handleiding voor montage en inbedrijfstelling). De aansluitklem bv. met schilderstape afplakken, om deze tegen beschadiging en vuil te beschermen. De montageplaat beschikt over een zogenaamde behangcompensatie voor behangsoorten tot 2 mm dikte.



... \bigcirc en \bigcirc bij de wisseling rood rood knipperen? Deze melding verschijnt als de aanvullende voeding of de busspanning is uitgevallen.

... \bigcirc bij uitgeschakeld beeldscherm groen knippert?

Deze melding verschijnt als bij een niet-aangenomen deuroproep automatisch beelden in het beeldopslag zijn opgeslagen. Als u op 🛆 drukt, wordt het beeldopslag opgeroepen.

\dots \mathcal{O} bij uitgeschakeld beeldscherm continu groen brandt?

Deze melding verschijnt, als het huisstation zich in de systeemprogrammeermodus bevindt en minstens één belknop is toegewezen.

... O-- continue groen brandt?

Deze melding verschijnt, als de automatische deuropener is ingeschakeld.

Gira Giersiepen GmbH & Co KG Elektro-Installations-Systeme Postfach 1220 42461 Radevormwald Duitsland Tel. +49 (0) 2195 602 - 0 Fax +49 (0) 2195 602 - 191 info@gira.de www.gira.de

10866013 11/19

GIRA

