

Videomultiplexer 1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallations-
systeme
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

27/12

GIRA

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.
Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalčná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.
Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Popis prístroja

Videomultiplexer zväzuje videosignály vstupných staníc, brán kamier VKS a brán IP VKS.
Videomultiplexer môže spojiť dokopy videosignály z 3 kamier. Pomocou 2 videomultiplexerov sa dajú spojiť dokopy videosignály až z 5 prístrojov.
Ak by sa malo do vstupného komunikačného systému Gira integrovať viac ako 5 kamier, musia sa brány kamier VKS "preslučkovať".

Montáž

Vďaka kombinovanému puzdru videomultiplexera sú možné rôzne druhy montáže:

Bez adaptéra na lištu DIN

- na omietku (napr. v odbočkovej krabici na omietku)
- pod omietku (v hlbkej prístrojovej krabici pod omietku)


S adaptérom na lištu DIN

Videomultiplexer sa dá pomocou priloženého adaptéra na lištu DIN inštalovať na montážnu lištu v rozvážači.
V závislosti od smeru zasunutia sa mení inštalčná výška videomultiplexera v rozvážači. Vďaka tomu je možné zabudovanie v rovne ako aj zabudovanie pod ochranný kryt.



Zabudovanie v rovne

Pri zabudovaní v rovne prosím vložte priloženú platničku (1) do adaptéra na lištu DIN a následne zaklapnite videomultiplexer.




Pripojovacie svorky

Bus IN

Pripojenie pre prichádzajúci videosignál od vstupných staníc s funkciou videa, kamery VKS alebo od brán IP VKS.

Keďže je videosignál vo videomultiplexeri vedený len jedným smerom z Bus IN do Bus OUT, musia sa všetky prístroje vysielajúce videosignál pripojiť pomocou 2-drôtovej zbernice Gira na Bus IN.



Bus OUT

Pripojenie videomultiplexera na riadiacu jednotku Video alebo na ďalší videomultiplexer.

Technické údaje

Rozsah teplôt: -25 °C až +70 °C
Rozmery (Š x V x H): 36 x 52 x 27 mm

Priklady topológií

Legenda:




Videomultiplexer




Brána kamery VKS

Pripojenie 3 vstupných staníc Video



Pripojenie 5 vstupných staníc Video



Pripojenie viac ako 5 kamier

