

## Gira Esprit

Program stylistyczny wyróżniający się ramkami wykonanymi z naturalnych materiałów: szkła, aluminium, mosiądzu, drewna wenge i chromu. Esprit wzbogacił się o nową szklaną ramkę koloru umbra.

# GIRA

## Gira Esprit Naturalne materiały w stylistyce Nowość. Szkło umbra



Gira Esprit, Zestaw podwójny – wyłącznik i gniazdo wtyczkowe, szkło umbra/antracyt

**Nowość. Gira Esprit, Szkło umbra**  
Program stylistyczny Esprit zawiera ponad 230 urządzeń do wyposażenia inteligentnego budynku.



Gira Wideounifon natynkowy, Gira Esprit, szkło umbra/biały z polyskiem

## Gira Esprit

Gira Esprit jest programem stylistycznym wyróżniającym się ramkami wykonanymi z naturalnych materiałów: szkła, chromu, aluminium, mosiądzu lub drewna wenge, stanowi fascynujący akcent w pomieszczeniu. Program posiada ponadczasową formę, dzięki czemu nie podlega krótkotrwałym modom stylizacji wnętrz. Dotychczas oferowany wachlarz kolorów szkła, czarny, biały i seledynowy, został wzbogacony o nowy kolor: umbra. W ten sposób zestaw neutralnych barw został harmonijnie powiększony o cieplejszy odcień.

## Szeroki zakres asortymentu

Także pod względem zakresu oferowanego asortymentu Gira Esprit spełnia wszelkie wymagania. Około 230 urządzeń umożliwia budowę komfortowej, ekonomicznej i niezawodnej instalacji – od konwencjonalnych do inteligentnych rozwiązań, w ramach systemu Gira Instabus KNX/EIB oraz systemu radiowego Gira FB.

### Gira Esprit szkło

- grubość szkła 6 mm
- wysoki połysk
- lekko fazowane krawędzie
- krawędzie:  $0,3 \times 45^\circ$



czarne szkło/  
kolor aluminium



białe szkło/  
biały z połyskiem




seledynowe szkło/  
biały z połyskiem



**Nowość.**  
szkło koloru umbry/  
kremowy z połyskiem

### Gira Esprit aluminium

- aluminium E1V1 grubości 6 mm
- szlifowane na mat i anodowane
- lekko fazowane krawędzie
- krawędzie:  $0,3 \times 45^\circ$



aluminium/  
anracyt

### Gira Esprit mosiądz

- mosiądz grubości 6 mm
- galwanizowane i złocone
- lekko fazowane krawędzie
- krawędzie:  $1,5 \times 45^\circ$



mosiądz/  
biały z połyskiem

### Gira Esprit drewno wenge


- drewno grubości 6 mm
- lekko fazowane krawędzie
- krawędzie:  $0,5 \times 45^\circ$



drewno wenge/  
kolor aluminium

### Gira Esprit chrom

- chrom grubości 6 mm
- wysoki połysk
- lekko fazowane krawędzie
- krawędzie:  $1,5 \times 45^\circ$



chrom/  
antracytowy

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Electrical installation  
systems

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119

[www.gira.com](http://www.gira.com)  
[info@gira.com](mailto:info@gira.com)

Przedstawicielstwo w Polsce

TEMA 2 Sp. z o.o.

ul. Boryny 7  
02-257 Warszawa

[www.gira.pl](http://www.gira.pl)  
[biuro@tema.pl](mailto:biuro@tema.pl)

Tel 022-8780347  
Fax 022-8464745

## Ramki

Przeznaczone do pionowego i poziomego montażu

Ramki wykonane ze szkła czarnego, białego, seledynowego i w kolorze umbry są oferowane w wersjach od pojedynczej do pięciokrotnej, ramki z wszystkich pozostałych materiałów oferowane są w wersjach od pojedynczej do poczwórnej.

## Wymiary (szer. x wys.)

pojedyncze: 95 × 95 mm  
podwójne: 95 × 166 mm  
potrójne: 95 × 236,8 mm  
poczwórne: 95 × 308 mm  
pięciokrotne: 95 × 380,2 mm

## Stopień ochrony

IP 20

## Stylistyka

Gira Designteam,  
Radevormwald, Niemcy

## Nagrody za wzornictwo

DESIGN PLUS 2000,  
Light + Building Frankfurt

red dot award 2001,  
Design Zentrum NRW

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu Gira, jak również w Internecie pod: [www.gira.pl](http://www.gira.pl)