

Innsats for USB-strømforsyning, 2-kanals

Type A / type A

2359 00

Type A / type C

2349 00, 2369 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahliesenstraße
D - 42477 Radevormwald

Postboks 12 20
D - 42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf. +49(0)21 95 - 602-0
Faks +49(0)21 95 - 602 -191

www.gira.de
info@gira.de



10867205 / 02.07.2020

Sikkerhetsanvisninger



Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av autorisert elektroinstallatør.

Alvorlige personskader, brann eller materielle skader mulig. Les veiledningen grundig og følg den.

Fare på grunn av elektrisk støt. Koble alltid fra strømmen før arbeid på apparat eller belastning.

Denne veiledningen er en del av produktet og må bli hos sluttkunden.

Forskriftsmessig bruk

- Eget som strømforsyning for elektroniske apparater, f.eks. mobiltelefoner.
- Montering i apparatboks etter DIN 49073.

Produktegenskaper

- Mulig å lade to enheter samtidig.
- Avhengig av varianten 2x kontakt type A (fig. 1) eller 1x kontakt type A og type C (fig. 2).

Montering og elektrisk tilkobling

**FARE!**

Livsfare på grunn av elektrisk støt.

Koble apparatet fra strømforsyningen. Dekk til strømførende deler.

- Koble til innsats i henhold til koblingskjema (fig. 3).
- Monter innsats i apparatkontakten.
- Monter dekkramme og deksel.
- Koble inn nettspenningen.


Tekniske data

Nominell spenning:	AC 120 V til 240 V ~ ±10 %, 50/60 Hz
Utgangsspenning:	DC 5 V ± 5 %
Utgangsstrøm:	3 A
Beredskapsmodus:	≤ 0,1 W
Beskyttelsesklasse:	II
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +35 °C

Garanti


Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.



Typ A / Typ A
2359 00

Fig. 1



Typ A / Typ C
2349 00, 2369 00

Fig. 2




Fig. 3