

USB 电源 2 位内芯

A 型 / A 型

2359 00

A 型 / C 型

2349 00, 2369 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Merzbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Germany (德国)

电话 +49(0)21 95 - 602-0
传真 +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de



10867205 / 2020.07.02

安全说明



仅允许由电气专业人员进行电气设备的安装和连接。

否则可能导致重伤、烧伤或财产损失。请完整阅读并遵循说明书。

电击危险。在设备或负载上作业之前，请断开电源连接。

本说明书属于产品的组成部分，必须由终端客户妥善保管。

预期用途

- 适合作例如移动电话等电气设备的电源。
- 安装在符合 DIN 49073 标准的设备盒中。

产品属性

- 可同时为两台设备充电。
- 根据款型，两个 A 型插口（图 1）或一个 A 型插口和一个 C 型插口（图 2）。

安装和电气连接



危险！

电击可能导致生命危险。

关断设备电源。遮盖带电部件。

- 根据接线图（图 3）连接内芯。
- 将内芯安装在设备盒中。
- 安装盖板边框和盖板。
- 接通电源电压。


技术数据

额定电压:	AC 120 至 240 V [~] ± 10 %, 50 / 60 Hz
输出电压:	DC 5 V ± 5 %
输出电流:	3 A
待机:	≤ 0.1 W
保护类别:	II
连接横截面:	最大 2.5 mm ²
环境温度:	0 °C 至 +35 °C

保修


在法律规定范围内通过专业经销商提供保修。

请将故障设备转交或免费寄送给相关销售商（专业经销商/安装公司/电子产品专业经销商），并同时提供一份故障描述。销售商会将故障设备转交给 Gira 公司服务中心。



Typ A / Typ A
2359 00

图 1



Typ A / Typ C
2349 00, 2369 00

图 2




图 3