

Innsats USB-spenningsforsyning PD
2362 00, 2363 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf +49(0)21 95 - 602-0
Faks +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de



06.09.2024

GIRA

Innsats USB-spennings-
forsyning PD



Sikkerhetsinformasjon



Montering og tilkobling av elek-
triske apparater må kun utføres av
godkjente elektrikere.

Alvorlig personskade, brann eller materi-
elle skader mulig. Les veiledningen full-
stendig, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Lås opp apparatet
eller lasten før arbeidet.

Denne veiledningen er en del av produktet
og må bli hos sluttkunden.

Tiltenkt bruk

- Ladestasjon for enheter med USB C-tilko-
bling.
- Må kun monteres i tørre, innvendige rom.
- Montering i apparatboks med mål iht.
DIN 49073.

Produktegenskaper

- Strømforsyning for enheter med USB Type-
C-kontakt i samsvar med USB Power Deli-
very Specification Rev. 3.2-standarden.
- Maks. 65 W.
- Kortslutnings- og overbelastningssikker.



Følg ladeanvisningen for appa-
ratene! Power Delivery-enheter kom-
muniserer med hverandre. Ladeef-
ekten bestemmes av sluttenheten.
Kabler kan ha innvirkning på dette.

Montering og elektrisk tilk-
obling



FARE!
Livsfare pga. elektrisk støt.
Koble fra apparatet. Dekk til
strømførende deler.

- Koble til innsatsen iht. tilkoblingsplanen
(fig. 2).
- Monter innsatsen (1) i apparatboksen.
- Monter tildekkingsrammen (2) og dekselet
for USB-strømforsyning PD (3).
Vær oppmerksom på skruelengden.



Den maksimalt tillatte skruelengden
til skruen (4) til dekselet for USB-
strømforsyning PD er 9,5 mm
(M2,5 x 9,5 mm).

- Koble til nettspenningen.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Gjennomsnittlig effektivitet i drift:	83,1 %
Effektivitet ved lav last (10 %):	79,81 %
Inngangseffekt ved nullast:	< 0,09 W
Beskyttelsesklasse:	II
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +35 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	–25°C til +70°C

Utgangsspen- ning [V]	Utgangsstrøm [A]	Utgangseffekt [W]
5,0	3,0	15
9,0	3,0	27
15,0	3,0	45
20,0	3,25	65

Tilbehør

Deksel for USB 0376 ..

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de
juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever
eller send defekte apparater portofritt til din
forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/
elektrofaghandel). Derfra blir apparatene
sendt videre til Gira Service Center.




Fig. 1




Fig. 2