

**Ovipuhelinjärjestelmän
jännitesyöttö 24 V DC 700 mA**
2570 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de


20/11

GIRA

GIRA

Laitekuvaus

Ovipuhelinjärjestelmän jännitesyöttö 24 V DC toimii VideoTerminal-laitteen jännitesyöttönä.



Liitäntä ja asennus




Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Jotta asennus olisi pisara- ja roiskevesisuojaattu, kiinnitä jännitesyöttö DIN-kiskoon.

Jännitesyötön tuuletusrakojen tulee pysyä auki.

VideoTerminal-laite kytketään kuvan mukaisesti ruuvipuristimilla.



Tekniset tiedot

Nimellisjännite primäärinen: 230 V AC, 50/60 Hz

Nimellisjännite sekund.: SELV 24 V DC

Nimellisjännite sekund.: 0,7 A

Suojaus: elektroninen itsepalautuva sulake

Mitat: DIN-kisko, 6 mod.

Lämpötila-alue: - 5 °C - + 40 °C

Kotelointiluokka: IP 20

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.