

Stuttur leiðarvísir fyrir merkissvaralesara

Þegar merkissvaralesarinn er tekinn í notkun þarf að framkvæma eftirfarandi atriði í þessari röð:

I. Setjið merkissvaralesarann upp
→ Ljósdíóðan blikkar í grænum lit

II. Tengid forritunarkortið:
Haldið forritunarkortinu upp að lesaranum í þrjár sekúndur

III. Stofnið merkissvara fyrir liða 1/2:
Haldið forritunarkortinu upp að lesaranum í þrjár sekúndur og síðan merkissvaranum (1 sinni = R1, 2 sinnum = R2, 3 sinnum = R1+2)

IV. Færið inn stillingar fyrir merkissvaralesarann

V. Notkun í dyrasímakerfi:
Tengid hurðaðopnara/rofaliða

Tengingar í dyrasímakerfi

L0/1/2

Virki	Sett í forritunarstillingu	Aðgerð
Rofaliði tengdur (stök tenging)	Stýriening → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	Merkissvara haldið upp að: 1 x → fjarsvið 2 x → nærsvið 3 x → fjar- + nærsvið
Rofaliði tengdur (höptenging)	Stýriening → Systemprogr. Rofaliði → Progr.	Forritunarkorti haldið upp að: 1 x → fjarsvið 2 x → nærsvið 3 x → fjar- + nærsvið
Hurðaðopnari tengdur (stök tenging)	Stýriening → Systemprogr. Stýriening → Tüöffnerprogr.	Merkissvara haldið upp að: 1 x → fjarsvið 2 x → nærsvið 3 x → fjar- + nærsvið
Hurðaðopnari tengdur (höptenging)	Stýriening → Systemprogr. Stýriening → Tüöffnerprogr.	Forritunarkorti haldið upp að: 1 x → fjarsvið 2 x → nærsvið 3 x → fjar- + nærsvið

Skipanir fyrir kerfisstjórnun

Athugið: Að loknu hverju skrefi við forritun verður að gera hlé í að minnsta kosti eina sekúndu!

Virkni	Aðgerð (forritunarskref)	Tónn	Nánar
Forritunarkort tengt	☀ F _(3 sek.)	1 x langur	bls. 16
Lykill* fyrir liða 1 tengdur	F _(3 sek.) ● M _(1 sek.) ☀	1 x stuttur	bls. 17
Lykill* fyrir liða 2 tengdur	F _(3 sek.) ● M _(1 sek.) ☀ M _(1 sek.) ☀☀	2 x stuttur	bls. 18
Lykill* fyrir liða 1+2 tengdur	F _(3 sek.) ● M _(1 sek.) ☀ M _(1 sek.) ☀☀☀ M _(1 sek.) ☀☀☀☀	3 x stuttur	bls. 19
Lykli* eytt	F _(3 sek.) ● M _(1 sek.) ☀ M _(1 sek.) ☀☀☀ M _(1 sek.) ☀☀☀☀ M _(1 sek.) ☀☀☀☀☀☀	4 x stuttur	bls. 20
Tímastillingum liða (TL) breytt	F _(6 sek.) ☀☀☀ F _(1 sek.) ☀☀☀ ...TL í sek. F _(1 sek.)	1 x langur	bls. 21
Kveikt/slökkt á staðfestingartóni	F _(9 sek.) ☀☀☀☀ F _(1 sek.) ● = slökkt á tóni F _(1 sek.) ○ = kveikt á tóni		bls. 22
Drægi minnkað	F _(12 sek.) ☀☀☀☀☀ F _(1 sek.) ● = Helmingdrægi F _(1 sek.) ○ = Hámarksdrægi		bls. 23
Endursett á verksmiðjustillingar (öllu eytt)	F _(3 sek.) ● F _(3 sek.) ☀ F _(3 sek.) ☀☀ F _(3 sek.) ●☀		bls. 24

* Merkissvaralykill eða merkissvarakort

F_() = tími sem forritunarkorti er haldið upp að lesara í sekúndum

M_() = tími sem merkissvaralykli/-korti er haldið upp að lesara í sekúndum

☀ Ljósdióðan blikkar í grænum lit

○ Ljósdióðan logar í grænum lit

☀ Ljósdióðan blikkar í appelsínugulum/rauðum lit

● Ljósdióðan logar í appelsínugulum/rauðum lit