

**Reflector regulable**

Núm. de pedido: 2698..

**Manual de instrucciones****1 Indicaciones de seguridad**

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

**Peligro de asfixia por ingesta de piezas pequeñas. Asegúrese de que los imanes para el desmontaje del complemento de luz no llegue a manos de niños.**

**El producto contiene un imán que puede afectar al funcionamiento de implantes electrónicos, p. ej. marcapasos y bombas de insulina.**

**Las personas con implantes electrónicos no deben transportar el producto cerca del cuerpo, p. ej. en bolsillos del pantalón o de la camisa. Mantenga una distancia mínima de 10 cm del producto con respecto a implantes electrónicos.**

**El producto contiene un imán que puede dañar equipos electrónicos, como p. ej. ordenadores portátiles, audífonos y soportes de datos, como p. ej. tarjetas de crédito, además de relojes mecánicos y altavoces.**

**Mantenga una distancia mínima de 10 cm del producto con respecto a los aparatos y soportes de datos mencionados.**

**2 Uso conforme a lo previsto**

- Módulo de luz atenuable para la iluminación de interiores
- Funcionamiento con el enchufe de luz del sistema Plug & Light
- Montaje mediante inserción en el enchufe de luz del sistema Plug & Light

**i** Para poder utilizar este módulo de luz atenuable, el enchufe de luz debe estar cableado según el esquema de conexiones para módulos de luz atenuables, véanse las instrucciones de uso del enchufe de luz.

**3 Características del Producto**

- Intensidad de luz regulable mediante dispositivo de control con regulador de luz LED compatible con una temperatura de color constante de 2700 K
- Óptica asimétrica antideslumbrante
- Luz sin parpadeo en todo el margen de regulación
- Módulo de luz sustituible durante el funcionamiento
- 360° de giro continuo

**4 Limpieza**

**¡No usar limpiadores agresivos o abrasivos para limpiar el módulo de luz!**

Desconectar el módulo de luz y dejar que se enfríe antes de limpiarlo, a continuación, limpiar con un paño suave humedecido.

Frotar con cuidado la óptica de vidrio sintético con un paño de microfibras suave y seco. Para una limpieza en profundidad, impregnar el paño de microfibras en isopropanol o limpiador de ópticas.

**5 Lámparas**

Las luminarias LED del módulo de luz no pueden remplazarse. En caso de defecto debe sustituirse el módulo de luz completo.

## 6 Montaje

En el enchufe de luz con enclavamiento, el módulo de luz se fija, además de con la fijación magnética, mediante un enclavamiento mecánico en el enchufe de luz.

Al realizar un montaje en combinaciones múltiples hay que asegurarse de que en caso de desajustarse el módulo de luz, ello no provoque colisiones con elementos de mando integrados adyacentes.




Imagen 1: Montaje del módulo de luz

### Montaje del módulo de luz

Requisito: el enchufe de luz ha sido conectado eléctricamente y montado.

- Colocar el módulo de luz (2) en el enchufe de luz (1) montado (Imagen 1).

## 7 Desmontaje

### Desmontaje del módulo de luz (sin enclavamiento)

- Extraer el módulo de luz.

### Desmontaje del módulo de luz (con enclavamiento)

El enclavamiento mecánico debe desbloquearse mediante un imán (accesorio).

- Girar el módulo de luz 45°, para que la marca (3) quede libre (Imagen 2).
- Colocar el imán (4) a la altura de la marca (3) sobre la cubierta, hasta que se escuche un sonido tipo 'clic'.
- Extraer el módulo de luz.

 No retirar el imán hasta que se haya desmontado el módulo de luz.




Imagen 2: Desmontaje del módulo de luz (con enclavamiento)

## 8 Datos técnicos

Tensión nominal	DC 12 V SELV
Consumo de potencia	4,1 W
Conexión	Acoplamiento eléctrico a través de contactos deslizantes dorados
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	+5 ... 25°C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... 70°C
Humedad rel. (almacén/transporte)	máx. 93 % (sin condensación)
Dimensiones	70x70 mm / profundidad 17 mm
Material de la carcasa	Plástico

## 9 Accesorios

Base de enchufe de luz	N.º de pedido 2688..
Base de enchufe de luz con enclavamiento	N.º de pedido 2685..
Imán de desbloqueo	N.º de pedido 2699 00

## 10 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado. Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
 Elektro-Installations-  
 Systeme

Industriegebiet Mermbach  
 Dahlienstraße  
 42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
 Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)