

## Накладка управления Метогу

№ заказа : 5363 ..

### Руководство по эксплуатации

## 1 Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Опасность удара током. Перед проведением работ на приборе или подключенных устройствах их необходимо отключить от сети. При этом следует учесть все линейные защитные автоматы, через которые к прибору или подключенным устройствам подается представляющее опасность напряжение.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

# 2 Конструкция прибора




рисунок 1: Конструкция прибора

- (1) Вставка
- (2) Рамка
- (3) Кнопка рабочего управления
  - ↑ = занавес вверх/свет вкл., светлее
  - **↓** = занавес вниз/свет выкл., темнее
- (4) функция блокировки
  - бункция блокировки
  - = функция памяти
- (5) Функциональные светодиоды Красный = активна функция блокировки Зеленый = активна функция памяти
- (6) Светодиод состояния, зеленый вкл. = занавес активируется/свет включен

32595312 10865950 25.07.2019 1/5



## 3 Функция

#### Использование по назначению

- Управление жалюзи, рольставнями и маркизами или освещением, ручное и с таймером
- Работа на вставках для переключения, регулировки яркости или жалюзи либо на трехпроводном подчиненном узле локальной сети системы 3000

#### Свойства

- Управление занавесями с помощью вставки жалюзи
- Переключение и выдержка времени освещения с помощью вставки для переключения или для выдержки времени
- Положение для вентиляции занавеси сохраняется в памяти, работа вставки жалюзи
- Параметры освещения при включении сохраняются в памяти, работа со вставкой для выдержки времени
- функция блокировки
- В памяти сохраняются 2 интервала времени переключения, которые повторяются с периодичностью в 24 часа

#### Поведение после возврата напряжения в сети

- Сохраненные в памяти интервалы времени переключения удалены.
- Нагрузка отключена.
- Положение для вентиляции и параметры освещения при включении сохраняются в памяти.

# 4 Управление жалюзи и рольставнями

#### Перемещение занавеси

- Нажать кнопку ↑ или ↓ и удерживать более секунды.
  Занавесь перемещается в необходимом направлении до конечного положения и останавливается при повторном нажатии кнопки.
- **i** Если положение для вентиляции сохранено, при перемещении вниз из верхнего конечного положения занавесь останавливается, находясь уже в положении для вентиляции (см. "Сохранение положения для вентиляции").

#### Перемещение планок жалюзи

■ Нажать кнопку ↑ или ↓ и удерживать менее секунды.

### Сохранение положения для вентиляции

Для сохранения и занятия положения для вентиляции необходимо, чтобы жалюзи переместились в верхнее конечное положение, а светодиоды состояния (6) самостоятельно погасли через 2 минуты.

- - Занавесь перемещается в направлении нижнего конечного положения.
- Нажмите и удерживайте кнопки ↑ и ↓.
  Занавес останавливается и через 4 секунды продолжает движение.
- При достижении необходимого положения для вентиляции отпустить кнопки, нажать и удерживать кнопку ↑ в течение следующих 4 секунд.
  Положение для вентиляции сохранено в памяти. Занавесь перемещается обратно в верхнее конечное положение.
- **і** При повторном сохранении положения для вентиляции новое значение заменяет старое сохраненное значение.

32595312 10865950 25.07.2019 2/5



## 5 Управление освещением

#### Переключение света

- Нажмите кнопку ↑ или ↓ и удерживайте ее не более 0,4 секунды.
- **i** Со вставкой для выдержки времени свет включается с последним установленным или с сохраненным значением яркости.

#### Включение света с минимальной яркостью

### Настройка яркости

■ Нажмите кнопку ↑ или ↓ и удерживайте более 0,4 секунды.

#### Сохранить яркость включения

- Настройка яркости
- Нажмите кнопки ↑ и ↓ и удерживайте их более 4 секунд.

### Удаление из памяти значения яркости при включении

- Нажмите кнопку (3) и отпустите: свет включается с сохраненной яркостью.
- Нажмите кнопки ↑ и ↓ и удерживайте их более 4 секунд.
  - Значение яркости при включении удалено из памяти.

При включении свет включается с последним установленным значение яркости.

## 6 Активация функций

### Сохранение времени переключения — режим сохранения в памяти

- Для облегчения управления кнопкой ↑ или ↓ дополнительно нажать кнопку и удерживать более секунды.
  - Включается вставка жалюзи, и время переключения сохраняется в памяти.
  - Прибор переключается в режим сохранения в памяти. Функциональный светодиод (5) светится зеленым светом в течение продолжительного времени.
  - Сохраненные интервалы времени переключения повторяются с периодичностью в 24 часа.
- **i** Можно сохранить в памяти время подъема и опускания жалюзи. При повторном сохранении новое значение времени переключения заменяет старое.

Для удаления всех временных интервалов нажать кнопку ① и удерживать более 20 секунд, пока функциональный светодиод (5) повторно не засветится зеленым светом.

#### Активация/деактивация режима сохранения в памяти

- Нажать кнопку более чем на 4 секунд.
  - В режиме сохранения в памяти функциональный светодиод (5) горит зеленым светом в течение продолжительного времени.
- В режим сохранения в памяти можно переключиться только в том случае, если сохранено как минимум одно время переключения.

#### Активация/деактивация функции блокировки

Функция блокировки блокирует управление с подчиненного узла локальной сети и деактивирует режим сохранения в памяти. Далее ручное управление возможно кнопками  $\uparrow$  и  $\checkmark$ .

- Возможно управление жалюзи с подчиненного узла локальной сети в направлении ВВЕРХ (сигнал тревоги ветра).
- Нажать кнопку 🗗 более чем на 4 секунд.

32595312 10865950 25.07.2019 3/5



Функциональный светодиод (5) светится красным светом, пока активна функция блокировки.

## Активация/деактивация ночного режима

В ночном режиме функциональные светодиоды и светодиоды состояния загораются только на 5 секунд после управления кнопками.

■ Нажмите кнопки 🗗 и 🕘 и удерживайте их более 4 секунд.

Ночной режим активирован: функциональный светодиод загорается на 3 секунды красным светом.

Ночной режим деактивирован: функциональный светодиод загорается на 3 секунды зеленым светом.

# 7 Информация для профессиональных электриков



## ОПАСНО!

Опасность для жизни вследствие удара током

Отключить прибор. Изолировать детали, находящиеся под напряжением.

#### Монтаж прибора

Вставки для переключения, для выдержки времени или жалюзи смонтированы и подключены надлежащим образом (см. инструкцию по установке соответствующих вставок).

- Установить раму и насадку на вставку жалюзи.
- Включить сетевое напряжение.

Повторное мигание светодиода состояния три раза означает, что перед этим насадка была соединена со вставкой другого изделия. Для обеспечения управления установите насадку на правильную вставку или нажмите кнопки ↑ и ↓ и удерживайте их более 4 секунд.

# 8 Технические характеристики

| Температура окружения                           | -5 +45 °C  |
|---|------------|
| Температура хранения/транспортировки            | -20 +70 °C |
| Данные согласно DIN EN 60730-1                  |            |
| Принцип действия                                | 1.B        |
| Степень загрязнения                             | 2          |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4000 B     |

# 9 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли. Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (предприятие специализированной торговли/электромонтажная фирма/предприятие по торговле электрооборудованием). Они направляют устройства в Gira Service Center.

32595312 10865950 25.07.2019 4/5



Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de

32595312 10865950 25.07.2019 5/5