

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	a rendszeren keresztül (szalagkábel, 10 pólusú)
Teljesítményfelvétel	
Háttérvilágítás BE:	160 mW
Készenléti üzemmód:	14 mW
Csatlakozások:	2x rendszer
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +70 °C
Védettség:	IP54
Méretek: (Sz x M):	106,5x106,5 mm

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Centerbe.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektromos felszerelési rendszerek
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de