

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via systemet (flatbandkabel, 10-polig)
Effektförbrukning	
Bakgrundsbelysning till:	160 mW
Standby-drift:	14 mW
Anslutningar:	2x-system
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Kapslingsklass:	IP54
Mått (B x H):	106,5x106,5 mm

Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.
Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig återförsäljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel).
Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elinstallationssystem
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de