

Gira Esprit System 55

Distinctions


DESIGN PLUS 2000, red dot award 2001 [Gira Esprit verre blanc],
Plus X Award 2010 pour haute qualité et design,
Interior Innovation Award 2011, Plus X Award comme meilleur
programme d'interrupteurs 2014 [Gira Esprit linoléum-multiplex],
Plus X Award 2014 pour haute qualité, design, confort de
commande et fonctionnalité [Gira Esprit linoléum-multiplex],
gagnant Iconic Awards 2014 [Gira Esprit linoléum-multiplex], iF
product design award 2015 [Gira Esprit linoléum-multiplex],
German Design Award 2016 (Conseil du Design Allemand) [Gira
Esprit linoléum-multiplex]

Design de produit

Phoenix Design, Stuttgart [Gira Esprit verre, blanc]
schmitz Visuelle Kommunikation [Gira Esprit linoléum-multiplex]
Équipe de design Gira, Radevormwald

Configurateur de design Gira

www.designconfigurator.gira.com



Grand choix de matériaux et de formes pures

Le programme d'interrupteur Gira Esprit met les surfaces haut de gamme en scène avec beaucoup de goût. L'association des matériaux linoléum et multiplex est également très réussie. La priorité est donnée à la structure et la qualité des matériaux utilisés. Plus de 300 fonctions de domotique intelligente peuvent être combinées avec le programme d'interrupteurs Gira Esprit.

Caractéristiques

- Plus de 300 fonctions disponibles.
- Forme claire et élégante et une variété de surfaces hors du commun.
- Convient pour un montage vertical et horizontal.
- De nombreuses possibilités de combinaison des cadres de finition et des modules.
- Finition haut de gamme de matériaux choisis.
- Montage encastré (IP20).


Caractéristiques techniques

Plate-forme :	System 55
Cadre de finition :	Linoléum-multiplex, acier inoxydable, aluminium, chrome, bronze, verre Thermoplastique (PC)
Modules :	Thermoplastique (PC)
Mode d'installation :	Encastré
Indice de protection :	IP20

Remarque

- La variante de design linoléum-multiplex est un produit naturel en contreplaqué de bouleau finlandais à 5 couches croisées, calibré et collé au linoléum. Des différences de teinte sont possibles.

Dimensions en mm



Cadre de finition 1x :	L 95	H 95	P 9,9
Cadre de finition 1,5x :	L 95	H 135,5	P 9,9
Cadre de finition 2x :	L 95	H 166	P 9,9
Cadre de finition 3x :	L 95	H 236,8	P 9,9
Cadre de finition 4x :	L 95	H 308	P 9,9
Cadre de finition 5x :	L 95	H 380,2	P 9,9

Chanfrein Verre, aluminium, acier inoxydable, bronze :	0,3 × 45°
Chanfrein chrome :	1,5 × 45°
Chanfrein linoléum-multiplex :	30°

Variantes



Verre noir



Verre umbra



Verre menthe



Verre blanc




Aluminium noir



Aluminium brun



Aluminium



Aluminium or clair



Chrome



Acier inoxydable



Bronze



Linoléum-multiplex anthracite (similaire NCS S 8502-B)



Linoléum-multiplex gris clair (similaire NCS S 2002-Y)



Linoléum-multiplex brun clair (similaire NCS S 6010-Y30R)



Linoléum-multiplex brun foncé (similaire NCS S 8005-Y80R)