



GIRA

Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44

Design del prodotto
Phoenix Design, Stoccarda

Configuratore di design Gira
www.designconfigurator.gira.com




Robusto e con protezione dall'acqua

Gira TX_44 è un programma di interruttori molto robusto, perfetto per l'utilizzo all'esterno, in ambienti umidi, così come per l'utilizzo in ambienti interni. Installabile con protezione dagli spruzzi d'acqua IP44, Gira TX_44 si presta quindi perfettamente all'utilizzo in giardino, su balconi e terrazzi. Grazie all'integrazione dei moduli di Gira System 55, Gira TX_44 dispone di una straordinaria varietà di funzioni, compresa la tecnologia di connessione dati o KNX.

Caratteristiche

- Sono integrabili tutte le funzioni del sistema di citofonia Gira.
- Adatto per installazione verticale e orizzontale.
- Le mascherine di copertura Gira TX_44 possono essere integrate nella colonna energetica Gira e nelle colonne luminose.
- I moduli di Gira System 55 sono integrabili per mezzo delle mascherine adattatrici.
- Materiale infrangibile, resistente agli urti, alle radiazioni UV, alle intemperie, alle pallonate, privo di alogeni e microbiologicamente innocuo.
- Le varianti antracite e color alluminio soddisfano, in caso di sollecitazione chimica, la norma DIN 68 861 gruppo di sollecitazione 1 B.
- Antifurto grazie all'installazione con viti Torx.
- Maggiore protezione dai furti con l'utilizzo di viti Tri-Wing.
- Installazione a incasso con protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44).
- Installazione a incasso (IP20).

Dimensioni in mm



Mascherina di copertura 1 modulo:	L 110	A 86	P 16,3
Mascherina di copertura 2 moduli:	L 110	A 157	P 16,3
Mascherina di copertura 3 moduli:	L 110	A 229	P 16,3
Mascherina di copertura 4 moduli:	L 110	A 300	P 16,3

Raggio angolare: R 0,5

Dati tecnici

Piattaforma:	protezione dall'acqua a incasso
Materiale:	termoplastico (ASA)
Tipo di installazione:	a incasso
Tipo di protezione:	IP20, IP44

Varianti



Bianco puro
brillante
(simile a
RAL 9010)

Colore
alluminio
(verniciato)

Antracite
(verniciato)