


Gira E1 System 55



Gira E1 — Gereduceerd en vanzelfsprekend.


Kenmerken

- Meer dan 300 functies beschikbaar.
- Gereduceerd design met zachte contouren.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Inbouwmontage (IP20).
- Inbouwmontage bij standaardmontage van schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel ook spatwaterdicht (IP44) mogelijk (bij gebruik van speciale afdichtsets **0252 27**, **325400** of **325500**).

Kenmerken thermoplast:

- Tijdloos kleurconcept.
- Kunststof: halogeenvrije, slagvaste en onbreekbare thermoplast.
- Robuust, onverslijtbaar en onderhoudsvriendelijk oppervlak.

Afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,8	H 80,8	D 9,3
Afdekraam 2-voudig:	B 80,8	H 151,9	D 9,3
Afdekraam 3-voudig:	B 80,8	H 223,4	D 9,3
Afdekraam 4-voudig:	B 80,8	H 294,7	D 9,3
Afdekraam 5-voudig:	B 80,8	H 366,0	D 9,3

Hoekradius: R 7

Technische gegevens

Platform:	System 55
Materiaal:	thermoplast (PC)
Montagewijze:	inbouw
Beschermingsklasse standaardmontage:	IP20, IP44

Let op

- Op grond van de constructie kunnen niet alle functies vlak met het afdekraam in het schakelaarprogramma Gira E1 worden gemonteerd.

Varianten



Zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010)



Zuiver wit mat (vergelijkbaar met RAL 9010)



Grijs mat (gelakt)



Antraciet



Zwart mat (gelakt)