

GIRA

| Bestell-Nr | Bezeichnung |
|------------|---|
| 0581 00 | KNX Drossel |
| 0821 00 | REG Treppenlichtautomat |
| 1004 00 | KNX Schaltaktor 4fach 16 A |
| 1006 00 | KNX Schaltaktor 8fach 16 A |
| 1008 00 | KNX Schaltaktor 6fach 6 A |
| 1010 00 | KNX Wetterstation Komfort |
| 1018 00 | KNX Heizungsaktor 6fach 0,05 A |
| 1019 00 | KNX Steuereinheit 1-10 V 3fach |
| 1021 00 | KNX Analog-Sensorschnittstelle 4fach |
| 1022 00 | KNX Analogaktor 4fach |
| 1023 00 | KNX Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker |
| 1024 00 | KNX Spannungsversorgung |
| 1034 00 | Universal-Dimmer mit Handbetätigung |
| 1035 00 | Universal-Leistungszusatz |
| 1036 00 | KNX Schaltaktor 4fach/Jalousieaktor 2fach |
| 1037 00 | KNX Schaltaktor 8fach/Jalousieaktor 4fach |
| 1038 00 | KNX Schaltaktor 16fach/Jalousieaktor 8fach |
| 1039 00 | KNX Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 12-48 V DC |
| 1040 00 | KNX Schaltaktor 2fach 16 A |
| 1045 00 | KNX Schaltaktor 4fach 16 A C-Lasten |
| 1046 00 | KNX Schaltaktor 8fach 16 A C-Lasten |
| 1060 00 | KNX DALI-Gateway |
| 1067 00 | KNX Binäreingang 4fach 230 V |
| 1068 00 | KNX Binäreingang 6fach 24 V |
| 1069 00 | KNX Binäreingang 8fach 230 V |
| 1079 00 | KNX Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei |
| 1080 00 | KNX USB Datenschnittstelle |
| 1086 00 | KNX Spannungsversorgung 320 mA mit Drossel |
| 1087 00 | KNX Spannungsversorgung 640 mA mit 2 Drosseln |
| 1132 00 | Funk-Tastaktor |
| 1133 00 | Funk-Empfangsmodul |
| 1134 00 | Funk-Schaltaktor |
| 1135 00 | Funk-Universal-Dimmaktor 1fach |
| 1136 00 | Funk-Jalousieaktor 1fach |
| 1137 00 | Funk-Steuereinheit 1-10 V 1fach |
| 1155 00 | Funk-Schaltaktor 4fach mit Handbetätigung |
| 1201 00 | TKS-Kamera-Gateway |
| 1222 00 | Videoverstärker |

GIRA

| Bestell-Nr | Bezeichnung |
|-------------------|---|
| 1224 00 | Videomultiplexer |
| 1226 00 | Videoverteiler |
| 1287 00 | Steuergerät Audio |
| 1288 00 | Steuergerät Video |
| 1289 00 | Türkommunikations-Schaltaktor |
| 1290 00 | TKS-TK-Gateway |
| 1296 00 | TKS Spannungsversorgung 24 V DC 300 mA |
| 2152 00 | KNX Jalousieaktor 2fach 230 V AC |
| 2154 00 | KNX Jalousieaktor 4fach 24 V DC |
| 2160 00 | KNX Rollladenaktor 4fach 230 V |
| 2161 00 | KNX Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC |
| 2162 00 | KNX Raumaktor |
| 2163 00 | KNX Fan Coil Aktor |
| 2167 00 | KNX IP-Router |
| 2168 00 | KNX IP-Schnittstelle |
| 2171 00 | KNX Dimmaktor 1fach |
| 2172 00 | KNX Dimmaktor 2fach |
| 2174 00 | KNX Dimmaktor 4fach |
| 2570 00 | TKS Spannungsversorgung 24 V DC 700 mA |
| 2620 97 | TKS-IP-Gateway, 5 Lizenzen |
| 2620 98 | TKS-IP-Gateway, 10 Lizenzen |
| 2620 99 | TKS-IP-Gateway, 20 Lizenzen |
| 5319 00 | Spannungsversorgung 12 V DC, 2 A |