

D

Technische Daten	TRONIC-TRAFO SNTF 35-105
Bauform	175 x 42 x 18 mm
Nennleistung	35 ... 105 W T50
Nennspannung	AC 230 V ~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	11,8 V eff; ~ 40 kHz
Primärstrom	0,45 A (105 W)
max. Umgebungstemperatur	50 °C
max. Gehäusetemperatur	80 °C

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung über den Fachhandel an unsere zentrale Kundendienststelle:

**Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG**

Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland

GB

Technical Data	TRONIC-TRAFO SNTF 35-105
Design	175 x 42 x 18 mm
Rated load	35 ... 105 W T50
Rated voltage	AC 230 V ~
mains free frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	11,8 V eff; ~ 40 kHz
Mains current	0,45 A (105 W)
Maximum environmental temp.	50 °C
Maximum housing temperature	80 °C

Warranty

We provide a warranty as provided for by law.

Please send the unit postage free with a description of the defect to our central customer service via your specialised dealer:

**Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG**

Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Germany

N

Tekniske data	TRONIC-TRAFO SNTF 35-105
Konstruksjonsform	175 x 42 x 18 mm
Merkeeffekt	35 ... 105 W T50
Merkespenning	AC 230 V ~
nettfrekvens	50 / 60 Hz
Utgangsspenning	11,8 V eff; ~ 40 kHz
Primærstrøm	0,45 A (105 W)
Max. omgivelsestemperatur	50 °C
Max. hustemperatur	80 °C

Garanti

Vi gir garanti innenfor rammen av gjeldende lovgivning.

Send apparatet portofritt med en beskrivelse av feilen via din fagforhandler til vår sentrale kundeservice:

**Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG**

Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Tyskland

IS

Tæknilýsing	TRONIC-TRAFO SNTF 35-105
Stærðir	175 x 42 x 18 mm
Málraun	35 ... 105 W T50
Málspenna	AC 230 V ~
Raftíðni	50 / 60 Hz
Úttaksspenna	11,8 V eff; ~ 40 kHz
Forstraumur	0,45 A (105 W)
Hám. umhverfishiti	50 °C
Hám. hiti hýsingar	80 °C

Gæði

Við ábyrgjumst gæði tæki innan ramma lagana.

Sendið tækið gjaldfrálst ásamt bilanálýsingu til þjónustustöðva okkar:

**Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG**

Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Þýskaland