

Tastesensor enkelt

Art. Nr.: 0551 4x, 0881 xx

Tastesensor dobbelt

Art. Nr.: 0552 4x, 0882 xx

Tastesensor 4-dobbelt

Art. Nr.: 0884 xx

Multifunksjonstastesensor

Art. Nr.: 0885 xx

Lysscenetastesensor

Art. Nr.: 0888 xx

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produktdatabasen og tekniske beskrivelser finner du på nettstedet www.gira.de.

**Informasjon om farer**

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.


Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå skader på apparatet, brann eller andre faresituasjoner.

Funksjon

Ved tasteaktivering sender tastesensorene telegrammer til Instabus EIB og disse utløser koplings-, dimme- eller sjalusifunksjoner, anroper eller lagrer lysscener og innstiller dimme-, lysstyrke- eller temperaturverdier, avhengig av funksjonene som er innstilt i de tilsvarende aktuatorene.

Montasje

Ved å kople brukermodulen ① til den vegginnfelte busstilkopleren ② er disse forbundet via brukergrensesnittet ③.



Tekniske data

Forsyning

Instabus EIB: 21 – 32 V DC
via busstilkopplere (BS)

Tilkopling

Instabus: Tilkoplings- og
avgreningsklemme
Brukergrensesnitt: Tilkoples til BS

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Lagrings-/ transport-
temperatur:

-25 °C til +70 °C

Beskyttelsestype: IP 20

Beskyttelsesklasse: III

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de