

Kopplingsaktor dobbelt

Art. Nr. 0608 00

Kopplingsaktor 4-dobbelt

Art. Nr. 0616 00

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt i *instabus* EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av *instabus* opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare, som kan lastes ned og hvilket funksjonsomfang denne gir, samt om selve programvaren, er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Funksjon


Ved hjelp av en kopplingsaktor er det mulig å kople to hhv. fire grupper belastninger uavhengig av hverandre.

Koplingskommandoene gis ved å betjene tastesensorer, infrarød-sensorer eller binære innganger i *instabus* EIB-systemet.

Tilkopling av forskjellige faser til kanalene er tillatt.

Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.



Tekniske data

Forsyning	
<i>instabus</i> EIB:	24 V DC (+6 / -4 V)
Effektforbruk	
<i>instabus</i> EIB:	max. 150 mW
Tilkopling	
<i>instabus</i> EIB:	Trykkontaktgivning på dataskinne
Nett:	Stikklemmer
	1 - 2,5 mm ² , entråds
	1 - 2,5 mm ² tynntråds med stiftkabelsko
	1 - 1,5 mm ² tynntråds med endehylse
Max. Belastning	
Glødelamper:	1000 W
230v halogen:	1000 W
Lavvoltage - halogen (avhengig av type trafo):	200 til 500 VA
Lysstoffør,	
Ukompensert:	500 W
Duo-kopling:	1000 W
Parallell-kompensert:	2 x 58 W
Max strøm:	10 A
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C til +70 °C
IP-Grad:	IP 20

Kopplingsaktor dobbelt

Montasjebredde:	35 mm (2 moduler)
-----------------	-------------------

Kopplingsaktor 4dobbelt

Montasjebredde:	52,5 mm (3 moduler)
-----------------	---------------------

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com