

Powernet Schaltaktor 2fach Eb


Bestell-Nr.: 0874 00

Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des Gira-Powernet[®] EIB Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch *instabus*- oder Gira-Powernet[®] EIB Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der ETS2-Produktdatenbank des Herstellers sowie der Datenbank des Gira-Powernet[®] EIB Controllers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe der ETS2 Ver. 1.1 oder höher sowie mit dem Gira-Powernet[®] EIB Controller.



Funktion

Mit dem Schaltaktor können zwei Gruppen von Lasten unabhängig voneinander geschaltet werden.

Anschluß

Der Anschluß erfolgt gemäß nebenstehendem Bild. Beide Kanäle und der Gira-Powernet[®] EIB Anschluß sind mit dem gleichen Außenleiter zu beschalten.

Für den Geräteschutz ist ein Leitungsschutzschalter 10 A vorzuschalten.

Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Nur die spezifizierten Lasten / Lastarten anschließen.

Technische Daten

Versorgung	
Netzspannung	: 230 V AC (sinusförmig)
Netzfrequenz	: 50 Hz ± 0,5 %
Anschluß	: Steckklemmen bis max. 2,5 mm ²
Schaltleistung	
ohmsche Last	: 2300 W
Glühlampen	: 2300 W
HV - Halogen	: 2000 W
NV - Halogen, gew. Trafo	: 500 VA
NV - Halogen, mit Tronic - Trafo	: 1500 W
Leuchtstofflampen	
umkompensiert	: 900 W
Duo-Schaltung	: 1500 W
parallel kompensiert	: 320 W
Quecksilberdampflampen	: 1000 W
Halogenmetaldampflampen	: 1000 W
Umgebungstemperatur	: -5 °C bis +45 °C
max. Gehäusetemperatur	: TC = 75 °C
Lagertemperatur	: -25 °C bis +70 °C
Schutzart	: IP 20
Abmessungen (in mm) (B x H x L)	: 39,5 x 28,5 x 278,6
Mindestabstände	: umlaufend 4 cm

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de