

System 106 Mодуль индикации GIRA **DIN 18040**



5567 000

Общие указания по безопасности



Работы по подключению и монтажу электрооборудования разрешается проводить только квалифицированному специалистуэлектрику!

Данная инструкция является составной частью продукта и должна оставаться у конечного клиента.

Описание принципа действия

Модуль индикации DIN 18040 дополняет домофонную систему Gira System 106, добавляя функции оптической индикации для опций «Говорить» и «Открыть дверь». Данный модуль индикации отвечает требованиям «безбарьерного строительства» согласно стандарту DIN 18040

Комплект поставки

1 модуль индикации System 106 1 инструкция по эксплуатации


Проверить содержимое упаковки на комплектность и целостность. В случае рекламаций см. раздел «Гарантия».

Необходимые принадлежности

- Переговорный модуль System 106 (арт. № 5563 ..) с модулем кнопок вызова (арт. № 555. ..) или модуль дверной станции (арт. № 5565 9..).
- Источник питания аудиодомофона (арт. № 1287 00).
- Квартирная станция Gira.
- Корпус накладного монтажа System 106, 1-5-местн. (арт. № 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Описание оборудования

Вид спереди



- Стеклянная лицевая панель
- Индикация: голосовая связь активна
- Индикация: открыватель двери активен

Вид сзади



- Поворотная задвижка (4 шт.)
- Гнездо (2 шт.): системный кабель
- Крепление для стеклянной лицевой панели (4 шт.)

Монтаж модуля

Π

Монтаж модуля

Следующие рабочие операции см. в инструкции по монтажу корпуса накладного монтажа System 106, 1-5-местн.:

- зафиксировать модуль на функциональном носителе;
- полключить соединительный кабель:
- настроить нагрузочные резисторы.

ñ

Нагрузочный резистор

Начиная с 2-местного корпуса накладного монтажа всегда прилагаются два нагрузочных резистора.

Нагрузочные резисторы всегда подключаются к первому и последнему модулям на системном кабеле.

Отображаемые символы

Голосовая связь активна

Данный символ горит, когда ведется разговор.

Открыватель двери активен

Данный символ горит, когда открыватель двери активирован.

Индикация с задержкой «Открыватель двери активен»

После выполненного программирования кнопки вызова и подключения модуля индикации к дверной станции System 106 индикация «Открыватель двери активен» выводится синхронизированно с активацией открывателя двери. При изменении времени открывания двери на источнике питания индикация на модуле выводится с задержкой. Поэтому, изменив время открывания двери, на источнике питания необходимо активировать и затем сразу деактивировать режим программирования, чтобы модуль индикации принял внесенные изменения.

Яркость отображаемых символов


В активированном состоянии яркость отображаемых символов автоматически регулируется, в зависимости от освещенности окружения, посредством модуля дверной станции или переговорного модуля.

Ввод модуля в эксплуатацию

Модуль индикации может быть введен в эксплуатацию только вместе с переговорным модулем и модулем кнопок вызова или с модулем дверной станции через источник питания (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации источника питания). Все компоненты (модули System 106, квартирные станции, источник питания аудиодомофона или видеосистемы и пр.) должны быть установлены заранее в целях обеспечения успешного ввода в эксплуатацию.

Замена стеклянной лицевой панели

- 1. Открыть корпус и снять функциональный носитель.
- 2. Разблокировать модуль индикации и снять его с функционального носителя.
- 3. Ослабить крепежные винты и снять стеклянную лицевую панель, вкл. **уплотнители.**



- Стеклянная лицевая панель
- Уплотнение
- Модуль индикации DIN 18040 System 106
- Крепежные винты (4 шт.)
- 4. Установить новую стеклянную лицевую панель с новым уплотнителем и осуществить монтаж, выполнив вышеописанные действия в обратном порядке.

Технические характеристики

Электропитание: через систему

(плоский кабель,

10-полюсный)

Потребляемая мощность

На загорающийся

250 мВт символ: 14 мВт Режим ожидания:

Подключения: 2 системных каб.

Температура окружающей

от -25 °C до +70 °C среды:

Степень защиты: IP54

Габариты (Ш х В): 106.5 х 106.5 мм

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений по специализированной торговле. Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (организации специализированной торговли / электромонтажной фирме / предприятию по торговле электрооборудованием). Они направят устройства в сервисный центр Gira Service.

Gira

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Электроустановочные изделия P.O. Box 1220 42461 Radevormwald Тел. +49 2195 602 - 0 Факс +49 2195 602 - 191 info@gira.de www.gira.de/com/ru