

Перечень, светодиодные элементы подсветки

		Функция контро- ля**	«Освещение (согласно Директиве по организа- ции рабочих мест)»	Подходящий светодиодный элемент подсветки (230 В~)	Подходящий светодиодный эле- мент подсветки (12 - 30 В~)
Выключатели (клавишный выключатель, кнопочный выключатель и шнуровой клавишный)	№ арти- кула				
Выключатель, 2-пол.	3102 .. 3542 .. 3582 .. 3812 00	•	•	37910 .. (Вариант 1)	37940 .. (Вариант 4)
Проходной выключатель	3106 .. 3126 00 3546 .. 3586 .. 3816 00 3836 00	-	•	37910 .. (Вариант 1)	37940 .. (Вариант 4)
Перекрестный выключатель	3107 .. 3127 00 3817 00 3837 00	-	•	37910 .. (Вариант 1)	37940 .. (Вариант 4)
Выключатель, 2-пол., функция контроля*	3112 .. 3122 00 3822 00 3842 00	•	•	37910 .. (Вариант 1)	37940 .. (Вариант 4)
Проходной выключатель, функция контроля	3116 .. 3136 00 3826 00	•	•	37910 .. (Вариант 1) 37920 .. (Вариант 2)	37940 .. (Вариант 4) 37950 .. (Вариант 5)
Двухканальный выключатель, функция контроля	3115 00 3135 00 3825 00 3845 00	•	-	37930 .. (Вариант 3)	-
Клавишно-кнопочный выключатель					
Замыкающий контакт, клемма нейтрального провода	3150 00 3870 00	-	•	37910 .. (Вариант 1)	37940 .. (Вариант 4)
Замыкающий контакт	3151 .. 3871 00	-	•	37920 .. (Вариант 2)	37950 .. (Вариант 5)
Замыкающий контакт, сигнальный контакт	3152 .. 3872 00	•	•	37910 .. (Вариант 1) 37920 .. (Вариант 2)	37940 .. (Вариант 4) 37950 .. (Вариант 5)
Проходной выключатель	3156 .. 3876 00	-	•	37910 .. (Вариант 1) 37920 .. (Вариант 2)	37940 .. (Вариант 4) 37950 .. (Вариант 5)

Для каждого светодиодного элемента подсветки доступно три цвета:

..... 10: Светодиод белый

..... 11: Светодиод красный

..... 12: Светодиод оранжевый

* функция изменяется при повороте элемента подсветки на 180°

** Функция контроля может быть реализована только при наличии клеммы нейтрального провода