

GIRA

Gira Profilo 55 System 55

Design del prodotto
Gira Designteam, Radevormwald



Ampliamenti dell'impianto a parete

Il profilo 55 è particolarmente utile nei locali in cui è vietato effettuare complicati ampliamenti dell'impianto elettrico esistente, ad esempio in locali in locazione. Nelle unità vuote del profilo possono essere integrate facilmente prese aggiuntive, la tecnologia di comunicazione, la radio RDS Gira a incasso e numerose altre funzioni di Gira System 55, a seconda delle esigenze.


Caratteristiche

- Adattamenti su misura con oltre 300 funzioni di Gira System 55.
- Adatto per installazione verticale e orizzontale.
- Possibilità di ampliare successivamente l'impianto esistente senza necessità di realizzare aperture nelle pareti.
- In caso di trasloco i profili possono essere smontati facilmente e rimontati nella nuova abitazione.
- Varianti con staffe di montaggio per l'installazione sotto armadietti pensili, su scrivanie o su banchi da lavoro.
- Passacavi laterali e posteriori per una maggiore praticità di posa pratica dell'impianto elettrico.

Dati tecnici

| | |
|------------------------|----------------|
| Piattaforma: | System 55 |
| Materiale: | alluminio |
| Tipo di installazione: | sopra intonaco |
| Classe di protezione: | IP20 |


Dimensioni in mm



| | | | |
|---|-------|------|------|
| Profil 55 1 modulo: | L 87 | A 86 | P 53 |
| Profil 55 2 moduli/Profil 55 2 moduli con passacavo centrale: | L 158 | A 86 | P 53 |
| Profil 55 3 moduli/Profil 55 3 moduli con passacavo centrale: | L 230 | A 86 | P 53 |
| Profil 55 5 moduli: | L 372 | A 86 | P 53 |
| Profil 55 5 moduli/Profil 55 5 moduli 600 mm: | L 587 | A 86 | P 53 |
| Profil 55 8 moduli: | L 587 | A 86 | P 53 |

Dimensioni in mm

[Gira Profil 55 con staffa di montaggio/base]



| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Profil 55 2 moduli: | L 158 | A 107 | P 107 |
| Profil 55 3 moduli: | L 230 | A 107 | P 107 |
| Profil 55 5 moduli/Profil 55 5 moduli 600 mm: | L 587 | A 107 | P 107 |
| Profil 55 8 moduli: | L 587 | A 107 | P 107 |

Varianti



Alluminio, verniciato bianco puro



Alluminio