

GIRA

Gira Standard 55 System 55

Design de produit
Phoenix Design, Stuttgart

Configurateur de design Gira
www.designconfigurator.gira.com



Grande variété des fonctions pour l'installation de base

Gira Standard 55 est un programme de base fonctionnel pour une installation électrique sûre, confortable et économique. Le programme d'interrupteur réunit une grande qualité de matériaux et une finition robuste à un prix attrayant. Avec son design épuré et sobre, de nombreuses utilisations sont possibles au quotidien – à la maison, dans les immeubles de bureau ou les bâtiments commerciaux. Plus de 300 fonctions du Système 55 Gira sont disponibles pour ce programme d'interrupteur.


Caractéristiques

- Plus de 300 fonctions disponibles.
- Surface homogène d'entretien facile.
- Convient pour un montage vertical et horizontal.
- Plastique : thermoplastique résistant aux chocs et incassable, sans halogène.
- Particulièrement résistant à l'usure.
- Montage encastré (IP20).
- Le montage encastré d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de prises SCHUKO avec clapet est également possible, avec protection contre les projections d'eau (IP44) (moyennant utilisation de kits d'étanchéité spéciaux **0251 27** ou **0252 27**).
- Montage apparent 1x à 3x également possible en blanc pur brillant et blanc crème brillant.

Caractéristiques techniques

Plate-forme :	System 55
Matériaux :	Thermoplastique (PC)
Mode d'installation :	Montage encastré (Standard) montage apparent
Indice de protection :	IP20, IP44

Dimensions en mm



Cadre de finition 1x :	L 80,7	H 80,7	P 11,4
Cadre de finition 1,5x :	L 80,7	H 121,2	P 11,4
Cadre de finition 2x :	L 80,7	H 151,8	P 11,4
Cadre de finition 3x :	L 80,7	H 223,3	P 11,4
Cadre de finition 4x :	L 80,7	H 294,6	P 11,4
Cadre de finition 5x :	L 80,7	H 365,9	P 11,4

Rayon d'angle : R 4 (env.)

Variantes



Blanc pur
satiné
(similaire
RAL 9010)

Blanc pur
brillant
(similaire
RAL 9010)

Blanc crème
brillant
(similaire
RAL 1013)


Gira Standard 55 apparent



Blanc pur
brillant
(similaire
RAL 9010)

Blanc crème
brillant
(similaire
RAL 1013)

Gira Standard 55 apparent, dimensions en mm



Cadre de finition 1x : L 80,7 H 80,7 P 61,3

Rayon d'angle : R 4 (env.)