

Kratka navodila za čitalnik transponderjev

Za zagon čitalnika transponderjev izvedite naslednje korake v prikazanem zaporedju:

**I. Namestite čitalnik transponderjev
→ LED utripa zeleno**

**II. Dodelite kartico za programiranje:
kartico za programiranje zadržite 3 s**

**III. Določite transponder za rele 1/2:
zadržite: kartico za progr. 3 s, nato transponder
(1-krat = R1, 2-krat = R2, 3-krat = R1+2)**

**IV. Izvedite konfiguracije na čitalniku
transponderjev**

**V. Uporaba v komunikacijskem sistemu za
povezavo z vhodnimi vrati:
določitev električnih ključavnic/kontaktorjev**

Določitve v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati

Funkcija	Zagon načina za programiranje	Akcija
Določitev kontaktoŕja (indiv. določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	Zadržite transponder: 1 x → oddaljeno polje 2 x → bližnje polje 3 x → oddaljeno + bližnje polje
Določitev kontaktoŕja (skupinska določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	Zadržite kartico za programiranje: 1 x → oddaljeno polje 2 x → bližnje polje 3 x → oddaljeno + bližnje polje
Določitev električnih ključavnic (indiv. določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Krmilna enota → Türöffnerprogr.	Zadržite transponder: 1 x → oddaljeno polje 2 x → bližnje polje 3 x → oddaljeno + bližnje polje
Določitev električnih ključavnic (skupinska določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Krmilna enota → Türöffnerprogr.	Zadržite kartico za programiranje: 1 x → oddaljeno polje 2 x → bližnje polje 3 x → oddaljeno + bližnje polje

Ukazi za upravljanje

Pozor: Med posameznimi programskimi koraki mora biti zagotovljen 1 sekundo dolg premor!

Funkcija	Akcija (programski koraki)	Ton	Podrobnosti
Dodelitev kartice za programiranje	☼ P _(3 s)	1 x dolg	stran 16
Določitev ključa* releju 1	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼	1 x kratek	stran 17
Določitev ključa* releju 2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼	2 x kratek	stran 18
Določitev ključa* relejema 1+2	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼	3 x kratek	stran 19
Brisanje ključa*	P _(3 s) ● T _(1 s) ☼ T _(1 s) ☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼ T _(1 s) ☼☼☼☼☼	4 x kratek	stran 20
Spreminjanje časov vklopov releja (VR)	P _(6 s) ☼☼☼ P _(1 s) ☼☼ ...VR v s P _(1 s)	1 x dolg	stran 21
Vklop/izklop potrditvenega tona	P _(9 s) ☼☼☼☼ P _(1 s) ● = izklop tona P _(1 s) ○ = vklop tona		stran 22
Zmanjšanje dosega (DO)	P _(12 s) ☼☼☼☼☼ P _(1 s) ● = polovični DO P _(1 s) ○ = maks. DO		stran 23
Ponastavitev na tovarniško nastavitev (briše vse)	P _(3 s) ● P _(3 s) ☼ P _(3 s) ☼☼ P _(3 s) ● ☼		stran 24

* transponderskemu ključu ali transponderski kartici
P_() = zadrževalni čas kartice za programiranje v sekundah,
T_() = zadrževalni čas transponderskega ključa/kartice
v sekundah,

☼ LED utripa zeleno
○ LED sveti zeleno
☼ LED utripa oranžno/rdeče
● LED sveti oranžno/rdeče