



# GIRA

## Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX\_44

**Productdesign**  
Phoenix Design, Stuttgart

**Gira designconfigurator**  
[www.designconfigurator.gira.com](http://www.designconfigurator.gira.com)




## Waterbestendig en robuust

Gira TX\_44 is een zeer robuust schakelaarprogramma, perfect voor buitentoepassingen, in vochtige ruimtes en in het interieur. Gira TX\_44 kan spatwaterdicht IP44 worden geïnstalleerd en is daarmee zeer geschikt voor gebruik in de tuin, op balkons of op terrassen. Door de integratie van de basiselementen van Gira System 55 beschikt Gira TX\_44 over uitgesproken veelzijdige functies, waaronder datacommunicatie-techniek en KNX.

### Kenmerken

- Alle functies uit het Gira deurcommunicatiesysteem kunnen worden geïntegreerd.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Afdekramen Gira TX\_44 kunnen in de Gira energie- en lichtzuilen worden geïntegreerd.
- Basiselementen uit Gira System 55 kunnen worden geïntegreerd door middel van adapterraam.
- Materiaal is slagvast en onbreekbaar, balveilig, halogeenvrij, uv-bestendig, weerbestendig en microbiologisch zonder bezwaren.
- Chemische bestendigheid van de varianten antraciet en kleur aluminium voldoet aan DIN 68 861, blootstellingsgroep 1B.
- Beveiligd tegen diefstal door de montage met Torx-schroeven.
- Verhoogde beveiliging tegen diefstal bij gebruik van Tri-Wing-schroeven.
- Inbouwmontage spatwaterdicht (IP44).
- Inbouwmontage (IP20).

### Afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 110	H 86	D 16,3
Afdekraam 2-voudig:	B 110	H 157	D 16,3
Afdekraam 3-voudig:	B 110	H 229	D 16,3
Afdekraam 4-voudig:	B 110	H 300	D 16,3
Hoekradius:	R 0,5		

### Technische gegevens

Platform:	waterdicht inbouw
Materiaal:	thermoplast (ASA)
Montagewijze:	inbouw
Beschermingsklasse:	IP20, IP44

### Varianten



Zuiver wit  
glanzend  
(vergelijkbaar  
met RAL 9010)

Kleur  
aluminium  
(gelakt)

Antraciet  
(gelakt)