

Gira Project Assistant (GPA) – Notas de la versión

Versión de software: 6.1

Fecha: 24/09/2026

1. Contenido

Con la versión del sistema de 2026, se entregarán las siguientes versiones de software:

Gira Project Assistant – Versión 6.1, véase Página 1

Servidor Gira One – Versión 4.0.465, véase Página 5

Gira X1 - Versión 4.0.350, véase Página 8

Gira G1 (2.ª gen.) – Versión 1.2.18, véase Página 12

Gira G1 XS – Versión 3.6.4, véase Página 13

Gira G1 (1.ª gen.) – Versión 3.6.4, véase Página 14

Aplicación Gira Smart Home – Versión 6.1, véase Página 14

2. Gira Project Assistant

2.1. Nota importante

Gira L1 dejará de estar disponible a partir de diciembre de 2027.

Tenga esto en cuenta al planificar nuevos proyectos o ampliaciones del sistema.

2.2. Nuevas funciones y ampliaciones

Compatibilidad con nuevas funciones de dispositivos y sistemas

- Compatibilidad con las nuevas funciones de los dispositivos del sistema Gira One, versión 4
- Compatibilidad con las nuevas funciones de los dispositivos de Gira X1, versión 4

Idiomas disponibles

- GPA 6.1 ahora también está disponible en francés y polaco.

Puntos de datos

- La ventana de datos ahora se abre como una ventana no modal y puede permanecer abierta de forma permanente durante la planificación.
- Los puntos de datos se pueden asignar mediante la función de arrastrar y soltar “Drag & Drop”.
- El valor inicial de un punto de datos (p. ej., “Leer desde el bus KNX”) puede configurarse simultáneamente para varios puntos de datos mediante la función de selección múltiple.
- Las direcciones de grupo utilizadas, tanto desde los puntos de datos de direcciones de grupo como desde las integraciones KNX, pueden copiarse en el portapapeles.

Editor de lógica

Mejoras generales

- Compatibilidad con copiar y pegar áreas de lógica seleccionadas. La selección se realiza con CTRL + botón izquierdo del ratón.
- La función de copiar y pegar está disponible tanto dentro de un proyecto como en varios proyectos.
- Los puntos de datos ya asignados pueden eliminarse desde la barra de propiedades de un bloque.
- Al abrir una hoja de lógica por primera vez, la vista se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de forma visible.
- La comprobación de las páginas de lógica ha sido completamente reformulada (véase la sección “Reformulación de la comprobación de las páginas de lógica”).

Notas y documentación

- Con el nuevo bloque de notas, es posible añadir indicaciones y descripciones directamente a la hoja de lógica.
- Ahora todos los bloques disponen de un campo de notas integrado.
- Los bloques pueden representarse en seis colores distintos para mejorar la claridad de las lógicas complejas.

Textos de estado personalizados para los consumidores de Gira One

- Ahora es posible modificar los textos de estado de los consumidores directamente en el GPA en los proyectos de Gira One. La edición de los textos de estado está disponible cuando el GPA se encuentra en modo de “navegación libre”.

Ampliaciones de la comprobación de proyectos para Gira One

Se han añadido las siguientes nuevas comprobaciones y advertencias:

- Funciones de calefacción y climatización
 - Advertencia si se han conectado consumidores de calefacción o de calefacción y refrigeración a un actuador de calefacción sin que se haya asignado al menos un sensor de temperatura.
 - Advertencia si se han conectado consumidores de calefacción o refrigeración a un actuador de calefacción, pero no existe una entrada binaria para cambiar entre el modo de calefacción y el de refrigeración.
 - Advertencia si el consumidor ha conectado la “demanda de calor” a un canal de actuador de conmutación sin utilizar el canal de sensor requerido para el actuador de calefacción.
- Protección solar
 - Advertencia si se han asignado consumidores de sombreado a un sistema de protección solar sin haber registrado previamente los tiempos de desplazamiento obligatorios.
- Asignaciones de actuadores
 - Advertencia si se han detectado consumidores creados a los que no se les ha asignado ningún actuador. Esto no incluye Philips Hue, escenarios, cámaras IP, dispositivos Sonos ni dispositivos eNet. Todos los consumidores afectados se enumeran de forma individual.

Otras mejoras

- El nombre de usuario ha sido eliminado de la lista de deshacer/rehacer, lo que permite disponer de más espacio para mostrar las entradas.
- Nota para proyectos con varios dispositivos IP:
El servidor de visualización (servidor Gira One o Gira X1) siempre debe ser el último dispositivo en ponerse en marcha.
- Ahora, el número del conjunto de escenarios se muestra en el panel de propiedades de la función del conjunto de escenarios.

Reformulación de la comprobación de las páginas de lógica

La comprobación de las páginas de lógica en el editor de lógica se ha reformulado completamente. Los cambios afectan a la evaluación de las entradas, los parámetros y las salidas.

- Entradas
Hasta ahora, todas las entradas no conectadas generaban un mensaje de error. A partir de GPA 6.1, se establece una distinción entre las entradas obligatorias y las opcionales:
 - En el futuro, las entradas opcionales no conectadas generarán una advertencia si están configuradas como visibles.
 - Las entradas obligatorias no conectadas seguirán generando un error.
- Ejemplos
 - La entrada "Trigger" del bloque "Entrada" genera una advertencia cuando no hay conexión.
 - La entrada del bloque "Salida" sigue generando un error.
- Parámetro
Hasta ahora, todos los parámetros no establecidos se consideraban errores. A partir del GPA 6.1 se aplica lo siguiente:
 - Los parámetros obligatorios no especificados generan un error.
 - Los parámetros opcionales no especificados no generan errores ni advertencias.

Nota

El atributo "obligatorio" debe establecerse de forma explícita durante el desarrollo de un bloque. Si falta esta identificación, un parámetro funcionalmente obligatorio no podrá ser detectado como error por el sistema de comprobación de la lógica.

En el futuro, los parámetros opcionales ya no tendrán que ser obligatoriamente asignados con valores únicamente para evitar mensajes de error.

- Salidas
Hasta ahora, las salidas no conectadas no se consideraban ni errores ni advertencias. A partir del GPA 6.1 se aplica lo siguiente:
 - Las salidas obligatorias no conectadas generarán un error.
 - Las salidas opcionales no conectadas generarán una advertencia si son visibles en la hoja de lógica.

Nota

En los proyectos existentes, ahora es posible detectar errores o advertencias que no eran visibles en versiones anteriores de GPA.

- - Los errores se producen debido a las salidas obligatorias no conectadas.
- - Las advertencias se generan a partir de las salidas opcionales que son visibles pero no están conectadas.

Para solucionar el problema, se pueden conectar las salidas afectadas a las entradas correspondientes, ocultarlas o, si no son necesarias, eliminar los bloques correspondientes.

2.3. Errores subsanados

Los siguientes errores se han corregido en la versión 6.1 de GPA:

- Error de visualización en la tabla de canales de los dispositivos Gira One
- Errores de ordenación de conjuntos de escenarios y escenarios dentro de proyectos Gira X1
- Después de eliminar una función de acceso remoto de Gira S1, no se puede volver a añadir

2.4. Requisitos del sistema

La instalación y el funcionamiento del GPA 6.1 exigen los siguientes requisitos mínimos:

- Sistemas operativos compatibles
Windows 11 (64 bits, arquitecturas Intel, AMD y ARM)
- Espacio libre en el disco duro
16 GB como mínimo
- Memoria principal (RAM)
8 GB como mínimo

2.5. Versiones de firmware de dispositivos compatibles para la planificación y la puesta en marcha

Con la versión 6.1 del GPA, se pueden planificar y poner en marcha las siguientes versiones de firmware de dispositivos:

- Gira F1 – Versión 1.1.972
- Gira G1 – Versión 3.6.4
- Gira G1 (2.ª generación) – Versión 1.2.18
- Gira G1 XS – Versión 3.6.4
- Gira L1 – Versión 2.5.149
- Servidor Gira One – Versión 4.0.465
- Gira S1 (versión del dispositivo I00 y I01) – Versión 6.2.28
- Gira S1 (versión del dispositivo a partir de I02) – Versión 7.0.42
- Interfaz de datos IP del SIC de Gira – Versión 1.1.43
- Gira X1 – Versión 4.0.350
- Acceso remoto ise 7.1.245
- Módulo de intercomunicación IP System 106 – Versión 1.1.22
- Intercomunicador interior de vídeo IP – Versión 1.1.19

Nota: Asegúrese de que las versiones de firmware de los dispositivos instalados se correspondan con la versión del GPA utilizada. Solo así se garantiza una planificación y una puesta en marcha libres de errores.

2.6. Actualización de proyectos GPA y dispositivos

Para actualizar correctamente los proyectos GPA y los dispositivos como el servidor Gira One o el Gira X1, recomendamos seguir el procedimiento que se muestra en el siguiente vídeo:

https://youtu.be/cVeE_sNuZtw

3. Servidor Gira One

3.1. Nuevos dispositivos

- Sensor meteorológico con central meteorológica, n.º ref. 5146 00
- Central meteorológica, n.º ref. 5147 00
- Sensor meteorológico, n.º ref. 8380 00
- Actuador DALI Colour de 4 elementos, n.º ref. 2113 00
- Sensor táctil 4.70, Komfort de 1 elemento, n.º ref. 5341 ..
- Sensor táctil 4.70, Komfort de 2 elementos, n.º ref. 5342 ..
- Sensor táctil 4.70, Komfort de 4 elementos, n.º ref. 5344 ..

3.2. Nuevas funciones

Información meteorológica directamente en la visualización

Ahora es posible visualizar directamente los datos meteorológicos locales proporcionados por la central meteorológica. Los usuarios reciben información meteorológica actualizada directamente en la superficie de mando de su Smart Home y pueden utilizarla para crear automatizaciones personalizadas.

Sistema automático de protección solar

El nuevo sistema automático de protección solar permite el control de sombreado de forma automática en función de las condiciones meteorológicas. De esta manera, los espacios están mejor protegidos contra el sobrecalentamiento y se mejora la comodidad en el hogar.

Conmutación día/noche

Con el nuevo sistema de conmutación día/noche, es posible automatizar diversas funciones. De esta manera, es posible controlar la iluminación, el sombreado y otras funciones de forma cómoda y según las necesidades, dependiendo de si se utiliza el sistema durante el día o la noche.

Funciones de seguridad de protección contra tormentas y precipitaciones

La nueva central meteorológica permite controlar de forma profesional y segura persianas venecianas y enrollables, toldos y tragaluces, protegiéndolos de tormentas y precipitaciones.

Funciones avanzadas de la central meteorológica

La página web del servidor Gira One se ha ampliado para incluir una sección dedicada a la central meteorológica, ofreciendo así información adicional y opciones de configuración mejoradas.

Nuevas funciones DALI

Gira One es ahora compatible con el estándar DALI-2:

- Regulación DALI
- DALI Tunable White (TW)
- DALI RVA
- DALI RVAB
- Desconexión en stand-by DALI

De esta forma, es posible integrar los modernos sistemas de iluminación DALI-2 en los proyectos de Gira One.

Nueva función de teclas

Todos los dispositivos de mando Gira, desde los pulsadores hasta los sensores táctiles, ahora también son compatibles con la función de teclas, lo que permite controlar una función específica con una tecla, como encender, apagar o regular la intensidad de las luces con una sola tecla.

Nota sobre proyectos en curso:

Tras la actualización, es necesario volver a localizar los terminales afectados para poder utilizar todas las nuevas funciones.

Acceso a URL

La nueva función de acceso a URL permite que los sistemas y servicios externos se integren fácilmente en procesos automatizados.

Nota:

En el Gira G1 (2.ª gen.), se muestra el acceso a URL como una vista superpuesta en modo de compatibilidad, es decir, como un acceso a URL dentro de la vista de la aplicación.

Por lo tanto, es posible que sigan produciéndose limitaciones en la visualización de páginas web, como ha ocurrido hasta ahora.

Configuración avanzada de cámaras IP con GPA

Las cámaras IP pueden preconfigurarse ya en la fase de planificación del proyecto GPA con funciones adicionales, como la transmisión de vídeo RTSP. Esto facilita la puesta en marcha y acelera la integración de los sistemas de cámaras.

Nota:

Actualmente, el Gira G1 (2.ª gen.) no es compatible con la visualización de transmisiones de vídeo RTSP.

3.3. Mejoras

Integración avanzada de Sonos

El número máximo de altavoces Sonos compatibles por proyecto se ha incrementado a 25 dispositivos. Esto permite ahora realizar instalaciones de mayor tamaño de forma sencilla y cómoda.

Ampliación para el actuador de calefacción

Para los actuadores de calefacción, se ha introducido un nuevo parámetro que permite ajustar el tiempo de ciclo PWM para adaptarlo a los tiempos de ciclo de las bombas de calor.

3.4. Nuevas interfaces

API REST de Gira

Con la nueva API REST de Gira, se dispone de una interfaz moderna que permite integrar funciones e información seleccionadas del servidor Gira One en aplicaciones y sistemas externos.

3.5. Errores subsanados

Aplicación Smart Home

- La asignación de las temperaturas interior y exterior se puede adaptar en la aplicación Smart Home.
- Se han solucionado numerosos problemas de visualización en iPhone, iPad, Windows y en diferentes vistas de la aplicación.
- Las traducciones vuelven a mostrarse correctamente en varios lugares.
- Se ha mejorado la configuración del acceso remoto y se han corregido errores de visualización.
- La visualización de imágenes y transmisiones de vídeo desde cámaras remotas se ha estabilizado.

Calefacción y aire acondicionado

- Tras la puesta en marcha, la visualización de la temperatura nominal y del modo de funcionamiento en el actuador de calefacción vuelve a funcionar de forma fiable.
- Se ha mejorado la visualización de los valores de temperatura y humedad.

Philips Hue

- La estabilidad de la conexión con Hue Bridge ha mejorado tras los reinicios y las pérdidas de alimentación eléctrica.
- Los escenarios y los valores preajustados se vuelven a aplicar de forma fiable.
- Se han solucionado los problemas de visualización y traducción en la superficie de mando.

Escenarios y automatización

- Los escenarios siguen pudiendo utilizarse correctamente incluso después de realizar cambios en los relojes temporizadores.
- Se ha mejorado la transferencia de selecciones de escenarios entre GPA y la aplicación Smart Home, evitando así que se sobrescriban las configuraciones del usuario final.
- Ahora es posible instalar 28 relojes de función para controlar los consumidores de calefacción y refrigeración.

Sonos

- Se ha mejorado la asignación de favoritos y altavoces.
- Se han solucionado los problemas relacionados con la visualización de la información sobre los álbumes.
- Se ha mejorado la estabilidad del control de Sonos.

Mantenimiento remoto y puesta en marcha

- La detección de servidores Gira One mediante mantenimiento remoto se ha acelerado.

Dispositivos y planificación

- Se han corregido los datos incorrectos del dispositivo.
- Las mejoras en las páginas web de los dispositivos garantizan una visualización más coherente de los valores de estado.
- Se han resuelto varios problemas relacionados con el diseño, la puesta en marcha y el control.

3.6. Errores conocidos

- En el Gira G1 (1.ª gen.), la temperatura exterior solo puede seleccionarse a través del GPA y no directamente desde el Gira G1 (1.ª gen.).
- En el caso de los consumidores de persianas enrollables eNet, los relojes temporizadores generados automáticamente pueden diferir de los valores estándar esperados.
- En la aplicación Smart Home para iOS, actualmente no es posible cambiar el nombre de las funciones si estas no están asignadas a una categoría técnica. Una vez asignadas a una categoría técnica, es posible realizar la configuración.
- Al utilizar etiquetas NFC, puede seguir ejecutándose una acción de conmutación predefinida incluso después de que se haya revocado el permiso del usuario para dicha función. Como alternativa, se debe crear un nuevo usuario sin acceso a esta función.
- Las cámaras IP (configuradas a través de la aplicación) y localizadas mediante GPA no pueden ser editadas manualmente en la aplicación Smart Home en este momento. También se puede añadir una nueva función de cámara IP a la aplicación.
- En la aplicación Gira Smart Home, al editar escenarios GPA preconfigurados, es posible que no se muestren todas las funciones de iluminación DALI (DALI TW/RVA/RVAB) que se hayan realizado en el escenario. Por esta razón, la selección mostrada puede no corresponderse con el comportamiento real del escenario.
Para ajustar el comportamiento de un escenario, es necesario seleccionar manualmente las funciones correspondientes y guardar los valores deseados o adoptar los valores actuales.

4. Gira X1

4.1. Nuevas funciones

Información meteorológica y climática

Los datos meteorológicos y la información climática pueden integrarse en una plantilla de visualización central.

Función automática con transmisor de valor umbral

Ahora es posible controlar las automatizaciones de forma centralizada y configurar los valores umbral correspondientes.

Indicación de varios estados

Se pueden combinar hasta 300 estados y datos en una única pantalla.

- Visión general más rápida de los estados más importantes de las instalaciones.
- Presentación concisa de información compleja.
- Visualización personalizable de los datos operativos clave.

Tutoriales en vídeo sobre los bloques de varios estados

Para ayudarle en la configuración y el uso de los bloques de varios estados, disponemos de tres tutoriales en YouTube. Los vídeos explican paso a paso los casos de uso más importantes y ofrecen consejos prácticos para la planificación de proyectos.

- Vídeo 1: Entradas y valores de varios estados (enlace: <http://link.gira.de/videowbt1>).
Aprenda a configurar y utilizar de forma efectiva las entradas de varios estados y sus valores.
- Vídeo 2: Grupos y categorías de varios estados (<http://link.gira.de/videowbt2>).
Descubra cómo configurar grupos y categorías para presentar y organizar de forma clara varios estados.
- Vídeo 3: Opciones de formato para valores binarios (<http://link.gira.de/videowbt3>).
Este vídeo muestra las diferentes opciones para visualizar y formatear valores binarios dentro de los bloques de varios estados.

Nota:

Aquí tiene un ejemplo de proyecto GPA, al que puede acceder a través de la ayuda del bloque lógico.

Calefacción y refrigeración con especificación de valor nominal relativo

El uso de las funciones de calefacción y refrigeración se ha ampliado, permitiendo ahora también la especificación de valor nominal relativo con el Gira X1.

Acceso a URL como vista superpuesta con mayor compatibilidad

Ahora es posible visualizar sitios web y contenido en línea utilizando la nueva plantilla de visualización.

Nota:

En el Gira G1 (2.ª gen.), se muestra el acceso a URL como una vista superpuesta en modo de compatibilidad, es decir, como un acceso a URL dentro de la vista de la aplicación.

Por lo tanto, es posible que sigan produciéndose limitaciones en la visualización de páginas web, como ha ocurrido hasta ahora.

Cámara IP con transmisiones de vídeo RTSP

Ahora es posible integrar cámaras IP en la aplicación Gira Smart Home mediante transmisiones de vídeo RTSP.

Nota:

Actualmente, el Gira G1 (2.ª gen.) no es compatible con la visualización de transmisiones de vídeo RTSP.

Compatibilidad ONVIF para cámaras IP

La aplicación Gira Smart Home permite ahora configurar cámaras IP compatibles con ONVIF (perfil S), lo que facilita la detección e integración rápida de cámaras IP compatibles.

4.2. Nuevos bloques lógicos

Con la versión 4.0 del firmware, se han añadido 7 nuevos bloques lógicos para la nueva función "Indicación de varios estados":

- Indicación de varios estados – Salida
- Indicación de varios estados – Entradas
- Indicación de varios estados – Grupos
- Indicación de varios estados – Categorías
- Indicación de varios estados – Valor
- Indicación de varios estados – Consumo y producción

Bloque lógico adicional:

- Notas

4.3. Ampliaciones y mejoras

Compatibilidad ampliada con iluminación RVA y RVAB (3 y 6 bytes)

El control de color ahora también es compatible con puntos de datos de 3 y 6 bytes, lo que permite una planificación más rápida y un funcionamiento más fiable.

Información ampliada sobre el estado

Para las funciones de interruptores, pulsadores y persianas, existen funciones adicionales de estado y bloqueo que son compatibles con los actuadores de conmutación y de persianas de Gira.

Integración avanzada de Sonos

El número máximo de altavoces Sonos compatibles por proyecto se ha incrementado a 25 dispositivos.

Aumento de los recursos del sistema

Los límites utilizables de memoria flash y RAM se han ampliado

Compatibilidad con DPT 2.xxx

Ahora es posible utilizar el tipo de punto de datos DPT 2.xxx.

Nota:

Esta ampliación no está disponible para el Gira L1.

4.4. Errores subsanados

Aplicación Gira Smart Home

- La estabilidad y la facilidad de uso de la aplicación Smart Home se han mejorado aún más en todas las plataformas compatibles. Se han solucionado varios problemas de visualización en los diálogos, las vistas de lista y las pantallas de configuración.
- Se ha mejorado el uso mediante etiquetas NFC en Android. Ahora es posible transferir y activar escenarios de forma fiable mediante etiquetas NFC.
- Se ha mejorado la visualización de la configuración del acceso remoto y la introducción de datos de autenticación.
- Se han corregido los nombres de las funciones, su visualización en el asistente de funciones y distintas traducciones.
- Se ha mejorado la estabilidad de Windows Client. Se han solucionado los problemas y las limitaciones relacionados con el uso de la pantalla táctil.
- Se ha mejorado la visualización en iPhone, iPad y al cambiar el tamaño de las ventanas.
- Se ha mejorado la visualización de las funciones de audio. Ahora la información sobre el contenido multimedia se muestra de forma más fiable.
- El uso y la visualización de distintas funciones se han optimizado aún más en Android, iOS y Windows.
- Windows Client ahora también admite correctamente nombres de usuario que contienen caracteres especiales.
- Se ha mejorado el funcionamiento de los reguladores de temperatura. Ahora, los límites de los valores nominales definidos también se tienen en cuenta de forma fiable al utilizar el ratón.

Philips Hue

- La comunicación con Philips Hue se ha optimizado en varios aspectos.
- Ahora se detectan y solucionan de forma más fiable las interrupciones de conexión con el Hue Bridge tras los reinicios o pérdidas de alimentación eléctrica.
- Los cambios de estado realizados desde la aplicación Hue se muestran ahora de forma más fiable en la aplicación Smart Home.
- Se ha mejorado la sincronización de varios elementos de visualización para una misma luminaria Hue.
- El número máximo de luminarias Hue que se pueden integrar es ahora de 30.
- Se han solucionado varios problemas relacionados con el control y la selección de colores.

Sonos

- La estabilidad de la conexión de Sonos se ha mejorado aún más.
- Se han reducido las pérdidas de conexión durante el funcionamiento prolongado.
- El control de los altavoces Sonos vuelve a funcionar de forma más fiable.
- Se ha optimizado la asignación y selección de favoritos en Sonos.
- Se han corregido errores de visualización en escenarios que incluyen componentes de Sonos.

Acceso remoto y cámaras

- Se ha mejorado el acceso remoto en varias áreas.
- Ahora es posible visualizar de forma más fiable los diagramas y las imágenes de las cámaras mediante acceso remoto.
- Se ha optimizado la detección de interrupciones en la conexión de dispositivos externos.
- Las mejoras en el acceso a URL externas y en las conexiones con el portal aumentan la fiabilidad de la visualización.

Automatización y funciones de temporizador

- Se ha mejorado la fiabilidad de las funciones de temporización y automatización.
- Los tiempos de conmutación que no se ejecutan de forma esporádica ahora se procesan correctamente.
- Ahora es posible configurar 28 relojes de función para controlar las funciones de calefacción y refrigeración.
- Se ha optimizado el comportamiento de los escenarios para evitar las repeticiones de telegramas no deseadas.

Sistema y puesta en marcha

- La puesta en marcha y la comunicación con el servidor se han optimizado aún más.
- Las indicaciones de estado y la información del sistema se vuelven a visualizar de forma correcta.
- Se ha mejorado la gestión del almacenamiento, lo que permite procesar de manera más fiable proyectos con una amplia gama de funcionalidades.
- Se ha mejorado el proceso de registro en el sitio web del dispositivo, especialmente para los usuarios de Mozilla Firefox.
- La detección y visualización del estado de los dispositivos es ahora más estable y coherente en general.

4.5. Errores conocidos

- En el Gira G1 (1.ª gen.), la temperatura exterior solo puede seleccionarse a través del GPA y no directamente desde el Gira G1 (1.ª gen.).
- En los dispositivos iOS, es posible que las cámaras IP con transmisión de vídeo en formato H.264 no muestren la imagen, ya que Apple no es compatible con este códec.
- En la aplicación Smart Home para iOS, actualmente no es posible cambiar el nombre de las funciones si estas no están asignadas a una categoría técnica. Una vez asignadas a una categoría técnica, es posible realizar la configuración.
- Al utilizar etiquetas NFC, puede seguir ejecutándose una acción de conmutación predefinida incluso después de que se haya revocado el permiso del usuario para dicha función. Como alternativa, se debe crear un nuevo usuario sin acceso a esta función.
- En los terminales iOS, al cambiar entre diferentes perfiles de usuario, puede producirse un error al intentar acceder de forma remota, especialmente si el acceso se realiza desde una red Wi-Fi diferente.
- Las cámaras IP (configuradas a través de la aplicación) y localizadas mediante GPA no pueden ser editadas manualmente en la aplicación Smart Home en este momento. También se puede añadir una nueva función de cámara IP a la aplicación.

5. Gira G1 (2.ª gen.)

5.1. Nuevas funciones

Las nuevas funciones solo están disponibles en versiones de servidor 4.0 o superiores.

Gira X1 Client

- La vista de lista está disponible en el Gira G1 (2.ª gen.).
- Nuevas plantillas de visualización:
 - Información meteorológica y climática
 - Indicación de varios estados
 - Sensor de valores umbral
 - Calefacción y refrigeración con especificación de valor nominal relativo
- Ampliación de la biblioteca de iconos con 400 iconos adicionales
- Actualización de las plantillas de visualización existentes:
 - Se pueden mostrar datos de estado ampliados para las funciones de interruptores, pulsadores y persianas.

Gira One Client

- La vista de lista está disponible en el Gira G1 (2.ª gen.).
- Nuevas plantillas de visualización:
 - Información meteorológica y climática
 - Sistema automático de protección solar
 - Conmutación día/noche
- Ampliación de la biblioteca de iconos con 400 iconos adicionales

5.2. Correcciones de fallos realizadas

Gira X1 Client

- El Gira G1, como dispositivo de mando de habitaciones, también muestra la habitación seleccionada como habitación de inicio en la pantalla.
- Cambiar el perfil implica la pérdida de la habitación configurada como habitación de inicio.
- Al deslizar el dedo por la plantilla de temperatura, el valor nominal cambia.
- Tras reiniciar el sistema, la retroiluminación de la pantalla puede permanecer encendida de forma esporádica.
- Al reactivar el dispositivo, solo se activa la retroiluminación.

Gira HomeServer Client

El dispositivo solo muestra una pantalla blanca cuando está en funcionamiento.

5.3. Limitaciones conocidas

- Gateway para IP del SIC:
No hay reconexión automática en caso de cambio de dirección IP, incluso con Autodiscovery activo
- Reinicio retardado:
Puede ocurrir si el reinicio se produce poco después de una llamada externa de puerta a través del gateway para IP del SIC
- Gira X1 Client:
Para utilizar las nuevas funciones de simulación de presencia añadidas al GPA, es necesario reiniciar previamente el Gira G1

6. Gira G1 XS

6.1. Nota

Con la versión 3.6.4 se ha implementado un modo de compatibilidad para el Gira G1 XS. Esto permite su funcionamiento con los servidores Gira One y Gira X1 a partir de la versión 4.0. La nueva versión del Gira G1 XS no incluye ampliaciones de funciones.

Las nuevas funciones del servidor, a partir de la versión 4.0, solo son compatibles con el Gira G1 (2.^a generación). Las funciones compatibles y no compatibles se detallan en una lista de compatibilidad disponible en la sección de ayuda del GPA.

6.2. Funcionamiento y ámbito de aplicación

Funciones compatibles del Gira G1 XS

- Se puede utilizar como Client para el Gira X1 o el servidor Gira One
- También se puede utilizar como dispositivo de mando de habitación mediante la puesta en marcha con ETS.
- Intercomunicación integrable mediante:
 - Gateway para IP del SIC
 - SIP Client

Características no compatibles del Gira G1 XS:

- Gira HomeServer (HS Client)
- Gira eNet
- WLAN

6.3. Limitaciones conocidas

- Los nuevos iconos (a partir de la versión 4.0 del servidor) no se muestran en el Gira G1 XS.
- Problemas de sincronización con Philips Hue. Los cambios solo se aplicarán correctamente tras reiniciar el sistema.
- Problemas de actualización en un proyecto GPA. La actualización solo es posible sin asignación de proyectos o a través de la página web del dispositivo.

7. Gira G1 (1.^a gen.)

7.1. Nota

Con la versión 3.6.4 se ha implementado un modo de compatibilidad para el Gira G1 (1.^a generación). Esto permite su funcionamiento con los servidores Gira One y Gira X1 a partir de la versión 4.0. La nueva versión del Gira G1 (1.^a generación) no incluye ampliaciones de funciones.

Las nuevas funciones del servidor, a partir de la versión 4.0, solo son compatibles con el Gira G1 (2.^a generación). Las funciones compatibles y no compatibles se detallan en una lista de compatibilidad disponible en la sección de ayuda del GPA.

8. Aplicación Gira Smart Home

8.1. Nuevas funciones en la aplicación Smart Home

Widgets para iOS y Android

Los principales escenarios de Smart Home pueden utilizarse directamente a través de widgets en terminales móviles. Es necesario tener activado el acceso remoto.

Apple CarPlay

Ahora también es posible utilizar algunos escenarios de Smart Home a través de Apple CarPlay. Es necesario tener activado el acceso remoto.

Siri y atajos de Apple

Ahora es posible ejecutar escenarios de forma sencilla mediante comandos de voz a través de los atajos de Siri y la aplicación de atajos de Apple. Es necesario tener activado el acceso remoto.

Más de 900 iconos disponibles

La biblioteca de iconos se ha ampliado con más de 400 nuevos iconos, lo que ofrece muchas más posibilidades para personalizar la visualización.

Habitación de inicio personalizada

Ahora los usuarios pueden definir su habitación de inicio preferida. La aplicación se abre directamente en la vista deseada.