


**De radio voor inbouwinstallatie**  
Hoogwaardige luidspreker met een zuiver geluid, bedienings-element met display en capacitieve toetsen, optionele aansluiting van een tweede luidspreker en externe muziekbronnen via docking station of cinch-contactdoos.

# GIRA

## Gira-inbouwradio RDS

### Muziek die uit de wand komt



Gira-inbouwradio RDS met docking station,  
Gira E2, zuiver wit glanzend

### Gira-inbouwradio RDS

De Gira radio RDS steekt eenvoudig in de wand – net als lichtschakelaars en wandcontactdozen. Zo worden losliggende kabels vermeden en blijven werk- en opbergruimtes vrij.

Het capacitieve sensorvlak kan met een lichte aanraking eenvoudig en intuïtief worden bediend. Voor extra comfort zorgt het briljante display met RDS-functie voor weergave van zendernaam, frequentie en tijd.

Met zijn hoogwaardige luidspreker biedt de Gira radio RDS een zuiver geluid – bij aansluiting van een extra luidspreker zelfs in stereokwaliteit. De luidsprekers kunnen direct naast het bedieningselement van de radio worden aangebracht of met een 2-aderige leiding op een afstand van maximaal 20 m. De radio detecteert zelf de aangesloten luidsprekers en schakelt automatisch om tussen stereo en mono.

### Licht en muziek met één druk op de knop

Met de geïntegreerde parallel-aansluiting 230V kan de functionaliteit van de radio worden uitgebreid. Wanneer hierop bijvoorbeeld een automatic-schakelaar of de badkamerverlichting is aangesloten, wordt tegelijk met het licht ook de radio automatisch in- en uitgeschakeld.

### Kenmerken

- Frequentiebereik: 87,50 tot 108,00 MHz
- RDS-functie: wanneer de ontvanger zender een RDS-sigitaal uitzendt, wordt de zendernaam groot en de zenderfrequentie klein op het display weergegeven. In dat geval wordt tevens de huidige tijd weergegeven, zonder dat daarvoor instellingen hoeven te worden uitgevoerd.
- Capacitieve sensortechnologie: voor de bediening hoeven de toetsen van de radio maar licht te worden aangeraakt. Zeer comfortabel: om in te schakelen hoeft niet precies het aan/uit-vlak te worden aangeraakt, maar gewoon een willekeurige plek op het complete bedieningsvlak.
- Slaapstand: 30 minuten na het activeren van de slaapstand schakelt de radio vanzelf uit.
- Zendergeheugen: bij de eerste inbedrijfstelling worden de twee sterkste zenders automatisch in twee zendergeheugen opgeslagen, door lang op de geheugentoets te drukken kunnen deze naar wens opnieuw worden toegewezen.



Gira-inbouwradio RDS,  
Gira E2, zuiver wit glanzend



Tweevoudige combinatie  
drukvlakschakelaar/  
CEBEC wandcontactdoos,  
Gira E2, zuiver wit glanzend

### Gira docking station

Met het Gira docking station kunnen externe muziekbronnen aan de Gira radio RDS of aan een stereo-installatie worden gekoppeld. De muziekoverdracht werkt draadloos via Bluetooth, zodat mobiele eindapparatuur niet hoeft te worden aangesloten. Op deze manier is het ook mogelijk muziek te beluisteren van bronnen als laptops. Ook internetradiozenders, die via een geschikt apparaat op het thuisnetwerk worden ontvangen, kunnen via het docking station door de Gira radio RDS worden weergegeven.

Met de apart verkrijgbare cinch-contactdoos kunnen bovendien andere externe bronnen zoals MP3-spelers worden aangesloten.

### Blinde afdekplaat

Het Gira docking station is ook verkrijgbaar met een fraaie blinde afdekplaat: een perfecte oplossing wanneer geen laadfunctie nodig is, maar alleen de muziekweergave via Bluetooth gebruikt wordt. Of wanneer uit visuele overwegingen of voor de reiniging een glad oppervlak gewenst is.

### Verwisselbare opzetstukken

Met drie verwisselbare opzetstukken, die met een zwenkmechanisme snel en eenvoudig kunnen worden verwisseld, is het Gira docking station compatibel met alle gangbare oplader-aansluitingen: met verwisselbare opzetstukken voor Apple 30-pins, Apple Lightning of USB Micro-B kunnen de meest uiteenlopende smartphones en MP3-spelers worden aangesloten om ze op te laden.

### Vast geïnstalleerde oplader

Steeds meer smartphones en MP3-spelers leiden tot steeds meer opladers en kabelkluwens in uw huishouden – en het wordt steeds lastiger om het juiste apparaat te vinden. Met het Gira docking station hebben vanaf nu alle apparaten een gezamenlijk vast laadstation. Met de gemakkelijk verwisselbare opzetstukken kan eenvoudig worden omgeschakeld van het ene naar het andere apparaat.


Hiervoor kan het docking station ook zonder inbouwradio worden geïnstalleerd, zonder muziekoverdracht.



Gira inbouwradio RDS en Gira docking station, Gira E2, zuiver wit glanzend



Gira docking station als oplader



Gira inbouwradio RDS en Gira docking station, blinde afdekplaat, Gira E2, zuiver wit glanzend



Opzetstuk docking station voor Apple 30-pins




Opzetstuk docking station voor USB Micro-B

## Veelzijdige combinatie- mogelijkheden


Bedieningselement, luidspreker en docking station kunnen op verschillende manieren onderling worden gecombineerd. De combinatie kan gezamenlijk onder een designafdekraam worden gemonteerd of vrij over verschillende installatielocaties worden verdeeld.

### Installatievoorbeelden Gira-inbouwradio RDS


---



Luidspreker en bedieningselement geïnstalleerd in een tweevoudig afdekraam




Luidspreker en bedieningselement elk in een enkelvoudig afdekraam




Luidspreker in een enkelvoudig afdekraam, cinch-contactdoos en bedieningselement in een tweevoudig afdekraam, luidspreker geïnstalleerd in een enkelvoudig afdekraam

### Combinatievoorbeelden met Gira docking station


---




Luidspreker, bedieningselement en docking station geïnstalleerd in een drievoudig afdekraam



Luidspreker, bedieningselement en docking station geïnstalleerd in een drievoudig afdekraam, luidspreker geïnstalleerd in een enkelvoudig afdekraam



Docking station als stationaire oplader voor smartphones



Docking station met blinde afdekplaat en cinch-contactdoos met stereo-installatie

## Veelzijdig design

Bedieningselement, luidspreker en docking station zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en kunnen geheel naar wens passend bij het interieur worden gecombineerd.



Gira Standard 55  
Bedieningselement en luidspreker  
in crémewit glanzend



Gira E2  
Bedieningselement en luidspreker  
in zuiver wit glanzend



Gira Esprit, glas zwart  
Bedieningselement en aluminium  
Luidspreker in kleur aluminium



Gira Esprit, chroom  
Bedieningselement en luidspreker  
in zwartglaslook



Gira Esprit, glas wit  
Bedieningselement en luidspreker  
in zuiver wit glanzend



Esprit Glas C, ombergrijs  
Bedieningselement en luidspreker  
in crémewit glanzend



Gira Event Clear, zand  
Bedieningselement en luidspreker  
in crémewit glanzend



Gira Event Clear, groen  
Bedieningselement en luidspreker  
in zuiver wit glanzend



Gira Event Clear, aubergine  
Bedieningselement en luidspreker  
in kleur aluminium

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische installatie-  
systemen

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postbus 12 20  
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 2195 602-0  
Fax +49 2195 602-191

www.gira.be  
info@gira.be

Salesmanagers België:

Voor de regio's  
Antwerpen, Limburg en Brabant:  
Geert Lemarcq  
Mobile: 0032 - 476 25 17 96  
geert.lemarcq@gira.be

Voor de regio's  
Oost- en West-Vlaanderen:  
Steven Moreau  
Mobile: 0032 - 474 53 40 41  
steven.moreau@gira.be

Voor de regio's Henegouwen,  
Luik, Luxemburg, Namen,  
Waals-Brabant:  
Guillaume Kalpers  
Mobile: 0032 - 494 91 57 83  
guillaume.kalpers@gira.be

KNX Specialist  
Voor de regio's Henegouwen,  
Luik, Luxemburg, Namen,  
Waals-Brabant:  
Jean-Claude Dahner  
Mobile: 0032 - 478 88 10 50  
Jean-Claude.Dahner@gira.be

KNX Specialist  
Voor de regio's Antwerpen,  
Limburg, Vlaams-Brabant,  
West-Vlaanderen, Oost-  
Vlaanderen:  
Gino Debuyck  
Mobile: 0032 - 479 80 23 72  
gino.debuyck@gira.be

Volg de Gira Community  
op Facebook, Twitter of  
YouTube. Meer informatie:  
www.gira.de/socialmedia



## Montage

- Bedieningselement en luidspreker kunnen apart in een enkelvoudig afdekraam worden geïnstalleerd of gezamenlijk in een tweevoudig tot vijfvoudig afdekraam, zowel verticaal als horizontaal.
- Elke component van de radio wordt in een eigen inbouwdoos geïnstalleerd (advies: diepe inbouwdoos).
- Voor het bedieningselement is een 230V-voeding vereist
- Luidspreker en extra luidspreker van Gira voor stereogebruik kunnen door middel van een 2-aderige leiding elk op max. 20 meter van het bedieningselement worden geïnstalleerd.
- Het docking station of de optionele cinch-contactdoos worden door middel van een 3-aderige leiding op max. 3 meter afstand op het inbouwbaselement van het bedieningselement aangesloten.

Montage in combinatie met andere elektronische componenten kan de ontvangstkwaliteit nadelig beïnvloeden.

## Technische gegevens

Gira-inbouwradio RDS

- Voeding:  
AC 230 V
- Schroefklemmen:  
Netaansluiting 2,5 mm<sup>2</sup>  
Luidspreker-/  
AUX-aansluiting 1,5 mm<sup>2</sup>
- Temperatuurbereik:  
-5 °C tot 50 °C
- Beschermingsgraad: IP 20
- Frequentiebereik:  
87,50 tot 108,00 MHz

Luidspreker

- Impedantie: 8Ω
- Nominale belastbaarheid: 4 W
- Aansluitdraad: ca. 150 mm

Gira docking station

- Voeding:  
AC 230 V
- Schroefklemmen:  
Netaansluiting 2,5 mm<sup>2</sup>  
AUX-aansluiting 1,5 mm<sup>2</sup>
- Temperatuurbereik:  
-5 °C tot 45 °C
- AUX-aansluiting:  
3-aderig, max. 3 m
- Beschermingsgraad: IP 20

## Assortiment

De Gira-inbouwradio RDS is verkrijgbaar als set met een bedieningselement in zwartglaslook en luidsprekerafdekking in de designvarianten

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- F100:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend
- E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
[thermoplast]
- Inbouwradio RDS  
met een luidspreker  
artikelnr. 2280 ..

Optioneel kunnen inbouwradio RDS en luidspreker ook zelf worden samengesteld in diverse kleur- en materiaalvarianten.

Inbouwradio RDS

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- Inbouwradio RDS  
artikelnr. 2284 ..

Luidspreker  
Inbouwradio RDS

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- F100:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend
- E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
[thermoplast]
- Luidspreker inbouw-radio RDS  
artikelnr. 2282 ..

Basiselement docking station  
artikelnr. 2281 00

Opzetstuk docking station  
voor Apple 30-pins

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
[thermoplast]  
artikelnr. 2286 ..

Opzetstuk docking station  
voor Apple Lightning

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
[thermoplast]  
artikelnr. 2287 ..

Opzetstuk docking station  
voor USB Micro-B

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
artikelnr. 2285 ..

Blinde afdekplaat voor  
baselement docking station

- Systeem 55:  
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook
- E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
[thermoplast]  
artikelnr. 2288 ..

Afdekramen moeten apart  
worden besteld.

Technische wijzigingen  
voorbehouden.

De huidige prijzen en  
overige informatie vindt u  
in de Gira catalogus, in de  
Gira online-catalogus op  
[http://katalog.gira.de/nl\\_BE/](http://katalog.gira.de/nl_BE/)  
en op [www.gira.be](http://www.gira.be)